

FAパソコン PCIx4・PCIe x3 Xeonモデル

FA計測PC

19インチラックマウントPC

フルカスタムPC

小型PC

中型PC (ATXサイズ)

19インチラックマウントPC



出荷日	
1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

**ココが特長** リコー製マザーボード搭載  
Xeon/Core i CPUの高速処理モデル!

- PCI 4スロット・PCIe 3スロットの長期供給マザーボード
- 縦置き・横置き共に可能
- フロントからファンフィルターの交換可能  
【多彩なラインナップ】
- OS : WindowsXP・7・OSなしの3タイプ  
更にWindows7 は32bit/64bit のいずれかから選択可能
- CPU : Xeon 3.4G/Core i3 3.3G/Celeron 2.5Gの3タイプ
- DVD : DVDマルチ/ドライブレス



- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・WindowsXPモデルは2016年12月までの販売となります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

Xeon 3.4Gモデル(HDD : 500GB)					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-RM9700-X7		2GB	OSなし	¥195,000	
BBC-RM9700-X7D	●			¥200,000	
BBC-RM9700-X7-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥215,000	
BBC-RM9700-X7D-XP	●			¥220,000	
BBC-RM9700-X7-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥215,000	
BBC-RM9700-X7D-XP-M	●			¥220,000	
BBC-RM9700-X7-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥218,000	
BBC-RM9700-X7D-W7	●			¥223,000	
BBC-RM9700-X7-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥218,000	
BBC-RM9700-X7D-W7-E	●			¥223,000	
BBC-RM9700-X7-W7-6			4GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥221,000
BBC-RM9700-X7D-W7-6	●				¥226,000
BBC-RM9700-X7-W7-6E		英語 Windows7 Pro 64bit		¥221,000	
BBC-RM9700-X7D-W7-6E	●			¥226,000	

Core i3 3.3Gモデル(HDD : 500GB)					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-RM9700-S3		4GB	OSなし	¥169,000	
BBC-RM9700-S3D	●			¥174,000	
BBC-RM9700-S3-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥189,000	
BBC-RM9700-S3D-XP	●			¥194,000	
BBC-RM9700-S3-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥189,000	
BBC-RM9700-S3D-XP-M	●			¥194,000	
BBC-RM9700-S3-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥192,000	
BBC-RM9700-S3D-W7	●			¥197,000	
BBC-RM9700-S3-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥192,000	
BBC-RM9700-S3D-W7-E	●			¥197,000	
BBC-RM9700-S3-W7-6			8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥195,000
BBC-RM9700-S3D-W7-6	●				¥200,000
BBC-RM9700-S3-W7-6E		英語 Windows7 Pro 64bit		¥195,000	
BBC-RM9700-S3D-W7-6E	●			¥200,000	

Celeron 2.5Gモデル(HDD : 500GB)					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-RM9700-CE		4GB	OSなし	¥156,000	
BBC-RM9700-CED	●			¥161,000	
BBC-RM9700-CE-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥176,000	
BBC-RM9700-CED-XP	●			¥181,000	
BBC-RM9700-CE-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥176,000	
BBC-RM9700-CED-XP-M	●			¥181,000	
BBC-RM9700-CE-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥179,000	
BBC-RM9700-CED-W7	●			¥184,000	
BBC-RM9700-CE-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥179,000	
BBC-RM9700-CED-W7-E	●			¥184,000	
BBC-RM9700-CE-W7-6			8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥182,000
BBC-RM9700-CED-W7-6	●				¥187,000
BBC-RM9700-CE-W7-6E		英語 Windows7 Pro 64bit		¥182,000	
BBC-RM9700-CED-W7-6E	●			¥187,000	

## 仕様

システム		BBC-RM9700-CEシリーズ	BBC-RM9700-S3シリーズ	BBC-RM9700-X7シリーズ
型式		Intel Celeron 2.5GHz G540 Sandy Bridge/GPU 850MHz/2MB		
CPU		Intel Core i3 3.3GHz i3-2120 Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB		
メモリ		240pin DIMM DDR3-SDRAM (NON-ECC) Dual Channel仕様 ※32bit 版Windows 7, XPモデルでは、OS上で認識されるメモリ容量は約3GBまでです。		
メモリ	仕様	2GB		
	XP、7	2GB	4GB	4GB
	64bit7	4GB	8GB	8GB
空きスロット	2 (最大8GB増設可能)			
HDD		3.5インチ SATA 500GB×1 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 ※HDDリムーバブル仕様		
使用部品	シャーシ	PCBC-S400-U1-R (08305ページ)		
	メインボード	PCMB-FB18 (08207ページ)		
BIOS		AMI BIOS		
チップセット		Intel C206		
拡張スロット		PCI(32bit)×4 PCIe(×16)×1 PCIe(×4)×1 PCIe(×1)×1		
ウォッチドッグタイマ		256-level		
AC電源自動復旧機能		あり (BIOS設定)		
動作環境		温度: 0~40℃, 湿度: 0~85%RH (結露なきこと)		
外形寸法(mm)		482(W)×480(D)×177(H)		

ドライブ		ドライブなし	DVD搭載
DVD	Multi	—	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL (2層)/±RW CD-ROM/R/RW
空きドライブベイ		フロント5.25インチ×5 フロント3.5インチ×3	フロント5.25インチ×3 フロント3.5インチ×3

電源	500W ATX 電源	入力						
		90~265V(自動切替) (47~63Hz)						
		定格電圧		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
		最大負荷電流(連続)		12A	12A	9A	0.25A	1.25A
		最大負荷電流(ピーク)		24A	24A	18A	0.5A	2.5A
最小電流		0.1A	0.2A	0.1A	0.0A	0.0A		
効率(平均)		80%						

I/O		ポート数	ポート仕様
内部 オンボード	SATA2.0	3	Ultra SATA/3000 (3Gbps) 対応 (7pin) ※ドライブなしモデルは4ポート
	SATA3.0	1	Ultra SATA/6000 (6Gbps) 対応 (7pin)
	シリアル	2	RS-232 (10pinピンヘッダ) ※PCPU-COM (08239ページ) 使用で増設可能 ※PCPU-COM2はご使用になれません
	USB	4	USB2.0 (10pin ピンヘッダ×2)
筐体前面	USB	2	USB2.0 タイプA
	シリアル	2	RS-232 (D-Sub 9pinオス)
I/Oパネル	キーボード	1	PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)
	マウス	1	PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)
	USB	4	USB2.0 タイプA (4pinメス)

表示機能		仕様
アクセラレータ		Intel HDグラフィックス /3000/2000(搭載するCPUに依存)
ビデオメモリ		256MB (DVMTにより動的に割当)
最大解像度(アナログ)		1920×1080 (1,677万色)
最大解像度(デジタル)		1920×1080 (1,677万色)
コネクタ形状(アナログ)		HD-15pinメス
コネクタ形状(デジタル)		DVI-D (Single Linkのみ対応)
VGA機能のDisable		不可(リソースの開放はできません)

※添付ドライブ未対応OSでは16色の表示になります。

LAN		ネットワーク規格	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
コントローラ チップ	LAN1	Intel WG82579LM	
	LAN2	Intel WG82574L	
ポート		RJ45×2	
通信速度		10/100/1000Mbps	
LAN機能のDisable		可能(BIOS設定)	

サウンド機能		仕様
コントローラチップ		BD82C206
入出力 ポート	ラインIN	
	ラインOUT	RCAピンジャック
	マイクIN	
サウンド機能のDisable		可能(BIOS設定)

## 付属品

①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	鍵	2本
④	3.5インチHDD用5インチベイマウントキット	1組
⑤	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには⑤番は付属しません。

※Windows 7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

## 関連情報

・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8109~8110ページ](#)

・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>  
関連情報をご覧ください。