



FAパソコン PCIx6 PCIe x1 UPS電源モデル

FA計測PC

19インチラックマウントPC



出荷日	
1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品



長期供給! 国内設計ボード、UPS電源搭載モデル!

- 電源をバッテリーでバックアップしているため、停電時でも瞬停時間ゼロでPCを自動的にシャットダウンします。
- 国内設計PCI6スロットモデル
- 3種類のCPUスベックから選択可能
- ドライブなし/DVD搭載/DVD&FDDの3種から選択可能
- 前面に80mm角、120mm角ファン、ファンフィルター実装
- WindowsXPモデルはアクティベーションフリーとなっております。確認不要です。



- ・外觀及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・FDD搭載モデルは在庫が無くなり次第販売中止となります。(2013年夏頃予定)
- ・パソコン本体は縦置きに出来ません。
- ・電源/バッテリーを垂直方向に取り付けた場合、フレームとバッテリーバックの接合部に荷重がかかり、コネクタ破損が生じて液漏れが発生する危険性があります。
- ・電源通信ケーブルが正しく接続されていない場合、OS起動と同時にシャットダウン処理が開始されます。
- ・ご使用の前に電源通信ケーブルを接続してください。
- ・Windows7インストールモデルには標準UPSサービスがございませんので、リカバリーを行う際には添付専用ソフトのインストールをお願い致します。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

Celeron 2.0Gモデル(メモリ: 1GB HDD: 250GB)				
型式	DVD	FDD	OS	単価
BBC-RM5000A-CEP			OSなし	¥159,500
BBC-RM5000A-CEPD	●			¥164,500
BBC-RM5000A-CEPF	●	●		¥170,500
BBC-RM5000A-CEP-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥179,500
BBC-RM5000A-CEPD-XP	●			¥184,500
BBC-RM5000A-CEPF-XP	●	●		¥190,500
BBC-RM5000A-CEP-XM			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥179,500
BBC-RM5000A-CEPD-XM	●			¥184,500
BBC-RM5000A-CEPF-XM	●	●		¥190,500
BBC-RM5000A-CEP-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥186,500
BBC-RM5000A-CEPD-W7	●			¥191,500
BBC-RM5000A-CEPF-W7	●	●		¥197,500
BBC-RM5000A-CEP-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥186,500
BBC-RM5000A-CEPD-W7-E	●			¥191,500
BBC-RM5000A-CEPF-W7-E	●	●		¥197,500

※Windows7モデル選択時はメモリ: 2GB

Pentium DC 2.93Gモデル(メモリ: 1GB HDD: 250GB)				
型式	DVD	FDD	OS	単価
BBC-RM5000A-P2P			OSなし	¥164,500
BBC-RM5000A-P2PD	●			¥169,500
BBC-RM5000A-P2PF	●	●		¥175,500
BBC-RM5000A-P2P-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥184,500
BBC-RM5000A-P2PD-XP	●			¥189,500
BBC-RM5000A-P2PF-XP	●	●		¥195,500
BBC-RM5000A-P2P-XM			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥184,500
BBC-RM5000A-P2PD-XM	●			¥189,500
BBC-RM5000A-P2PF-XM	●	●		¥195,500
BBC-RM5000A-P2P-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥191,500
BBC-RM5000A-P2PD-W7	●			¥196,500
BBC-RM5000A-P2PF-W7	●	●		¥202,500
BBC-RM5000A-P2P-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥191,500
BBC-RM5000A-P2PD-W7-E	●			¥196,500
BBC-RM5000A-P2PF-W7-E	●	●		¥202,500

※Windows7モデル選択時はメモリ: 2GB

Core2Duo 3.0Gモデル(メモリ: 2GB HDD: 250GB)			
型式	DVD	OS	単価
BBC-RM5000A-C3P		OSなし	¥179,500
BBC-RM5000A-C3PD	●		¥184,500
BBC-RM5000A-C3P-XP		日本語 WindowsXP Pro	¥199,500
BBC-RM5000A-C3PD-XP	●		¥204,500
BBC-RM5000A-C3P-XM		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥199,500
BBC-RM5000A-C3PD-XM	●		¥204,500
BBC-RM5000A-C3P-W7		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥206,500
BBC-RM5000A-C3PD-W7	●		¥211,500
BBC-RM5000A-C3P-W7-E		英語 Windows7 Pro 32bit	¥206,500
BBC-RM5000A-C3PD-W7-E	●		¥211,500

※Windows XPマルチランゲージモデルの初期言語設定は英語です。選択可能言語は⑧169ページ(資料ページ)をご覧ください。

※Windows7インストールモデルには標準UPSサービスがございませんので、リカバリーを行う際には添付専用ソフトのインストールをお願い致します。

4Uラック
マウントPC4U省スペース
ラック
マウントPC2Uラック
マウントPC

仕様

システム	型式	BBC-RM5000A-CEPシリーズ	BBC-RM5000A-P2Pシリーズ	BBC-RM5000A-C3Pシリーズ
CPU		Intel Celeron 2.0GHz (Conroe-L/FSB 800MHz/512KB)	Intel Pentium Dual-Core 2.93GHz (Wolfdale/FSB 1066MHz/2MB)	Intel Core2Duo 3.0GHz (Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB)
システムメモリ		1GB(240pin DIMM DDR3-SDRAM PC3-10600) ※Windows 7のみ2GB、Dual Channel仕様		2GB(240pin DIMM DDR3-SDRAM PC3-10600) ※1GB×2枚搭載、Dual Channel仕様
増設メモリ		空きスロット×3(最大6GB増設可能) 240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可)		空きスロット×2(最大4GB増設可能) 240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可)
HDD		3.5インチ SATA 250GB×1 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。		
使用部品		シャーシ: PCBC-AREM4UMB(08304ページ)、メインボード: PCMB-MAQ461-R(08209ページ)		
シャーシ/FAN		フロント: 12cm×1(吸込み)、8cm×1(吸込み)		
BIOS		AMI BIOS		
チップセット		Intel Q45		
拡張バススロット数		PCI(32bit)×6、PCI Express(x16)×1		
ウォッチドッグタイマ		256-level		
AC電源自動復旧機能		あり(BIOS設定)		
動作環境		温度: 0~40℃、湿度: 0~85%RH(結露なきこと)		
外形寸法(mm)		482(W)×461(D)×177(H)		

ドライブ	選択モデル	ドライブなし	DVD搭載	DVD/FDD搭載
DVD	Multi	—	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW	
FDD		—	—	3.5インチ 2モード×1 ※FDDは在庫がなくなり次第、本体色: 黒タイプから、PCFX-404-R(FDD+カードリーダー・白タイプ08425ページ)へ変更となります。
空きドライブベイ		フロント5.25インチ×3	フロント5.25インチ×2	フロント5.25インチ×1

電源	520W ATX 電源	入力	AC	85~264V(自動切替)(47~63Hz) 24V(専用/バッテリーバックに対応)				
		出力		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
		最大負荷電流(連続)	20A	24A	30A	0.5A	2.0A	10W
			150W		360W	6W		
			合計 390W					
		最大出力電力(連続)	合計 400W					
			30A	30A	35A	0.5A	2.5A	
		最大負荷電流(ピーク)	200W		420W	6W	12.5W	
			合計 507.5W					
		最大出力電力(ピーク)	合計 520W					
		最小負荷電流	—	—	—	—	—	

表示機能	アクセラレータ	チップセット内蔵
	ビデオメモリ	256MB(DVMTIにより自動的に割当)
	最大解像度	2048×1536(1,677万色)
	コネクタ形状	HD-15pinメス
	VGA機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)

※添付ドライブ未対応OSでは16色の表示になります。

LAN	ネットワーク規格	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
	コントローラチップ	Intel 82567LM Intel 82563L
	ポート	RJ45×2
	通信速度	10/100/1000Mbps
	LAN機能のDisable	可能(BIOS設定)

サウンド機能	コントローラチップ	Realtek ACL888
入出力ポート	ラインIN	RCAピンジャック
	ラインOUT	
	マイクIN	
	CEN/LFE OUT	
	サラウンド OUT	
	サイドOUT	
	サウンド機能のDisable	可能(BIOS設定)

バッテリー	使用バッテリー	密閉型鉛蓄電池 12V×2直列
	公称バッテリー電圧	24V
	定格容量	2.3Ah
	内蔵ヒューズ定格	30A 32V
	充電時間	約10時間(完全放電~満充電)
	バックアップ時間	全負荷約3分

IO	インターフェース		ポート数	ポート仕様
	内部 オンボード	SATA	4	7pin UltraSATA/3000対応 ※ドライブなしモデルは5ポート
FDD		1	最大2台 ※FDD未搭載モデルのみ	
シリアル		3	RS-232(10pinピンヘッド) ※PCPU-COMJ(08239ページ)使用で増設可	
パラレル		1	SPP/ECP/EPP(26pinピンヘッド) ※PCMB-LPT(08239ページ)使用で増設可	
筐体前面	USB	2	USB2.0 タイプA(4pinメス)	
	PCI ブラケット	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス)
IOパネル	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス) ※電源通信ケーブルを接続する為ご使用になれません	
	キーボード	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)	
	マウス	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)	
	USB	8	USB2.0 タイプA(4pinメス)	

付属品

①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	鍵	2本
④	19インチラック取り付け用ブラケット	1個

⑤	UPS管理ソフト&電源通信ケーブル	1式
⑥	電源通信ケーブル	1枚
⑦	OSリカバリディスク	1枚

※Windows 7モデルのみ⑤番が付属し、⑥番は付属しません。

※OSなしモデルには⑥番は付属しません。

Windows 7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

関連情報

・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → 8137~8138ページ

・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>

関連情報をご覧ください。