



FAパソコン PCIX4 PCIeX2 リコー製マザー搭載UPS電源モデル

FA計測PC

19インチラックマウントPC

フルカスタムPC

小型PC

中型PC (ATXサイズ)

19インチラックマウントPC



出荷日	
1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品



- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・パソコン本体は縦置きにできません。
- ・電源バッテリーを垂直方向に取り付けた場合、フレームとバッテリーバックの接合部に荷重がかかり、コネクタ破損が生じて液漏れが発生する危険性があります。
- ・電源通信ケーブルが正しく接続されていない場合、OS起動と同時にシャットダウン処理が開始されます。ご使用前に電源通信ケーブルを接続して下さい。
- ・Windows7インストールモデルには標準UPSサービスがございませんので、リカバリーを行う際には添付専用ソフトのインストールをお願い致します。



データ保全、国産品質の画像処理向け高速処理PC

- 電源をバッテリーでバックアップしているため、停電時でも瞬停時間ゼロでWindowsを自動的にシャットダウンします。
- 信頼性の高い国産(リコー製)マザーボードを搭載
- Core2Duo 3GHzと4GBメモリでハイパフォーマンスを実現
- フロントからHDDの交換を行うことができます。
- 最大で、PCIバス4スロット、PCI Expressバス2スロットに拡張カードを搭載できます。
- 前面に80mm角、120mm角の吸込みファンを搭載、防塵フィルタを装着し、条件の悪い環境からシステムを守ります。
- 19インチラックに組込み可能です。

簡単メンテナンス

フロントからホットスワップでバッテリーの交換ができます。



※6台以上をお求めの場合は、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

Core2Duo 3Gモデル(メモリ:4GB HDD:320GB)		
型式	モデル	単価(送料別)
BBC-AREM4MC23GP-MLT	OSなし	¥209,500
BBC-AREM4MC23GP-MLT-XP	日本語 WindowsXP	¥233,500
BBC-AREM4MC23GP-MLT-XP-M	マルチランゲージWindowsXP Pro	¥234,500
BBC-AREM4MC23GP-MLT-W7	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥241,500
BBC-AREM4MC23GP-MLT-W7-E	英語Windows7 Pro 32bit	¥241,500

詳細

電源バッテリー
停電時に電源をバックアップし、システムダウンを回避します

国産マザーボード
高品質リコー製マザーボードを採用

国産450W ノンストップ電源
信頼性の高い国産電源

Core2Duo 3.0GHz
信頼性の高いCPUファンを採用

電源通信ケーブル
電源の状態をシステム管理するために接続します

12cm吸込みファン
防塵フィルタで粉塵からシステムを守ります

メモリ 4GB
240pin DDR2-SDRAM PC2-6400 2GB×2 デュアルチャンネル

PCI 4スロット
PCIバス×4に拡張カードを増設できます

PCI Express(x4)
1枚拡張カードを増設できます

PCI Express(x16)
1枚拡張カードを増設できます

2012.9
▼
2013.8

