

FAパソコン PCIx4 W2000対応



無料
貸出
A023

EIA
2U

ATX
電源

PCI

3.5"
HDD

Delivery
納期

出荷日	
1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

- ココが
特長** Windows2000対応の2UラックマウントPC
- 前面に80mm角ファン2個、防塵フィルター実装
 - DVDスリムドライブ搭載の選択可能
 - PCI4スロットモデル

FA計測PC
19インチラックマウントPC

フルカスタムPC
小型PC
中型PC (ATXサイズ)
19インチラックマウントPC



● 外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
● Windows2000モデルは2015年3月までの供給となります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	Core2Duo 2.8Gモデル(メモリ:1GB HDD:250GB)		単価
	DVD	OS	
BBC-RM2000A-C2		OSなし	¥144,500
BBC-RM2000A-C2D	●		¥156,500
BBC-RM2000A-C2-W2K		日本語 Windows2000 Pro	¥164,500
BBC-RM2000A-C2D-W2K	●		¥176,500
BBC-RM2000A-C2-W2K-E		英語 Windows2000 Pro	¥164,500
BBC-RM2000A-C2D-W2K-E	●		¥176,500
BBC-RM2000A-C2-XP		WindowsXP Pro	¥164,500
BBC-RM2000A-C2D-XP	●		¥176,500
BBC-RM2000A-C2-XP-M		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥164,500
BBC-RM2000A-C2D-XP-M	●		¥176,500
BBC-RM2000A-C2-W7		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥167,500
BBC-RM2000A-C2D-W7	●		¥179,500
BBC-RM2000A-C2-W7-E		英語 Windows7 Pro 32bit	¥167,500
BBC-RM2000A-C2D-W7-E	●		¥179,500

※Windows7モデル選択時はメモリ:2GB
※Windows XPマルチランゲージモデルの初期言語設定は英語です。選択可能言語は⑧8169ページ(資料ページ)をご覧ください。

4Uラック
マウントPC4U省スペース
ラック
マウントPC2Uラック
マウントPC

仕様

システム	型式	BBC-RM2000A-C2シリーズ
	CPU	Intel Core2Duo 2.8GHz (Wofdale/FSB 1066MHz/3MB)
	システムメモリ	1GB(240pin DIMM DDR2-SDRAM PC2-6400) *Windows7モデルのみ2GB(240pin DIMM DDR2-SDRAM PC2-6400)
	増設メモリ	空きスロット×1(最大2GB増設可能) 240pin DIMM DDR2-SDRAM(ECC不可)
	HDD	3.5インチ SATA 160GB×1 *OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。
	使用部品	シャーシ: PCBC-2173P-BP(08305ページ)、メインボード: PCPU-ROB08777V2A-R(08237ページ)
	シャーシFAN	フロント: 8cm×2(吸込み)
	BIOS	Phoenix-Award
	チップセット	Intel Q965
	拡張バススロット数	PCI(32bit)フルサイズ×4* *1スロットはシリアルポートもしくはキーボード・マウス用に使用されています。拡張カードをご使用の際はどちらかを取り外す必要があります。
	ウォッチドッグタイマ	1~255sec
	AC電源自動復旧機能	あり(BIOS設定)
	動作環境	温度: 0~40℃、湿度: 0~85%RH(結露なきこと)
	外形寸法(mm)	431(W)×429(D)×89(H)

ドライブ	選択モデル		ドライブなし	DVD搭載
	DVD	Multi	—	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW *Windows2000モデルは、付属ライティングソフトではWindows2000未対応の為書き込みができません。(読み込みは可能です。)
	空きドライブベイ		フロントスリムドライブ用×1 フロント3.5インチHDD用×1	フロント3.5インチHDD用×1

*Windows2000モデルは付属ライティングソフトが対応していない為、書き込みができません。(読み込みは可能です)

電源	370W ATX 電源	入力	AC85~264V(自動切替)(47~63Hz)					
		出力		+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
			最大負荷電流(連続)	21A	17A	18A	0.5A	1.5A
			最大出力電力(連続)	合計 160W				
				合計 267W				
		最大負荷電流(ピーク)	25A	20A	18A	0.5A	2.5A	
		最大出力電力(ピーク)	合計 190W					
			合計 352W					
		最小負荷電流	1A	-	-	-	-	
		効率(平均)	70%					

表示機能	アクセラレータ	チップセット内蔵
	ビデオメモリ	256MB(DTMTにより動的に割当)
	最大解像度	2,048×1,536
	コネクタ形状	HD-15pinメス
	VGA機能のDisable	可能(BIOS設定)

LAN	ネットワーク規格	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
	コントローラチップ	Realtek RTL8111B×2
	ポート	RJ45×2
	LAN機能のDisable	可能(BIOS設定)

サウンド	コントローラチップ	Realtek ALC262	
	入出力ポート	ライン IN/OUT	10pinピンヘッダ
		マイク IN	
	サンプリングレート	CD IN	4pinピンヘッダ
	サウンド機能のDisable	可能(BIOS設定)	

I/O	インターフェース		ポート数	ポート仕様
	内部 オンボード	SATA	2	7pin UltraSATA/3000対応
		FDD	1	最大2台
		パラレル	1	SPP/ECP/EPP(26pinピンヘッダ) *付属シリアル・パラレルケーブルで増設可。 2ポートシリアルケーブルと併用の際は、 シリアルポート用ピンヘッダの空きがない 為シリアルポートは使用できません。
	筐体前面	USB	4	USB2.0 タイプA(4pinメス)
	PCI ブラケット	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス) *RS-422/485へ変更可(ジャンプ設定)
			1	RS-232(D-sub 9pinオス)
		キーボード	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)
		マウス	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)
		USB	2	USB2.0 タイプA(4pinメス)

付属品

①	インストールガイド	1部
②	ドライバディスク	1枚
③	2ポートUSBケーブル(200mm)	1本
④	PS/2キーボード・マウス分岐ケーブル	1本
⑤	外部キーボード接続用ケーブル	1枚

⑥	鍵	2本
⑦	19インチ取付用ブラケット	1組
⑧	AC電源ケーブル(1.7m)	1本
⑨	OSリカバリディスク	1枚

*OSなしモデルには⑨番は付属しません。

*Windows7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

関連情報

・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → 8155~8156ページ

・PC技術情報: ドライバ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>

関連情報をご覧ください。