

FAパソコン ファンレスPC

FA計測PC
小型PC



無料
貸出
AD23



Delivery
納期

出荷日

1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが
特長 ファンレス、BOX型PC!

- ファンレス/ケーブルレスの為、高い信頼性を実現
- SSD搭載モデルは動作温度が0~60℃対応



ご注意

- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・WindowsXPモデルは2016年12月までの販売となります。
- ・CFは起動ドライブとしては、ご使用になれません。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問い合わせください。

ATOM 1.6G HDD:160Gモデル			
型式	メモリ	OS	単価
BBC-M200-A1	1GB	OSなし	¥78,000
BBC-M200-A1-XP		日本語 WindowsXP Pro	¥92,000
BBC-M200-A1-XP-M		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥92,000

ATOM 1.6G SSD:16Gモデル			
型式	メモリ	OS	単価
BBC-M200-A1-S16	1GB	OSなし	¥92,000
BBC-M200-A1-S16-XP		日本語 WindowsXP Pro	¥106,000
BBC-M200-A1-S16-XP-M		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥106,000



(前面写真)



(背面写真)



(AC電源ケーブル)



(付属品)

仕様

システム	型式	BBC-M200-A1	
	CPU	Intel Atom N270 1.60GHz Diamondville/FSB 533MHz/512KB	
メモリ	仕様	200pin SODIMM DDR2-SDRAM (ECC不可) 533MHz	
	空きスロット	1GB 空きスロットはありません。	
ストレージ		2.5インチHDD (SATA) 160GB	2.5インチSSD (SATA) 16GB (SLC)
		※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。	
BIOS	Award BIOS		
チップセット	Intel 945GSE+ICH7M		
拡張スロット	なし		
ウォッチドッグタイマ	1~255 sec		
AC電源自動復旧機能	あり (BIOS設定)		
動作環境	温度: 0~50°C (HDD搭載), 0~60°C (SSD搭載) 湿度0~95%RH (結露なきこと)		
外形寸法 (mm)	210(W)×170(D)×53(H)		

I/O	インターフェース		ポート仕様
	ポート数		
前面	キーボード	1	PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)
	マウス		PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)
	IDE	1	コンパクトフラッシュTypeII ※起動ドライブとしてはご使用になれません
	USB	4	USB2.0 タイプA (4pinメス)
背面	シリアル	2	RS-232/422/485 (D-Sub 9pinオス) ※ジャンパー設定で切替可能
	シリアル	2	RS-232 (D-Sub 9pinオス)

LAN	ネットワーク規格	
	コントローラチップ	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T Realtek 8111C (前面) Intel 82574 (背面)
ポート	RJ45×3 (前面1、背面2)	
通信速度	10/100/1000Mbps	
LAN機能のDisable	不可 (リソースの開放はできません)	

サウンド機能	コントローラチップ	
	入出力ポート	ラインOUT マイクIN
サウンド機能のDisable	不可 (リソースの開放はできません)	

表示機能	仕様
アクセラレータ	チップセット内蔵
ビデオメモリ	DVMTにより自動的に割当
最大解像度	2048×1536 (1677万色)
コネクタ形状	HD-15 pinメス
VGA機能のDisable	不可 (リソースの開放はできません)

※添付ドライブ未対応OSでは16色の表示になります。

付属品

番号	品名	数量
①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	英語マニュアル	1部
③	AC電源アダプタ	1個
④	VESA取付プレート	1枚
⑤	電源端子台	1個
⑥	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには⑥番は付属しません。

※Windows7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

関連情報

・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>
関連情報をご覧ください。

フロアマウント
PC
(マイクI/OATX)

フロアマウント
PC
(CPUカード)

省スペース
小型PC