

## メインボード増設用シリアルケーブル

ココが  
特長メインボード機能拡張用シリアルポート  
ケーブル

- メインボードのピンヘッダに接続し、PCIブラケットにCOMポートを増設できます。

¥

型式	ポート数	単 価
PCPU-COM	1	¥1,800
PCPU-COM2	2	¥2,000
PCPU-COMJ	1	¥1,800

Delivery  
納期

## 出荷日

1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

## 対応メインボード

PCPU-COM  
PCPU-COM2

型式	掲載ページ
PCMB-SB600-C-R	08203
PCMB-PB6511-R	08205
PCMB-FB18*	08207
PCMB-FB15	08217
PCMB-G7B630-B-R	08215
PCMB-SB300-R	08217
PCMB-C7Q67-R	08221
PCMB-TEM110-R	08227
PCPU-ROBO8779VG2-R	08233
PCPU-ROBO8777VG2A-R	08237

\*ケーブル長が適合しないため、PCPU-COM2はPCMB-FB18ではご使用になれません。

PCPU-COMJ

型式	掲載ページ
PCMB-MAQ461-R	08209
PCMB-MAQ434-R	08211
PCMB-SB330-CRM-R	08219
PCMB-MMQ440-R	08223
PCMB-MMQ422-R	08211

## 取り付け例



PCIブラケット接続イメージ



筐体内部コネクタ接続イメージ

## メインボード増設用LPTケーブル

ココが  
特長メインボード機能拡張用パラレルポート  
ケーブル

- メインボードのピンヘッダに接続し、PCIブラケットにパラレルポートを増設できます。

¥

型式	単 価
PCMB-LPT	¥1,800

Delivery  
納期

## 出荷日

1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

## 対応メインボード

型式	掲載ページ
PCMB-PB6511-R	08205
PCMB-FB15	08217
PCMB-TEM110-R	08227

## 取り付け例



PCIブラケット接続イメージ



筐体内部コネクタ接続イメージ

## メインボード増設用USBケーブル

ココが  
特長

## メインボード機能拡張用USBケーブル

- メインボードのピンヘッダに接続し、PCIブラケットにUSBポートを2ポート増設できます

¥

型式	単 価
USB-2P-PW-R	¥1,740
USB-2P-MB	¥1,800

Delivery  
納期

## 出荷日

1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・メインボードのピンアサイン、ピンのピッチをご確認ください。

## 対応メインボード

型式	対応メインボード	掲載ページ
USB-2P-PW-R	PCPU-ROBO8777VG2A-R	08237
	PCMB-SB600-C-R	08203
	PCMB-FB18	08207
	PCMB-PB6511-R	08205
	PCMB-FB15	08217
USB-2P-MB	PCMB-G7B630-B-R	08215
	PCMB-SB330-CRM-R	08219
	PCMB-TEM110-R	08227
	PCPU-ROBO8779VG2-R	08233

## 関連情報

## ピンアサイン

USB-2P-PW-R						USB-2P-MB					
Power(VCC)	赤	黒	Ground	白	黒	Power(VCC)	赤	赤	Power(VCC)	白	白
Data-	白	黒	Ground	黒	黒	Data-	白	白	Data-	黒	黒
Data+	緑	緑	Data+	緑	緑	Data+	緑	緑	Data+	黒	黒
Ground	黒	白	Data-	黒	黒	Ground	黒	黒	Ground	黒	黒
Ground	黒	赤	Power(VCC)	黒	黒	Ground	黒	黒	Ground	黒	黒

※接続コネクタは2.54mmピッチ仕様です。

※接続コネクタは分割できません。ご使用のメインボードのUSBピンヘッダのピンアサインをご確認ください。

