

SFX 400W
400W



電源

HPCSFシリーズ SFX400W

RoHS



ココが特長

SFX 最大容量モデル

- ピーク400W 連続310W出力電源
- 80 PLUS BRONZE 取得
- 温度可変速ファンを採用し、静音化を実現
- 待機電力0.5W以下を実現し、ErP指令に適合
- 全出力最小負荷電流0A仕様



・外観および仕様は、予告なく変更する事があります。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

SFX
電源



Delivery
納期

出荷日

1~5台 **翌日**(当日)

6台~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

型式	ATX電源 コネクタ	CPU用 コネクタ	単 価
PCPS-PCSF400-24-8-R	24ピン	8ピン	¥26,500
PCPS-PCSF400-24-4-R	24ピン	4ピン	¥26,500

仕様

メーカ型式	HPCSF-400P-X2S						
入力	AC	85~264V(自動切替)(47~63Hz)					
出力	最大出力電流(連続)	+3.3V 16A	+5V 16A	+12V 25A	-12V 0.5A	+5Vsb 2A	
	最大出力電力(連続)	90W		300W	6W	10W	
	最大出力電流(ピーク)	20A		合計 310W			
	最大出力電力(ピーク)	120W		30A	360W	0.5A	3A
	最小出力電流	0A		合計 400W		0A	0A
	コネクタ数	メインボード用×1、CPU用×1、SATA用×4、ペリフェラル用×2、FDD用×1					
規格	UL、CSA、CE						
動作環境	0~60℃						
重量・外形寸法(mm)	1.2Kg、125(W)×125(D)×63.5(H)						

400W

350W

200W

150W

SFX 350W
350W

SFX 350W

RoHS



ココが特長

小型大容量SFX電源

- MicroATXシャーシ対応の大容量350W
- 温度可変ファン採用



・外観および仕様は、予告なく変更する事があります。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

SFX
電源



Delivery
納期

出荷日

1~5台 **翌日**(当日)

6台~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

型式	ATX電源 コネクタ	CPU用 コネクタ	単 価
PCPS-350-60GNV-R	20/24ピン	4ピン	¥9,800

仕様

入力	AC	90~265V(自動切替)(47~63Hz)					
出力	最大負荷電流(連続)	+3.3V 9A	+5V 9A	+12V1 4.5A	+12V2 8A	-12V 0.25A	+5Vsb 1.0A
	最大負荷電流(ピーク)	18A	18A	9A	16A	0.5A	2.0A
	最小負荷電流	0.5A	0.3A	1.0A	1.0A	0.0A	0.0A
	コネクタ数	メインボード用×1、ペリフェラル用×3、FDD用×1、SATA用×2、CPU用×1					
規格	UL、CSA、TUV、NEMKO、CE						
動作環境	0~40℃						
重量・外形寸法(mm)	1.4Kg、130(W)×120(D)×63.5(H)						

2012.9

2013.8

8320