

Flash Solid State Drive
Solid State Drive

2.5インチ E-IDE

RoHS



CE対応



Delivery
納期

ココが
特長

**2.5インチHDDと同サイズの
フラッシュディスク**

- 2.5インチHDDと形状とインターフェイスが同じですので、HDDからの置き換えが簡単です。
- HDDでは実現できない耐環境性能(温度、振動)です。
- PCMF-TK-AD40ST(08412ページ)と併用すれば3.5インチIDE HDDの代替としても使用可能です。



ご注意

- ・在庫限りにて販売終了致します。
- ・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

インターフェイス	44pin IDEコネクタ
フラッシュメモリ	SLC NANDフラッシュ
動作電圧	DC+5.0V±10%
消費電流(スタンバイ/リード/ライト)	DC5.0V: 2.5mA/120mA/106mA
転送レート Dual Mode:	40MB/s(リード)/20MB/s(ライト)
耐振動	3~2000Hz 6Grms(X/Y/Z方向 30分)
動作環境	動作 温度: 0~70℃ 湿度: 10~95%RH(結露なきこと) 保存 温度: -40~85℃ 湿度: 10~95%RH(結露なきこと)
マスタ/スレーブ切替	マスタ/ケーブルセレクトの選択可(スイッチ)
ライトプロテクト	不可
重量・外形寸法(mm)	56.5g, 69.85(W)×100.0(D)×8.45(H)
規格	CE, FCC



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問合わせください。

型式	容量	単価		
		1~29台	30~39台	40~49台
PCSX-HAN512M40-R	512MB	¥12,900	¥12,350	¥12,200
PCSX-HAN1G40-R	1GB	¥17,300	¥17,050	¥16,750

デフラッシュ
ドライブ
タイプ

DS
OS
MD

Solid
State
Drive
Disk
On
Module

Flash Solid State Drive
Disk On Module

40pin IDEコネクタ直付けタイプ

RoHS



CE対応



Delivery
納期

ココが
特長

**IDEコネクタに直接接続できる
フラッシュディスク**

- メインボード上のHDD接続用IDEコネクタに直接接続
- HDDと同様にデータの読み書きが可能で、ブートドライブとしても使用することが可能。



ご注意

- ・在庫限りにて販売終了致します。
- ・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

出荷日

1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

インターフェイス	40pin IDEコネクタ
動作電圧	DC3.3V±5%/DC5.0V±10%
消費電流(スタンバイ/リード/ライト)	DC3.3V:0.4mA/85mA/95mA DC5.0V:0.4mA/85mA/95mA
転送レート Dual Mode:	40MB/s(リード)/20MB/s(ライト)
Single Mode:	20MB/s(リード)/10MB/s(ライト)
耐振動	3~2000Hz 6Grms(X/Y/Z方向 30分)
動作環境	動作 温度: 0~70℃ 湿度: 10~95%RH(結露なきこと) 保存 温度: -40~85℃ 湿度: 10~95%RH(結露なきこと)
マスタ/スレーブ切替	マスタ/ケーブルセレクトの選択可(スイッチ)
ライトプロテクト	不可
電源ケーブル	内部電源接続用4pin×ス
重量・外形寸法(mm)	12g, 59.59(W)×7.4(D)×27.5(H)
規格	CE, FCC



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問合わせください。

型式	インターフェイス	容量	単価		
			1~29台	30~39台	40~49台
SSD-DOM128M-R	40pin	128MB	¥4,500	¥4,200	¥4,000

2012.9
▼
2013.8

8418