

日本語106key/英語104key PS/2 引出し式 タッチパッド/トラックボール

RoHS

タッチパッド
タイプ

RoHS

トラックボール
タイプ

PS/2

Delivery
納期

出荷日

1~5台	5日目
6台~	都度見積

在庫品

ココが
特長

EIA19インチラックに取付可能な1Uタイプキーボード

- 鍵付きでキーボード収納時にロックできます。奥行き390~740mmのラックに取付可能です。
- タッチパッド/トラックボール、日本語/英語の4種類から選択できます。



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



*下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問合わせください。

型式	ポインティングデバイス	キーボード	単 価	
			1~9台	10~49台
PCPR-RK2NE-JP-R	タッチパッド	日本語	¥38,000	¥32,300
PCPR-RK2NE-US-R	タッチパッド	英語	¥38,000	¥32,300
PCPR-RK2NB-JP-R	トラックボール	日本語	¥38,000	¥32,300
PCPR-RK2NB-US-R	トラックボール	英語	¥38,000	¥32,300

仕様

型式	PCPR-RK2NE-JP-R	PCPR-RK2NE-US-R	PCPR-RK2NB-JP-R	PCPR-RK2NB-US-R
キーボード	日本語106key	英語104key	日本語106key	英語104key
ポインティングデバイス	タッチパッド(感圧式・2ボタン付き)		トラックボール(3ボタン付き)	
インターフェイス	キーボード: PS/2(ミニDIN66pinオス) タッチパッド: PS/2(ミニDIN66pinオス)			
入力端子	本体: HD-15pin×5 ※付属ケーブルを接続します。			
動作環境	0~40℃			
重量・外形寸法(mm)	6kg、488(W)×400(D)×44(H)(高さ1U)			

Optical Mouse

光学式マウス

新商品

USB光学式

ココが
特長

空中卓上両方使用可能なハンドタイプトラックボールマウス

- 机にスペースが無い場合に、手持ちでマウス操作が可能
- 通常のマウスのように、卓上での使用に対応
- スクロールホイールでページのスクロールが可能



ご注意

・トラックボールは取り外しが可能です。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

Delivery
納期

出荷日

1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	単 価
PCMS-AIR-US	¥2,350

仕様

タイプ	光学式トラックボール(手持ち、平置き対応)
コネクタ	USB2.0(タイプAオス)
ケーブル長	180cm
動作環境	WindowsXP、7、MacOS X
重量・外形寸法(mm)	150g、105×63×45

操作イメージ

— 空中での使用 —

— 卓上での使用 —

