

# CPUリモートシェアリング(PS/2)

## タッチパネルディスプレイ対応・RS-232・延長機能付き



### RS-232信号対応の2ポートCPUシェアリング

PS/2 CE対応



納期



- 2ポートのCPUシェアリングデバイスと、最大300mのリモートコントロールが可能。
- RS-232対応-シリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスが接続可能(ボーレート:115200bps)

\*下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問い合わせください。



型式	単価		
	1~9台	10~14台	15台以上
PNCES-CE-370-R	¥57,900	¥54,200	¥52,800

### 出荷日

1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までにご都度お申し込みください。

在庫品



一部のタッチパネルディスプレイには、RS-232信号の接続が切れると動作しなくなる機種があります。このタイプの機種には、本CPUシェアリングデバイスは使用できませんので、事前にディスプレイメーカーかマニュアルでご確認ください。


◎注意 外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

### 仕様

ユニットタイプ		ローカル	リモート
消費電力		DC5.3V, 3.38W	DC5.3V, 6.43W
コネクタ(コンソール接続)	キーボード&マウス	PS/2	
	ディスプレイ	D-sub15pin ヌス	
	ユニット間接続	UTP/STPケーブル(注)	
コネクタ(PC本体接続)	キーボード&マウス	PS/2	-
	ディスプレイ	HD-15pinオス	-
LED		ローカル/リモートLink	状態表示
延長距離		300m(最大)	
VGA解像度		1,920x1,200 @60Hz(150m)	
		1,280x1,024 @60Hz(300m)	
温度環境	動作	温度:5~40℃、湿度:0~80%(結露なきこと)	
	保存	温度:-20~60℃、湿度:0~80%(結露なきこと)	
材質		メタル	
重量・外形寸法(mm)	ローカル	490g、200(W)×80(D)×25(H)	
	リモート	480g、200(W)×80(D)×25(H)	
付属品		2L-5302P(1.8m)ケーブル×1、電源アダプタ×2、電源アダプタ×2、ラックマウントキット×1、ラックマウントキット×1、ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1、接地線×2	

(注)ケーブルは付属しません

### リモート



### ローカル



### 構成図



# CPUリモートシェアリング(USB)

## 延長機能付き



### USBタイプ CPUシェアリング

CE対応



納期



- USBキーボード、USBマウスに対応シェアリングデバイス
- プッシュボタンによるコンソールの切替え可能(Auto/Local)

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。  
・パッケージには、ローカル・リモートの両方のユニットが含まれています。



型式	単価		
	1~9台	10~19台	20台以上
PNCES-CE-700A-R	¥35,500	¥35,000	¥34,500

### 出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

在庫品

### 仕様

ユニットタイプ		ローカル	リモート
消費電力		2.84W	2.31W
コネクタ(コンソール接続)	キーボード	USB(Aタイプ)	
	マウス	USB(Aタイプ)	
	ディスプレイ	HD-15pin ヌス	
	ユニット間接続	UTP/STPケーブル(注)	
コネクタ(PC本体接続)	キーボード&マウス	USB(Bタイプ)	-
	ディスプレイ	HD-15pinオス	-
LED		ローカル/リモート	状態表示×1、ON LINE×1
延長距離		150m(最大)	
VGA解像度		1,920x1,200 @60Hz(30m)/1,600x1,200 @60Hz(100m)/1,280x1,024 @60Hz(150m)	
		ローカルユニットのみDCC2B準拠	
動作環境	動作	温度:5~40℃、湿度:0~80%(結露なきこと)	
	保存	温度:-20~60℃、湿度:0~80%(結露なきこと)	
材質		メタル	
重量・外形寸法(mm)	ローカル	310g、125(W)×125(D)×25(H)	
	リモート	320g、125(W)×81.5(D)×25(H)	
付属品		2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプタ×2、ラックマウントキット×2、ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1、接地線×2	
規格		CE、FCC Class B	

(注)ケーブルは付属しません

### リモート



### ローカル

