

16/24ポート 10/100M メタルシャーシ



仕様

型式	NWLG-SW16PHGW-R NWLG-SW24PHGW-R	
通信速度	10/100Mbps	
標準規格	IEEE802.3/u	
通信ポート	ポート数	16 24
	通信規格	10BASE-T/100BASE-TX
	推奨ケーブル	CAT5Eストレート
	リンク機能	全ポート10/100Mbps自動認識(Auto MDI/MDI-X)*
電源入力	AC100V±10% (50/60Hz)	
消費電力	2.2W	3.5W
材質	スチール	
動作環境	動作	温度: 0~50℃ 湿度: 10~90%RH(結露なきこと)
	保存	温度: -40~70℃ 湿度: 5~90%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)	7.8kg, 216(W)×133(D)×42(H)	12kg, 267(W)×161(D)×42(H)
規格	VCCI ClassA	

*接続した機器の通信速度と極性を判定し自動的にリンクする機能です。

ココが
特長

広温度範囲のスイッチングハブ

- 動作環境温度50℃での安定稼働を実現。
- 放熱性に優れたメタルケースを採用。
- 本体部・電源部共に日本メーカーの電解コンデンサを採用し高信頼性&長寿命を実現。
- 全ポート通信速度(10/100Mbps)を自動判別。
- ケーブルの極性を選ばないAuto MDI/MDI-X機能搭載。
- 付属のラックマウントブラケットで19インチラックに装着可能。

⚠
ご注意

・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

¥

*下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	ポート数	単価		
		1~9台	10~19台	20~29台
NWLG-SW16PHGW-R	16	¥5,550	¥5,140	¥5,060
NWLG-SW24PHGW-R	24	¥11,000	¥10,470	¥10,320

付属品

①	ラックマウントブラケット	2個
②	取付用ネジ	6本
③	ゴム足	4個
④	電源ケーブル(アース付き1.8m)	1本
⑤	マニュアル	1部
⑥	保証書	1枚

販売：ミスミ/製造元：Logitec

5/8ポート 10/100/1000M メタルシャーシ



NWLG-GSW05PMA-R

ココが
特長

電源内蔵のギガビットイーサネットスイッチ!

- ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。
- 底面にマグネットとねじ用フック穴を装備。
- カスケード接続が可能

⚠
ご注意

・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

¥

*下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	ポート数	単価		
		1~9台	10~29台	30台~
NWLG-GSW05PMA-R	5	¥4,900	¥4,700	¥4,500
NWLG-GSW08PMA-R	8	¥6,600	¥6,400	¥6,200

付属品

①	マニュアル	1枚
②	電源ケーブル(1.8m)	1本
③	製品保証書	1枚

販売：ミスミ/製造元：Logitec

仕様

型式	NWLG-GSW05PMA-R NWLG-GSW08PMA-R	
通信速度	10/100/1000Mbps	
標準規格	IEEE802.3/u/ab	
通信ポート	ポート数	5 8
	通信規格	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	推奨ケーブル	CAT5Eストレート
	リンク機能	全ポート10/100/1000Mbps自動認識(Auto MDI/MID-X)*
電源入力	AC100V±10% (50/60Hz)	
消費電力	3.3W	7.5W
材質	メタル製	
動作環境	動作	温度: 0~40℃, 10~90%RH(結露なきこと)
	保存	温度: -20~60℃, 10~90%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)	0.3kg, 150(W)×84(D)×26(H)	0.4kg, 193(W)×84(D)×26(H)
規格	VCCI ClassB	

*接続した機器の通信速度と極性を判定し自動的にリンクする機能です。