

# 10BASE-T・100BASE-TX⇔100BASE-FX マルチモードSCコネクタ

RoHS



10 BASE-T 100 BASE-TX CE対応 UL CSA

Delivery 納期

**ココが特長** 10BASE-T・100BASE-TX対応  
光メディアコンバータ

- 丈夫なメタルボディ。
- ・10BASE-Fには接続できません。
- ・接続先が10/100Mbps自動認識の場合には100Mbpsで通信します。
- ・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミス三QCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単価		
	1~9台	10~19台	20~29台
NWJE-PSW-FX-03SC-R	¥33,900	¥32,800	¥31,100

出荷日	
1~10台	5日目
11台~	都度見積

非在庫品

## 仕様

通信速度	RJ-45	10/100Mbps
	光	100Mbps
標準規格		IEEE802.3u
通信ポート (RJ-45)	ポート数	1
	通信規格	10BASE-T/100BASE-TX
	推奨ケーブル	CAT5E以上
	リンク機能	DIPスイッチにて極性反転可能
	最大接続距離	100m
通信ポート (光)	ポート数	光デュアルポート(SC)
	通信規格	100BASE-FX
	推奨ファイバ	マルチモード(コア径50&62.5μm)
	最大接続距離	2km
材質		スチール

消費電流	DC12V/210mA(最大)
電源入力方式	ACアダプタ
動作環境	温度：0~50℃、湿度：5~90%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)	450g、76(W)×100(D)×25(H)
付属品	マニュアル、ACアダプタ
規格	UL、c-UL、EMI：FCC、CISPR(EN55022) ClassA

## ACアダプタ仕様

入力	AC90~110V
出力	DC12V/0.8A
ケーブル長	1.8m

販売：ミスミ／製造元：TRANSITION NETWORKS

LAN機器

光メディアコンバータ

産業用光メディアコンバータ  
汎用光メディアコンバータ

# 100BASE-TX⇔100BASE-FX マルチモードSCコネクタ

RoHS



100 BASE-TX UL c-UL

Delivery 納期

**ココが特長** メタル(100BASE-TX)と光(100BASE-FX)を変換

- 丈夫なメタルボディ。
- USB給電ポート(Bタイプコネクタ)からの給電でも動作可能。



- ・10BASE-T、10BASE-Fには接続できません。
- ・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミス三QCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単価		
	1~9台	10~19台	20~29台
NWJFE-CF-04SC-R	¥29,300	¥28,400	¥26,900

出荷日	
1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

## 仕様

通信速度	RJ-45	100Mbps
	光	100Mbps
標準規格		IEEE802.3u
通信ポート (RJ-45)	ポート数	1
	通信規格	100BASE-TX
	推奨ケーブル	CAT5E以上
	リンク機能	Auto MDI/MDI-X対応※
	最大接続距離	100m
通信ポート (光)	ポート数	光デュアルポート(SC)
	通信規格	100BASE-FX
	適合ファイバ	マルチモード(コア径50&62.5μm)
	最大接続距離	2km
給電用USBコネクタ		USB Bタイプコネクタ
材質		スチール

消費電流	DC12V/240mA(最大)
電源入力方式	ACアダプタ
動作環境	温度：0~60℃、湿度：5~95%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)	900g、76(W)×100(D)×25(H)
付属品	マニュアル、ACアダプタ
規格	UL、c-UL、EMI：FCC、CISPR(EN55022) ClassA

## ACアダプタ仕様

入力	AC90~110V
出力	DC12V/0.8A
ケーブル長	1.8m

販売：ミスミ／製造元：TRANSITION NETWORKS