

イーサネットシリアルコンバーター・横型

RS-232 (2ポート)

RoHS



ココが特長

LAN経由で2台のRS-232機器と双方向通信可能

- PCからLAN(イーサネット)経由で2台のRS-232機器を制御可能
- TCP/IP、UDP/IPプロトコルサポート
- 15kVサージプロテクタ内蔵(RS-232)
- Windows標準デバイスドライバ対応
- SNMP MIB-IIネットワークマネージメントサポート

*下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスマQCTセンターまでお問い合わせください。

¥

型式	パッケージ内容	単価
		1~9台
PNES-NPORT5210-R	コンバータ本体のみ	¥20,200
PNES-NPORT5210-R-DIN	DINレール取付用キット付き	¥21,100
PNES-NPORT5210-R-AC	ACアダプタ付き	¥24,300



Delivery
納期

出荷日

1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意

仕様

電源入力、消費電流	DC12~48V(2kVサージ保護機能付き)、DC12V/305mA(最大)
LANポート(イーサネット)	10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45メス)自動検出
シリアルポート	RS-232×2(RJ-45メス)※オプションケーブル
サージ保護	15kV(RS-232)
フロー制御	RTS/CTS(RS-232のみ)、Xon/Xoff
通信速度	110~115,200bps
データビット長、ストップビット長	5/6/7/8bit、1/1.5/2bit
パリティチェック	偶数/奇数/なし/スペース/マーク
プロトコル	転送: TCP/IP、UDP/IP 本体設定: クライアント: ICMP、DHCP、Telnet、HTTP警告通知: SNMP、SMTP、SNTP
内蔵機能	フザー、リアルタイムクロック、ウォッチドッグタイマ
設定ツール	Webブラウザ、シリアル/Telnetコンソール、Windowsユーティリティ
対応OS	Windows98/Me/NT/2000/XP/Vista/7、Linux(real TTY)
固定方法	壁取付・35mm幅DINレール取付(DIN取付タイプのみ)
動作環境	動作: 温度: 0~55℃、湿度: 5~95%(結露なきこと) 保存: 温度: -20~85℃、湿度: 5~95%(結露なきこと)
材質	アルミニウム
重量・外形寸法(mm)	135g、90(W)×100.4(D)×22(H)突起部を除く
付属品	各種設定用ソフトウェア(CD-ROM) 1枚、マニュアル(英語) 1冊、パワージャック(AC電源接続用)※ 1本
規格	FCC ClassA、CE ClassA、UL、c-UL、TÜV

*ACアダプタのコネクタと本体の電源用端子台を接続するためのアダプタです。

RS-232コネクタピンアサイン

ピン番号	信号
1	DSR(in)
2	RTS(out)
3	GND
4	TxD(out)
5	RxD(in)
6	DCD(in)
7	CTS(in)
8	DTR(out)

販売: ミスミ / 製造元: MOXA Inc.

関連情報

適合RS-232ケーブル 08908ページ

- CBL-RJ45F25-150-R (D-Sub 25pinメス)
- CBL-RJ45M25-150-R (D-Sub 25pinオス)
- CBL-RJ45F9-150-R (D-Sub 9pinメス)
- CBL-RJ45M9-150-R (D-Sub 9pinオス)

RS-232 (8/16ポート)

RoHS



ココが特長

LAN経由で8/16台のRS-232機器と双方向通信可能

- PCからLAN(イーサネット)経由でRS-232機器を最大8/16台制御可能
- IPアドレスなどの各種接続設定をLCMディスプレイで表示

*下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスマQCTセンターまでお問い合わせください。

¥

型式	RS-232ポート数	単価
		1~4台
PNES-NPORT5610-8-R	8	¥88,600
PNES-NPORT5610-16-R	16	¥109,000



Delivery
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意


仕様

型式	PNES-NPORT5610-8-R	PNES-NPORT5610-16-R	内蔵機能	フザー、リアルタイムクロック、ウォッチドッグタイマ
電源入力	AC100~240V		設定ツール	Webブラウザ、シリアル/Telnet、HTTP警告通知: SNMP、SMTP、SNTP
消費電流	AC100V/200mA(最大)、AC240V/145mA(最大)		対応OS	Windows98/Me/NT/2000/XP/Vista/7、Linux(real TTY)
LANポート(イーサネット)	10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45メス)自動検出		固定方法	19インチラック取付
シリアルポート※1	RS-232×8	RS-232×16	動作環境	動作: 温度: 0~55℃、湿度: 5~95%(結露なきこと) 保存: 温度: -20~85℃、湿度: 5~95%(結露なきこと)
サージ保護	15kV(RS-232)		材質	スチール
フロー制御	RTS/CTS、Xon/Xoff、DSR/DTR		重量・外形寸法(mm)	2,420g、440(W)×190(D)×44.5(H)固定具を除く
通信速度	50~230,400bps		付属品	19"ラック取付用ブラケット(1U)&ネジセット 1式 電源ケーブル(AC100V、約1.8m) 1本 ゴム足 4個 各種設定用ソフトウェア(CD-ROM) 1枚 マニュアル(英語) 1冊
データビット長、ストップビット長	5/6/7/8bit、1/1.5/2bit		規格	FCC ClassA、CE ClassA、UL、c-UL、TÜV
パリティチェック	偶数/奇数/なし/スペース/マーク			
プロトコル	動作: TCP/IP、UDP/IP 本体設定: クライアント: ICMP、DHCP、Telnet、HTTP警告通知: SNMP、SMTP、SNTP			


PNES-NPORT5610-8

PNES-NPORT5610-16

後面



後面



※1: 別売のRS-232ケーブルでD-Subコネクタに変換して接続。

関連情報

適合RS-232ケーブル 08908ページ

型式	D-Subコネクタ形状
CBL-RJ45F25-150-R	25pinメス
CBL-RJ45M25-150-R	25pinオス
CBL-RJ45F9-150-R	9pinメス
CBL-RJ45M9-150-R	9pinオス

(注)ケーブルの長さとは1.5mになります。

販売: ミスミ / 製造元: MOXA Inc.

USB機器
データコンバーター

イーサネット
コンバーター

シリアル・縦型

シリアル・横型

オプション

2012.9

2013.8

8904