

USB・PS/2キーボード・マウスコンバーター

マルチOS・キーボードタイプ選択可能・USB 1.1規格対応

RoHS



PS/2 バスパワー CE対応 USB 1.1



- ココが特長**
- OS・キーボード選択可能なPS/2→USBコンバーター
 - PCのUSBポートにPS/2キーボード・マウスを接続可能にするコンバーター
 - ホイール付き2ボタンマウスもサポート
 - ホットキーでOS(Windows, Mac, SUN)およびキーボードタイプ(日本語、英語、フランス語)の選択可能

注意
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

価格
※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単価		
	1~9台	10~19台	20~29台
PNUIC-UC-100KM-R	¥4,200	¥3,990	¥3,780

出荷日

1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

電源入力方式	バスパワー	
USBコネクタ	1(タイプA)	
USB規格	USB 1.1規格準拠※USB2.0ポート接続可能	
キーボードコネクタ	1(PS/2、ミニDIN6pinメス)	
マウスコネクタ	1(PS/2、ミニDIN6pinメス)	
対応OS	Windows98/Me/2000/XP、MacOS8.6以降(G3、G4、iMac)Sun Solaris 8(Blade servers2000/100)Linux	
動作環境	動作	温度：0~60℃、湿度：10~90%(結露なきこと)
	保存	温度：-10~85℃、湿度：10~90%(結露なきこと)
材質	プラスチック	
重量・外形寸法(mm)	80g、82(W)×65(D)×23(H)※PS/2コネクタ側	
ケーブル長	300mm	
付属品	マニュアル(英語)	
規格	FCC ClassB、CE	

販売：ミスミ/製造元：ATEN

超小型・USB 1.1規格対応

RoHS



PS/2 バスパワー CE対応 USB 1.1



- ココが特長**
- 超小型のUSB→PS/2コンバーター
 - PCのUSBポートにPS/2キーボード・マウスを接続可能にする超小型コンバーター
 - ホイール付き2ボタンマウスもサポート

注意
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

価格
※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単価		
	1~9台	10~19台	20~29台
PNUIC-UC-10KM-R	¥3,800	¥3,610	¥3,420

出荷日

1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

電源入力方式	バスパワー	
USBコネクタ	1(タイプA)	
USB規格	USB 1.1規格準拠	
キーボードコネクタ	1(PS/2、ミニDIN6pinメス)	
マウスコネクタ	1(PS/2、ミニDIN6pinメス)	
対応OS	Windows98SE/2000/Me/XP、Linux	
動作環境	動作	温度：0~60℃、湿度：10~90%RH(結露なきこと)
	保存	温度：-10~85℃、湿度：10~90%RH(結露なきこと)
材質	プラスチック	
重量・外形寸法(mm)	65g、37(W)×50(D)×11(H)※ケーブルを除く	
ケーブル長	650mm(USBコネクタ側)、220mm(PS/2コネクタ側)	
規格	CE、FCC	

販売：ミスミ/製造元：ATEN