

## RJ-45ケーブル・USB1.1規格対応

RoHS



バス  
パワー  
CE対応  
USB  
1.1



Delivery  
納期

ココが  
特長

### LANケーブルでUSB信号を60m延長可能

- LANケーブル(CAT5E以上)でUSB信号を最大60m延長可能なエクステンダ
- USB1.1規格準拠
- フルスピード(12Mb/s)及びロースピード(1.5Mb/s)USBデバイスに対応
- バスパワーUSB機器を使用する場合の電源供給不足時には別売ACアダプタ(PNAC-ATEN3-R)で電源供給が可能

### 出荷日

|      |        |
|------|--------|
| 1~5台 | 翌日(当日) |
| 6台~  | 都度見積   |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して  
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。



| 型式              | 単価      |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|
|                 | 1~9台    | 10~19台  | 20~29台  |
| PNUE-2X-UCE60-R | ¥14,000 | ¥13,300 | ¥12,600 |



・外観および仕様は、  
予告なく変更することがあります。

### 仕様

|          |                              |                     |
|----------|------------------------------|---------------------|
| 電源入力方式   | バスパワー                        |                     |
| 消費電流     | DC5V/20mA                    |                     |
| USB規格    | USB1.1準拠                     |                     |
| USBコネクタ  | ローカル                         | タイプA(オス、ケーブル長300mm) |
|          | リモート                         | タイプA(メス)            |
| コネクタ     | RJ-45コネクタ                    |                     |
| 接続可能ケーブル | LANアセンブルケーブル(CAT5E以上ストレート結線) |                     |

|                 |   |                                   |
|-----------------|---|-----------------------------------|
| 接続距離            | 最大60m                                   |                                   |
| 対応OS            | Windows98SE/Me/2000/XP/Vista、MacOS9.x以降 |                                   |
| 動作環境            | 動作                                      | 温度：0~40℃ 湿度：5~80%RH(結露なきこと)       |
|                 | 保存                                      | 温度：-40~85℃ 湿度：5~80%RH(結露なきこと)     |
| 重量・外形寸法<br>(mm) | ローカル                                    | 40g<br>31(W)×63(D)×22(H) ※ケーブルを除く |
|                 | リモート                                    | 22g、31(W)×63(D)×22(H) ※ケーブルを除く    |
| 規格              | FCC ClassB、CE                           |                                   |

販売：ミスミ/製造元：ATEN

### USB Options

## USB機器用オプション

## PNUE-2X-UCE60-R専用ACアダプタ

RoHS



PNUE-2X-UCE60-R

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して  
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。



| 型式           | 単価     |        |
|--------------|--------|--------|
|              | 1~4台   | 5台~    |
| PNAC-ATEN3-R | ¥2,500 | ¥2,380 |

販売：ミスミ/製造元：ATEN

|       |            |
|-------|------------|
| 入力    | AC100~240V |
| 出力    | DC5V/2.6A  |
| ケーブル長 | 1.8m       |
| 取得規格  | UL、PSE     |



Delivery  
納期

### 出荷日

|      |      |
|------|------|
| 1~5台 | 5日目  |
| 6台~  | 都度見積 |

非在庫品

## 延長ケーブル・USB1.1規格対応

RoHS



端末側

PC側

バス  
パワー  
CE対応  
USB  
1.1



Delivery  
納期

ココが  
特長

### 5m(カスケードで最大25m)延長可能なUSBケーブル

- USBケーブル(Aタイプ)に接続するだけで簡単に5m延長
- 最大5本のカスケード接続で25mの延長が可能
- USB1.1規格準拠



ご注意

- ・一部のスキャナ、アナログカメラ、デジタルカメラなど、消費電力の大きいUSB機器に接続すると、正常に動作しない場合があります
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して  
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。



| 型式             | 単価     |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|
|                | 1~9本   | 10~19本 | 20~29本 |
| PNUEC-UE-150-R | ¥2,180 | ¥2,070 | ¥1,960 |

### 出荷日

|       |        |
|-------|--------|
| 1~10本 | 翌日(当日) |
| 11本~  | 都度見積   |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### 仕様

|         |                      |  |
|---------|----------------------|--|
| 電源入力方式  | バスパワー                |  |
| 消費電力    | DC5V/16mA(最大)        |  |
| USB規格   | USB1.1規格準拠           |  |
| USBコネクタ | タイプA、オス/メス           |  |
| 状態表示    | 1(電源)、4(状態表示)        |  |
| 対応OS    | Windows98/Me/2000/XP |  |

|       |                   |                             |
|-------|-------------------|-----------------------------|
| 動作環境  | 動作                | 温度：5~40℃、湿度：0~80%(結露なきこと)   |
|       | 保存                | 温度：-20~60℃、湿度：0~80%(結露なきこと) |
| 材質    | プラスチック            |                             |
| 重量    | 220g              |                             |
| ケーブル長 | 5m                |                             |
| 付属品   | マニュアル(英語)※パッケージ裏面 |                             |
| 規格    | FCC ClassB、CE     |                             |

販売：ミスミ/製造元：ATEN

PS/2  
キーボード・  
マウス

USBハブ

USB  
エクステンダ

PCカード・  
USBポート  
増設

パラレル