

延長機能付き・省配線スペース(2ポート)

RoHS

ローカルユニット



リモートユニット

CE対応



Delivery
納期

ココが
特長

延長機能付きの省配線スペース型スプリッタ

- ローカル/リモート2台のディスプレイに同時表示するディスプレイスプリッタです。リモート側は最長150mまで延長可能で、ローカル/リモートユニット間はCAT5Eケーブルで接続するので、配管を通す場合にも省スペースです。



- ・パッケージにはローカル・リモート両方のユニットが含まれます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問合わせください。

型式	単 価		
	1~9台	10~19台	20台以上
PNVS-VE-150-R	¥26,500	¥24,900	¥23,300

出荷日

1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

ユニットタイプ		ローカル	リモート
消費電流		AC9V/130mA(最大)	AC9V/180mA(最大)
コネクタ	入力	HD-15pinオス	RJ-45(8極8芯)
	出力	HD-15pinメス RJ-45(8極8芯)	HD-15pinメス
画像補正		-	16段階ロータリスイッチ
LED		電源	
ケーブル長		150m(最大)	
解像度		1,280×1,024@60Hz(ローカルモニタのみDDC2B準拠)	
動作環境	動作	温度：0~50℃、湿度：0~80%RH(結露なきこと)	
	保存	温度：-20~60℃、湿度：0~80%RH(結露なきこと)	
材質		スチール	
重量		250g	
外形寸法(mm)		119(W)×86(D)×23(H)	
付属品		VGAケーブル(HD-15pinオス/メス・1m)、ACアダプタ(入力:AC100V、出力:AC9V/300mA、ケーブル長:1.8m)2個、マニュアル(日本語) (注)PCとローカルユニット間の接続ケーブルです。	
規格		CE、FCC Class B	

販売：ミスミ/製造元：ATEN

映像変換

分配器

ディスプレイ
スプリッタ

新商品

タッチパネルエクステンダー

RoHS



ココが
特長

タッチパネルディスプレイの映像を 分配し150mまで延長

- Cat5ケーブルで延長
- 1920×1200の解像度に対応
- 更に2台を接続して追加延長が可能



- ・パッケージにはローカル・リモート両方のユニットが含まれます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問合わせください。

型式	単 価
PNVS-TME150-R	¥13,000



Delivery
納期

出荷日

1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

ユニットタイプ		ローカル	リモート
コネクタ	入力	VGA/RS232	RS232(RJ45)
	出力	VGA/RS232(RJ45)	VGA/RS232
ケーブル長		150m	
解像度		1,920×1,200@60Hz	
動作環境	動作	温度：0~70℃、湿度：10~85%(結露なきこと)	
	保存	温度：-10~80℃、湿度：5~95%(結露なきこと)	
重量・外形寸法(mm)		300g、90(W)×250(H)×110(L)	
電源		DC5V電源アダプタ	
付属品		ACアダプタ	

接続例

