

パネル実装タイプ

(単位: mm)



1個から注文OK!

出荷日

1～10個 翌日(当日)

11個～ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ココが
特長

各種同軸コネクタのパネル
取付／基板実装タイプ。

●パネルや基板に取付けてハー
ネスケーブルと結合させるコネ
クタです。



ご注意

コネクタ未結合時には機器内インピー
ダンスの変化を防ぐため2284ペー
ジのターミナルを取付けることをおす
めします。

BNCフランジタイプ
RoHS

メス

050-1421

パネルカット寸法A

BNCフランジタイプ

メス

B-126A

パネルカット寸法B

BNCフランジタイプ
RoHS

メス

051-RM13A

パネルカット寸法P

BNCフランジタイプ (L型)

メス

BNC-LR

パネルカット寸法C

BNCバルクヘッド (フロントマウント)
RoHS

メス

050-1416

パネルカット寸法D

BNCバルクヘッド (フロントマウント)

メス

B-109A

パネルカット寸法E

BNC絶縁型バルクヘッド (フロントマウント)
RoHS

メス

050-1500

パネルカット寸法F

SMAフランジ型
RoHS

メス

088-2062

パネルカット寸法G

SMBバルクヘッド (リアマウント)
RoHS

ジャック(※)

※コンタクトの形状はオスです。

080-0030

パネルカット寸法H

N型フランジタイプ

メス

020-0292

パネルカット寸法I

基板実装タイプ



(単位: mm)

BNC基板用垂直型
RoHS

メス

050-1424

基板取付寸法A

BNC基板L型タイプ
RoHS

メス

050-1425

基板取付寸法B

SMA基板L型タイプ
RoHS

メス

088-2080

基板取付寸法C

SMB基板垂直タイプ
RoHS

レセプタクル※

※コンタクトの形状はオスです。

080-0040

基板取付寸法D

※価格表、パネルカット寸法、基板取り付け寸法は次ページに掲載しております。

BNCコネクタ

SMA/SMB
コネクタ

パネル・
基板実装
レセプタクル

中継/変換
アダプタ

その他同軸
コネクタ