

1000BASE-T⇔1000BASE-SX マルチモードSCコネクタ

光メディア
コンバータ

RoHS

ココが
特長

ローコストギガビット専用光メディアコンバータ

- 耐衝撃/放熱性に優れたスチール製。
- 最大接続距離550m(マルチモードSCコネクタケーブル使用)。



ご注意

・10BASE-T/10BASE-F、100BASE-TX/100BASE-FXには接続できません。



※下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関してお近くの
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単 価		
	1~9台	10~19台	20~29台
NWCVT-3002BTFC-R	¥42,800	¥41,500	¥39,800

Delivery
納期

出荷日

1~5台	5日目
6台~	都度見積

非在庫品

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

メーカー	Connection Technology Systems		
メーカー型式	CVT-3002BTFC		
通信速度	RJ-45	1000Mbps	
光		1000Mbps	
標準規格		IEEE802.3z/ab	
通信ポート (RJ-45)	ポート数	1	
	通信規格	1000BASE-T	
	推奨ケーブル	CAT5Eストレート	
	最大接続距離	100m	
通信ポート (光)	ポート数	光デュアルポート(SC)	
	通信規格	1000BASE-SX/LX	
	適合ファイバ	マルチモード(コア径50&62.5μm)	
	最大接続距離	550m	

材質	スチール
消費電流	DC5V/1A(最大)
電源入力方式	ACアダプタ
動作環境	温度: 0~45℃、湿度: 10~80%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)	300g、71(W)×97(D)×26(H)
付属品	ACアダプタ、取扱説明書
規格	CE、UL、CSA、FCC、VCCI、ClassA

ACアダプタ仕様

入力	AC100~240V
出力	DC5V/1.6A
ケーブル長	1.5m

10BASE-T・100BASE-TX⇔100BASE-FX マルチモードSCコネクタ

RoHS

ココが
特長10BASE-T・100BASE-TX対応
光メディアコンバータ

- 丈夫なメタルボディ。



ご注意

- ・10BASE-FIには接続できません。
- ・接続先が10/100Mbps自動認識の場合には100Mbpsで通信します。



※下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関してお近くの
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単 価		
	1~9台	10~19台	20~29台
NWJE-PSW-FX-02SC-R	¥33,900	¥32,800	¥31,100

Delivery
納期

出荷日

1~10台	5日目
11台~	都度見積

非在庫品

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

メーカー	TRANSITION NETWORKS		
メーカー型式	J/E-PSW-FX-02(SC)		
通信速度	RJ-45	10/100Mbps	
光		100Mbps	
標準規格		IEEE802.3u	
通信ポート (RJ-45)	ポート数	1	
	通信規格	10BASE-T/100BASE-TX	
	推奨ケーブル	CAT5E以上	
	リンク機能	DIPスイッチにて極性反転可能	
通信ポート (光)	最大接続距離	100m	
	ポート数	光デュアルポート(SC)	
	通信規格	100BASE-FX	
	推奨ファイバ	マルチモード(コア径50&62.5μm)	
	最大接続距離	2km	

材質	スチール
消費電流	DC12V/210mA(最大)
電源入力方式	ACアダプタ
動作環境	温度: 0~50℃、湿度: 5~90%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)	450g、76(W)×100(D)×25(H)
付属品	マニュアル、ACアダプタ
規格	UL、c-UL、EMI: FCC、CISPR(EN55022) ClassA

ACアダプタ仕様

入力	AC90~110V
出力	DC12V/0.8A
ケーブル長	1.8m