

RS-232 マルチモード

最大延長1.5km・プラスチック製



ココが
特長

マルチモード光ケーブル適合RS-232エクステンダ

- 安価なLAN用のマルチモード光ケーブル適合のRS-232エクステンダ
- 最大1.5kmの長距離伝送が可能

無料
貸出
7023 RS
232



出荷日	
1~10台	5日目
11台~	都度見積

非在庫品

ピンアサイン

ピン番号	2	3	4	5	6	7	8	20
RS-232(DTE)	TxD	RxD	RTS	CTS	DSR	GND(SG)	DCD	DTR

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



Order 注文例	シリーズ名 PNICO-OPT-23ST	接続機器タイプ DTE
--------------	--------------------------------	-----------------------



※下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関してお近くの
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	接続機器 タイプ	単価		
		1~9台	10~19台	20~29台
PNICO-OPT-23ST	DTE DCE	¥23,700	¥22,900	¥22,200

(注) 接続機器タイプはコンバータを接続する相手方の機器のポートを表しています。例えばPCとRS-232機器をクロスケーブルで接続している場合、PCとRS-232機器のポートはそれぞれ「DTE」になりますので、コンバータに置き換える際は、2台とも接続機器タイプ「DTE」のコンバータを使用します。

仕様

メーカー	ネットワークサプライ	
メーカー型式	GPNETopt-23/ST	
電源入力方式	ACアダプタ	
消費電流	DC8V/230mA(平均)	
光通信部	コネクタ	デュアルポート(ST)
	接続可能ケーブル	ST-STマルチモード(50/125μm, 62.5/125μm)
シリアル通信部	接続距離	0.2m~1.5km
	通信速度	4kbps(最大)
通信機能	RS-232信号	1(D-Sub25pinオス)
動作環境	動作	温度: -20~70℃, 湿度: 0~90%(結露なきこと)
	保存	温度: -40~85℃, 湿度: 0~90%(結露なきこと)
材質		プラスチック(EMI対策品)
重量・外形寸法(mm)		45g, 56(W)×54(D)×16(H)
付属品		ACアダプタ(入力:AC100V, 出力:DC8V/300mA, 約1.8m)、マニュアル
規格		FCC、VCCI

(注) 取付ネジはM2-6(ミリネジ)になります。交換可能な#4-40(インチネジ)が付属します。

RS-422・485 HPCF・PCF

最大延長500m・プラスチック製



ココが
特長

RS-422・485「1対1」通信用の光エクステンダ

- RS-422・485信号の「1対1」光通信を行うローコストなエクステンダ
- 最長500mのデータ伝送が可能
- HPCF・PCFケーブル対応

無料
貸出
7023 RS
232



出荷日	
1~10台	5日目
11台~	都度見積

非在庫品

ピンアサイン

ピン番号	1	7	13	14	16	19
RS-422・485	GND(FG)	GNG(SG)	TxD+	TxD-	RxD+	RxD-

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



※下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関してお近くの
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単価		
	1~9台	10~19台	20~29台
PNICO-OPT-485	¥12,400	¥12,000	¥11,600

仕様

メーカー	ネットワークサプライ	
メーカー型式	GPNETopt-485	
電源入力方式	ACアダプタ	
消費電流	DC8V/120mA	
光通信部	コネクタ	JIS F07
	接続可能ケーブル	HPCF200/230, PCF200/300
シリアル通信部	接続距離	0.2m~500m
	通信速度	5Mbps(最大)
通信機能	RS-232信号	1(D-Sub25pinオス)
動作環境	動作	温度: -20~70℃, 湿度: 0~90%(結露なきこと)
	保存	温度: -40~85℃, 湿度: 0~90%(結露なきこと)
材質		プラスチック(EMI対策品)
重量・外形寸法(mm)		45g, 56(W)×54(D)×16(H)
付属品		ACアダプタ(入力:AC100V, 出力:DC8V/300mA, 約1.8m)、マニュアル
規格		FCC、VCCI
適合光ケーブルWEB		PNICO-L-CBLシリーズ, CBL-HPCFAシリーズ, CBL-HPCFBシリーズ

(注) 取付ネジはM2-6(ミリネジ)になります。交換可能な#4-40(インチネジ)が付属します。