


MV1614



MODEL	16mm1.4	
最大適合CCD	2/3"	
焦点距離	16mm	
Fナンバー	F:1.4~Close	
画角 (V × H)	23.2° × 30.7°	
最至近撮影距離	0.4m	
バックフォーカス	12.44mm	
マウント	Cマウント	
フィルターネジ径	M27mm P=0.5	
外形寸法および質量	$\varphi 30\text{mm} \times 24.5\text{mm}$ 40g	
光学ディストーション	1/3"	-0.6%
	1/2"	-1.0%
	2/3"	-1.8%
TVディストーション	1/3"	-0.2%
	1/2"	-0.3%
	2/3"	-0.6%