


MV2514



MODEL	25mm1.4	
最大適合CCD	1"	
焦点距離	25mm	
Fナンバー	F:1.4~Close	
画角 (V × H)	21.6° × 28.5°	
最至近撮影距離	0.5m	
バックフォーカス	11.94mm	
マウント	Cマウント	
フィルターネジ径	M27mm P=0.5	
外形寸法および質量	$\varnothing 30\text{mm} \times 24.5\text{mm}$ 40 g	
光学ディストーション	1/3"	-0.4%
	1/2"	-0.8%
	2/3"	-1.7%
	1"	-5.2%
TVディストーション	1/3"	-0.1%
	1/2"	-0.3%
	2/3"	-0.6%
	1"	-2.1%