

CADデータフォルダ名: 41_Aluminum_Frames

締付トルク P.712

先入れボルト RoHS

材質 ナット部 SUS316相当(焼結)
ボルト部 SUS304

HNTLSN8-8

先入れボルトの有効長

アルミフレーム溝部

型式	L	H	対応フレーム(シリーズ)	参考締付トルク(N・m)	¥基準単価 1~299コ	¥スライド単価 300~499	500~
HNTLSN8-8	20 25	17.5 22.5	HFS8	23.5	230	219	207

Order 注文例 型式 - L
HNTLSN8-8 - 20

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

後入れボルト RoHS

材質 ナット部 SUS316相当(焼結)
ボルト部 SUS304

HATLSN8-8

後入れボルトの有効長

アルミフレーム溝部

型式	L	H	対応フレーム(シリーズ)	参考締付トルク(N・m)	¥基準単価 1~299コ	¥スライド単価 300~499	500~
HATLSN8-8	20 25	17.0 22.0	HFS8	23.5	137	131	124

Order 注文例 型式 - L
HATLSN8-8 - 20

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

導電用ワッシャ RoHS

材質 SUS304

注意 ナットに装着する際に手をキズつける恐れがあります。

HDW8

Example 使用例

右図のようにHDW・HUZWを組み合わせることで、フレーム間の導電を行います。

型式	対応先入ナット	¥基準単価	¥スライド単価
HDW8	HNTT8	47	45

Order 注文例 型式
HDW8

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

歯付き座金(内歯タイプ) RoHS

材質 SUS304

1パック100個入り

HUZW8PACK

Example 使用例

型式	¥基準単価	¥スライド単価
HUZW8PACK	1,040	700

Order 注文例 型式
HUZW8PACK

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

フランジ付ナット RoHS

材質 SUS304

HTDN


Example 使用例

型式	Type	M	B	T	D	¥基準単価			¥スライド単価		
						1~499コ	500~999	1000~	1~499コ	500~999	1000~
HTDN (ステンレス)	4	7	4.2	10	35	26	19				
	5	8	5.5	12	35	27	20				
	6	10	6.0	13	40	32	25				
	8	12	7.5	17	50	48	42				

Order 注文例 型式
HTDN6

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。



CADデータフォルダ名: 41_Aluminum_Frames

締付トルク P.712

長ナットL寸指定タイプ RoHS

材質 SUS303相当

Type	先入れ	後入れ	材質	S表面処理	参考締付トルク
HNTLF8	HNTALF8		S10C相当	三価クロメート	23.5
HNTLP8	HNTALP8				
HNTLS8	HNTALS8				
SHNTLF8	SHNTALP8		SUS303相当	-	

Example 使用例

参考締付トルク(N・m)

M	S10C相当/SUS303相当	23.5
8		

L穴なしタイプ

ピッチ指定タイプ

穴位置指定タイプ

穴なしタイプ

型式	L 指定 1mm単位	HNTLF		SHNTLF		HNTALF	
		¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上
(先入れ) HNTLF8 SHNTLF8	(先入れ) 50~2000 (後入れ) 50~1000	240	810	630	2,100	240	810

ピッチ指定タイプ

型式	L 指定 1mm単位	M	N 指定 1mm単位	P 指定 1mm単位	タップ数 S	HNTLP		SHNTLP		HNTALP		SHNTALP				
						¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上			
(先入れ) HNTLP8 SHNTLP8	(先入れ) 50~2000 (後入れ) 50~1000	4	5	6	8	5 ≤ N ≤ L-5	2M ≤ P ≤ L-2M	2 ≤ S ≤ 20	230	770	630	2,100	230	770	630	2,100

穴位置指定タイプ

型式	L 指定 1mm単位	M	XA~XE 指定 1mm単位	HNTLS		SHNTLS		HNTALS		SHNTALS				
				¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上			
(先入れ) HNTLS8 SHNTLS8	(先入れ) 50~2000 (後入れ) 50~1000	4	5	6	8	5~L-5	230	770	630	2,100	230	770	630	2,100

タップ穴は1コ~5コまで指定することができます。

Order 注文例

型式 - L

HNTLF8 - 1800
HNTALF8 - 400

型式 - L - M - N - P - S

HNTLP8 - 460 - M5 - N30 - P100 - 4
HNTALP8 - 210 - M8 - N8 - P16 - 8

型式 - L - M - XA - XB - XC - XD - XE

HNTLS8 - 1050 - M8 - XA20 - XB105
SHNTLS8 - 1050 - M8 - XA20 - XB105 - XC250 - XD500 - XE755
HNTALS8 - 1000 - M8 - XA25 - XB85 - XC78 - XD975 - XE992

(例) ピッチ指定タイプ

穴加工費

ピッチ指定タイプ	¥基準単価/1穴	穴位置指定タイプ	¥基準単価/1穴
HNTLP・HNTALP	250	HNTLS・HNTALS	320
SHNTLP・SHNTALP	380	SHNTLS・SHNTALS	440

Price 価格

ピッチ指定タイプと穴位置指定タイプは、表中単価に穴加工費を加えた金額になります。

(例) 型式 - L - M - XA - XB のとき
HNTLS8 - 400 - M8 - XA10 - XB70
(単価/m×指定全長)+(穴加工費)=販売単価
770×0.4 + 320×2 = 940円
(1円単位は切り捨て)

Delivery 出荷日 3 日目発送

在庫品 翌日出荷 P.89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

同一サイズ3本以上は一律1,350円

長ナットL寸固定タイプ RoHS

材質 SUS303相当

L寸固定穴なしタイプ

L寸固定穴付タイプ

L寸固定穴なしタイプ

型式	¥基準単価		¥スライド単価	
	1~499コ	500~999	1000~	
HNTK8	620	590	560	

L寸固定穴付タイプ

型式	¥基準単価		¥スライド単価	
	1~499コ	500~999	1000~	
HNTLG8	394	375	355	
SHNTLG8 (ステンレス)	650	620	590	

Order 注文例 型式
HNTLG8

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Alteration 追加加工 型式 - (SET)
HNTLG8 - SET

Alteration	Code	Spec.	Type	¥/1Code
六角穴付止めねじセット	SET	六角穴付止めねじをセットします。	HNTLG8	50
		Type 止めねじ 個数	SHNTLG8	85
		HNTLG MSSK 4		
		SHNTLG MSSU 4		