

ハイトルクタイミングベルト (S2M・S3M・S5M・S8M・S14M)

S2M, S3M, S5Mのゴムベルト (HTBN)はゴム粉飛散を抑えるため一部歯面色が黒色→茶色(ヘアバック仕様)に切り替わっていますが、性能に問題はありません。

ロングタイミングベルト歯数指定タイプはP.1229をご参照ください。

HTBN HTUN Type ①背ゴム ②歯ゴム ③心線 ④下布 ①②の本体 ③心線

種類 Pitch Rα Lr H h i PLD 単位質量 g/m(幅:10mm)

種類 S2M Pitch 2 Rα 1.3 Lr 1.3 H 1.36 h 0.76 i 0.6 PLD 0.254 単位質量 13.0(11.0)

種類 S3M Pitch 3 Rα 1.95 Lr 1.95 H 1.94 h 1.14 i 0.8 PLD 0.381 単位質量 19.0(15.0)

種類 S5M Pitch 5 Rα 3.25 Lr 3.25 H 3.41 h 1.91 i 1.5 PLD 0.480 単位質量 34.0

種類 S8M Pitch 8 Rα 5.2 Lr 5.2 H 5.3 i 3.05 PLD 0.686 単位質量 52.0

種類 S14M Pitch 14 Rα 9.1 Lr 9.1 H 10.2 i 5.3 PLD 0.937 単位質量 100.0

種類 S2M Pitch 2mm (ゴムの単位質量です)

種類 S2M Pitch 2mm (ゴムの単位質量です) Table with columns for Type, Pitch, Rα, Lr, H, h, i, PLD, 単位質量

種類 S3M (Pitch: 3mm)

種類 S3M (Pitch: 3mm) Table with columns for Type, ベルト No., ベルト呼び幅, 歯数, ベルト周長, HTBN, HTUN

種類 S5M (Pitch: 5mm)

種類 S5M (Pitch: 5mm) Table with columns for Type, ベルト No., ベルト呼び幅, 歯数, ベルト周長, HTBN, HTUN

Order 注文例 型式 HTBN 2800 S14M 400 HTUN 225 S3M 100

Price 価格 数量 スライド価格 (円未満切り捨て) P88

種類 S8M (Pitch: 8mm)

種類 S8M (Pitch: 8mm) Table with columns for Type, ベルト No., ベルト呼び幅, 歯数, ベルト周長, HTBN

種類 S14M (Pitch: 14mm)

種類 S14M (Pitch: 14mm) Table with columns for Type, ベルト No., ベルト呼び幅, 歯数, ベルト周長, HTBN