

位置決めピン 小頭フラットタイプ

-D・P公差選択-

類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>

材質 No.	材質	S表面処理	H硬度	Type	
				スタンダード	内ねじ
①	SKS3相当	-	焼入硬度 60~63HRC	KFFSA	KFFSTA
②	SKS3相当	硬質クロムメッキ メッキ厚3μm以上	焼入硬度 60~63HRC メッキ硬度 750HV~	GKFFSA	GKFFSTA
③	SKS3相当	-	-	BKFFSA	BKFFSTA
④	SUS304	-	-	SKFFSA	SKFFSTA
⑤	SUS304	硬質クロムメッキ メッキ厚3μm以上	メッキ硬度 750HV~	HKFFSA	-
⑥	SUS440C相当	-	焼入硬度 50~55HRC	CKFFSA	CKFFSTA

公差選択

D 又は P	並級					精級	
	M	P	G	H	S	A	B
1.50 3.00	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	0 -0.010	-	-	-
3.01 6.00	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012	0 -0.012	-	-	-
6.01 10.00	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014	0 -0.015	0 -0.01	+0.005 0	0 -0.005
10.01 18.00	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	-0.006 -0.017	0 -0.018	-	-	-
18.01 30.00	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	-0.007 -0.020	0 -0.021	-	-	-

●スタンダード
●内ねじ

①D=Pのとき
ニゲ溝がつきません。
(i) D=Pで公差が異なる場合
(ii) D=Pで公差が同じ場合
(L+B)は一般公差になります。

●精級の価格
公差選択A・Bを選択した場合は、
上記基準単価×1.1(1円単位切り捨て)
価格算出例
KFFSAAA10-P8.00-L13-B15.1
1,330(KFFSA10)×1.1=1,460円

●数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.89

数量	1~19	20~34	35~49	50~99
値引率	5%	10%	10%	18%

●表示数量超えはお見積り

スタンダード

Type	D公差 選択	P公差 選択	D	P			L	B	C
				指定0.01mm単位	指定1mm単位	指定0.1mm単位			
KFFSA GKFFSA* BKFFSA SKFFSA HKFFSA* CKFFSA	M P G H *A *B	S M P G H *A *B	2	1.50~2.00	2~4	2.0~10.0	0.1	0.1	0.1
			3	1.50~3.00	3~6	2.0~10.0			
			4	2.00~4.00	4~8	2.0~10.0			
			5	2.00~5.00	5~10	2.0~10.0			
			6	2.00~6.00	6~12	4.0~12.0			
			8	3.00~8.00	8~16	6.0~15.0			
			10	3.00~10.00	10~20	6.0~20.0			
			12	5.00~12.00	12~24	6.0~20.0			
			13	6.00~13.00	13~26	6.0~20.0			
			16	10.00~16.00	16~32	7.0~20.0			
			20	13.00~20.00	20~40	7.0~20.0			

●硬質クロムメッキ品は*印(精級公差)適用不可。

内ねじ

Type	D公差 選択	P公差 選択	D	P			M	ℓ	C	
				指定0.01mm単位	指定1mm単位	指定0.1mm単位				
KFFSTA GKFFSTA BKFFSTA SKFFSTA CKFFSTA	M P G H	S M P G H	6	4.00~6.00	8~12	4.0~12.0	M3	5	0.5	
			6T				M2.6	4		
			8	6.00~8.00	11~16	6.0~15.0	M5	8		
			8T				M4	6		
			10	7.00~10.00	11~20	6.0~20.0	M5	8		1.5
			12					7.00~12.00		
			13	8.00~13.00	13~26	6.0~20.0				
			16	10.00~16.00	16~32	7.0~20.0				
			20	13.00~20.00	20~40	7.0~20.0				

●D寸でTが付くサイズは、ねじ径を1つ小さくして肉厚を厚くしております。(D寸はTをとった数字となります。)
●首下部の強度に注意 ●P1309 ●下穴深さ(●P1309)をご確認ください。穴が貫通する場合があります。

Order 注文例

型式: P - L - B

Type: D公差 P公差 D

KFFSA G S 10 - P8.00 - L10 - B8.0

Delivery 出荷日

3 日目発送

ストック A 500円/1本 ●P.90

Price 価格

●数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.89

数量	1~19	20~34	35~49	50~99
値引率	5%	10%	10%	18%

●表示数量超えはお見積り

●精級の価格
公差選択A・Bを選択した場合は、
上記基準単価×1.1(1円単位切り捨て)
価格算出例
KFFSAAA10-P8.00-L13-B15.1
1,330(KFFSA10)×1.1=1,460円

スタンダード

D	¥基準単価 並級					
	①SKS3焼 KFFSA	②SKS3硬質 GKFFSA	③SKS3 BKFFSA	④SUS304 SKFFSA	⑤SUS304硬質 HKFFSA	⑥SUS440C CKFFSA
2	910	1,220	820	1,360	1,820	1,500
3	970	1,300	880	1,450	1,940	1,600
4	1,060	1,430	960	1,590	2,120	1,740
5	1,160	1,560	1,050	1,740	2,320	1,910
6	1,210	1,630	1,090	1,810	2,420	1,990
8	1,280	1,720	1,160	1,920	2,560	2,110
10	1,330	1,790	1,200	1,990	2,660	2,190
12	1,400	1,890	1,260	2,100	2,800	2,310
13	1,460	1,970	1,320	2,190	2,920	2,400
16	1,940	2,610	1,750	2,910	3,880	3,200
20	2,460	3,320	2,220	3,690	4,920	4,050

内ねじ

D	¥基準単価 並級				
	①SKS3焼 KFFSTA	②SKS3硬質 GKFFSTA	③SKS3 BKFFSTA	④SUS304 SKFFSTA	⑥SUS440C CKFFSTA
6	1,480	1,990	1,340	2,220	2,440
6T	1,480	1,990	1,340	2,220	2,440
8	1,550	2,090	1,400	2,320	2,550
8T	1,550	2,090	1,400	2,320	2,550
10	1,600	2,160	1,440	2,400	2,640
12	1,670	2,250	1,510	2,500	2,750
13	1,730	2,330	1,560	2,590	2,850
16	2,210	2,980	1,990	3,310	3,640
20	2,730	3,680	2,460	4,090	4,500

Alteration 追加加工

型式: P - L - B (GDC・RC・AC・CN)

KFFSAGS10 - P8.00 - L10 - B8.0 - RC

5 日目発送

Alterations Code	導入部加工 GDC	首元R加工 RC	エアベント加工 AC	C面取りサイズ変更 CN
Spec.	<p>導入部を加工します。 指定方法 GDC</p> <p>●D≦2適用不可</p>	<p>首元の逃げをR0.5に変更します。 指定方法 RC</p> <p>●D≦2の場合に適用</p>	<p>エア抜き溝加工をします。 指定方法 AC</p> <p>D=0.15 D=P (丸)</p>	<p>P寸面取りを0.5以下に変更します。 指定方法 CN</p> <p>C0.5以下</p> <p>●スタンダード D≧4 内ねじ D≧8 ●D寸部には適用しません。</p>
¥/1Code	200	300	200	無料