

セットカラー - クランプレバー付スタンダード・クランプレバー付コンパクト - スリットタイプ/Dカットタイプ/側面取付穴タイプ

CADデータフォルダ名: 03_Set_Collars

■特長: クランプレバーとのユニット化で締め付け工具が不要となり、段取り替えが素早く行えます。レバーは標準とミニチュアからご選択いただけます。

■特長: クランプレバー付スタンダード(P249)と比較して、セットカラーが最大で幅(B寸法)33%、外径(D1寸法)22%コンパクトになります。

■スタンダード スリットタイプ



Type	セットカラー	クランプレバー部	レバーネジ部
標準	ミニチュア	材質 表面処理	材質 表面処理
SCKL	SCKM	S45C相当 四三酸化鉄皮膜	SUM24L 黒クロメート
PSCKL	PSCKM	S45C相当 無電解ニッケルメッキ	SUS24L 黒クロメート
SSCKL	SSCKM	SUS304	SUS303

クランプレバー詳細 P.2-1057
ミニチュアクランプレバー詳細 P.2-1059

■スタンダード Dカットタイプ



Type	セットカラー	クランプレバー部	レバーネジ部
標準	ミニチュア	材質 表面処理	材質 表面処理
SCDKJL	SCDKJM	S45C相当 四三酸化鉄皮膜	SUM24L 黒クロメート
PSCDKJL	PSCDKJM	S45C相当 無電解ニッケルメッキ	SUS24L 黒クロメート
SSCDKJL	SSCDKJM	SUS304	SUS303

クランプレバー詳細 P.2-1057
ミニチュアクランプレバー詳細 P.2-1059

■スタンダード 側面取付穴タイプ



Type	セットカラー	クランプレバー部	レバーネジ部
標準	ミニチュア	材質 表面処理	材質 表面処理
SCJKL	SCJKM	S45C相当 四三酸化鉄皮膜	SUM24L 黒クロメート
PSCJKL	PSCJKM	S45C相当 無電解ニッケルメッキ	SUS24L 黒クロメート
SSCKL	SSCKM	SUS304	SUS303

クランプレバー詳細 P.2-1057
ミニチュアクランプレバー詳細 P.2-1059

■コンパクト Dカットタイプ



Type	セットカラー	クランプレバー部	レバーネジ部
標準	ミニチュア	材質 表面処理	材質 表面処理
SCDKJL	SCDKJM	S45C相当 四三酸化鉄皮膜	SUM24L 黒クロメート
PSCDKJL	PSCDKJM	S45C相当 無電解ニッケルメッキ	SUS24L 黒クロメート
SSCDKJL	SSCDKJM	SUS304	SUS303

クランプレバー詳細 P.2-1057
ミニチュアクランプレバー詳細 P.2-1059

■コンパクト 側面取付穴タイプ



Type	セットカラー	クランプレバー部	レバーネジ部
標準	ミニチュア	材質 表面処理	材質 表面処理
SCJKJL	SCJKJM	S45C相当 四三酸化鉄皮膜	SUM24L 黒クロメート
PSCJKJL	PSCJKJM	S45C相当 無電解ニッケルメッキ	SUS24L 黒クロメート
SSCKJL	SSCKJM	SUS304	SUS303

クランプレバー詳細 P.2-1057
ミニチュアクランプレバー詳細 P.2-1059

D	B	D1	M	M1	d	P1	P2	(F)	(N)	Y1	Y2	R	W	X	Y	(Z)	C	S
8		28				18	10		12	7	10			9.5	5.5	11.5		5
10		32		M4深さ6					14	8.5				10.5	7.5	13		
12		34							16	10.5				11.5	8.5	13.5		
15	12	36	5		5.5	22	12	0.5	18	14	14	5.5	1.5	12.5	8.5	14.5		
16		36				25	14		22	16.5	16			15.5	8.5	17		
20		42		M5深さ7.5		29	21		22	20	20			18	11	19		8
25		48				30	25		23	20	20			20.5	13.5	22		
30		55																

●シャフトを挿入しない状態での使用(空締め)は避けてください。変形し、使用ができなくなることがあります。
●SSCDKJ□、SSCKJKJ□(ステンレス品)の使用レバーは()のタイプになります。
●D25・30のD1公差は±0.3になります。●D30のC(内外周面取り)は1.0になります。

D	B	D1	M	M1	d	P1	P2	(F)	(N)	Y1	Y2	R	W	X	Y	(Z)	使用レバー
6																	CLDM□6-16-M/B/S(CLMS□6-16-M/B/S)
8		35		M3		15	8		10	7	8						CLDM□6-16-M/B/S(CLMS□6-16-M/B/S)
10				M4		20	10		9	9.5	10						CLDM□6-16-M/B/S(CLMS□6-16-M/B/S)
12		40				20	10		14	11							CLDM□6-16-M/B/S(CLMS□6-16-M/B/S)
15	18	44	M6		6.6	23	12	1.5	15	13	12	7.5	1.5				CLDM□6-20-M/B/S(CLMS□6-20-M/B/S)
16				M5		23	12		15	14							CLDM□6-20-M/B/S(CLMS□6-20-M/B/S)
20		48				26	14		18	16	14						CLDM□6-25-M/B/S(CLMS□6-25-M/B/S)
25		60				30	16		22	19.5	21						CLDM□6-32-M/B/S(CLMS□6-32-M/B/S)
30		70		M6		35	20		25	23	25						CLDM□6-32-M/B/S(CLMS□6-32-M/B/S)

●シャフトを挿入しない状態での使用(空締め)は避けてください。変形し、使用ができなくなることがあります。
●SSCK□、SSCDK□、SSCKJK□(ステンレス品)の使用レバーは()のタイプになります。
●D25・30のD1公差は±0.3になります。●D30のC(内外周面取り)は1.0になります。

型式	D	レバー色 選択	標準クランプレバー付タイプ						ミニチュアクランプレバー付タイプ																	
			スリット	Dカット	側面取付穴		スリット	Dカット	側面取付穴																	
Type	D		SCKL	PSCKL	SSCKL	SCDKL	PSCDKL	SSCDKL	SCJKL	PSCJKL	SSCKL	SCDKL	PSCDKL	SSCDKL	SCJKM	PSCJKM	SSCKM	SCDKM	PSCDKM	SSCDKM	SCJKJM	PSCJKJM	SSCKJM	SCDKJM	PSCDKJM	SSCDKJM
(スリット)(Dカット)(側面取付穴)	6	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
標準レバー	8	(オレンジ)	2,350	2,480	3,180	2,660	2,780	3,570	2,590	2,720	3,390	2,350	2,480	3,180	2,660	2,830	3,560	2,450	2,600	3,330	2,720	2,890	3,720	2,660	2,820	3,560
	10	(ブラック)	2,450	2,600	3,330	2,720	2,890	3,720	2,660	2,830	3,560	2,450	2,600	3,330	2,720	2,890	3,720	2,660	2,830	3,560	2,450	2,600	3,330	2,720	2,890	3,720
ミニチュアレバー	12	(シルバーグレー)	2,720	2,920	3,500	3,000	3,180	3,880	2,930	3,120	3,720	2,720	2,920	3,500	3,000	3,180	3,880	2,930	3,120	3,720	2,720	2,920	3,500	3,000	3,180	3,880
	16		2,720	2,920	3,500	3,000	3,180	3,880	2,930	3,120	3,720	2,720	2,920	3,500	3,000	3,180	3,880	2,930	3,120	3,720	2,720	2,920	3,500	3,000	3,180	3,880
	20		3,020	3,250	3,800	3,800	3,490	4,160	3,210	3,430	4,020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25		3,310	3,780	4,420	4,250	4,330	5,150	3,500	3,850	4,480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30		3,770	4,310	4,980	4,770	4,990	5,940	3,910	4,330	5,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Order 注文例

型式 - レバー色
SKKL12 - B
SCDKJM16 - M
SCDKM10 - S

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.89

●ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.89

数量	1~29	30~39	40~49	50~99
値引率	標準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常	お見積り		

●表示数量を超えてお見積り

●上記以外

数量	1~29	30~39	40~49	50~99
値引率	標準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常	お見積り		

●表示数量を超えてお見積り

Example 使用例

