

■ソケット RoHS



Type	M材質	S表面処理
SGPPS	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTPS	SUS304	—
SUTPSS	SUS316	—

*SGPPSのみ、外周部にツメが付いています。

■平行めねじ (PSねじ) ソケット RoHS



Type	M材質	S表面処理
SGPRP	炭素鋼鋼管	溶融亜鉛メッキ
SUTRP	SUS304	—

■両長ソケット RoHS



Type	M材質	S表面処理
SUTPSR	SUS304	—

No.6A・8A・10A-75

■エルボ RoHS



Type	M材質	S表面処理
SGPPE	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTPE	SCS13A	—
SUTPES	SCS14A	—

■45°エルボ RoHS



Type	M材質	S表面処理
SGPHE	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTHE	SCS13A	—

■メス・オスエルボ RoHS



Type	M材質	S表面処理
SGPPEL	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTPEL	SCS13A	—

型式	Type	No.	Rc (PT)	SGPPS				SUTPS				SUTPSS			
				(D)	(L)	(A)	(L)	(D)	(L)	(A)	(L)	(D)	(L)	(A)	(L)
SGPPS SUTPS SUTPSS	6A	1/8	15	23	19	13	4	15	23	130	110	250	190	—	—
	8A	1/4	19	26	22	17	4	19	29	130	110	190	180	220	190
	10A	3/8	24	31	27	18	5	22	30	130	110	190	180	230	190
	15A	1/2	28	35	31	20	6	27	38	110	90	280	250	250	230
	20A	3/4	34	41	37	24	6	33	40	130	110	390	350	360	320
	25A	1	43	45	46	25	8	40	45	180	160	430	390	510	460
	32A	1 1/4	51	50	54	28	8	49	51	250	230	840	760	—	—
	40A	1 1/2	57	55	61	32	9	55.5	54	330	310	940	850	—	—
	50A	2	70	60	75	34	9	68	64	500	480	1,140	1,030	—	—

型式	Type	No.	Rp (PS)	SGPRP		SUTRP		SGPRP		SUTRP	
				(D)	(L)	(D)	(L)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~29コ	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~29コ
SGPRP SUTRP	6A	1/8	15	19	13.8	20	105	100	190	170	
	8A	1/4	19	27	17	25	110	100	190	170	
	10A	3/8	23	28	21	26	130	120	190	170	
	15A	1/2	28	37	25	33	180	170	200	180	
	20A	3/4	34.5	39	31	36	230	220	260	230	
	25A	1	41.5	46	38	43	350	340	370	340	
	32A	1 1/4	51	51	47	48	470	460	510	460	

型式	Type	No.	(L) 選択	Rp (PS)	(D)	¥基準単価 1~9コ		¥スライド単価 10~29コ	
						L=50	L=75	L=50	L=75
SUTPSR	6A	1/8	14.5	1,290	1,550	1,230	1,470		
	8A	1/4	19	1,460	1,720	1,390	1,630		
	10A	3/8	22	1,630	1,910	1,550	1,810		
	15A	1/2	26.5	2,080	2,400	1,980	2,280		
	20A	3/4	33	2,420	3,110	2,300	2,950		

型式	Type	No.	Rc (PT)	SGPPE		SUTPE・SUTPES		SGPPE		SUTPE		SUTPES		
				(D)	(L)	(A)	(D)	(L)	(A)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~29コ	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~29コ	¥基準単価 1~9コ
SGPPE SUTPE SUTPES	6A	1/8	15	17	24.5	22	19	30	120	110	270	240	430	390
	8A	1/4	19	19	28.5	22	19	30	120	110	200	180	430	390
	10A	3/8	24	23	35	26	23	36	120	110	210	190	430	390
	15A	1/2	28	27	41	30	27	42	69	65	240	220	530	480
	20A	3/4	34	32	49	36	32	50	100	95	350	320	670	600
	25A	1	43	38	59.5	44	38	60	170	160	510	460	940	850
	32A	1 1/4	51	46	71.5	53	46	74	300	290	890	800	—	—
	40A	1 1/2	57	48	76.5	60	48	78	380	340	1,040	900	—	—
	50A	2	70	57	92	73	57	95	560	500	1,350	1,220	—	—

型式	Type	No.	Rc (PT)	SGPHE		SUTHE		SGPHE		SUTHE	
				(D)	(L)	(D)	(L)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~29コ	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~29コ
SGPHE SUTHE	6A	1/8	18	16	17	16	350	310	500	450	
	8A	1/4	22	17	21	17	220	200	360	320	
	10A	3/8	26	19	25	19	220	200	360	320	
	15A	1/2	30	21	28	21	200	180	410	370	
	20A	3/4	36	25	35	25	220	200	580	520	
25A	1	44	29	42	29	300	280	900	810		

型式	Type	No.	R・Rc (PT)	SGPPEL				SUTPEL				SGPPEL				SUTPEL			
				(D)	(L1)	(L2)	A	B	(D)	(L1)	(L2)	A	B	(D)	(L1)	(L2)	A	B	(D)
SGPPEL SUTPEL	6A	1/8	19	23	36	17	26	14.5	22	33	17	26	200	180	460	400			
	8A	1/4	22	26	42	19	30	19	24.3	38.5	19	30	200	180	350	310			
	10A	3/8	27	31	48	23	35	23	29.8	46.5	23	35	200	180	360	320			
	15A	1/2	31	38	56	27	40	27	35.8	53.5	27	40	180	160	490	440			
	20A	3/4	36	45	66	32	47	33	43.3	63.5	32	47	190	170	620	550			
	25A	1	45	55	76.5	38	54	41	52.5	74.5	38	54	320	290	830	740			
	32A	1 1/4	55	67	89.5	46	62	50	64	87	46	62	500	470	1,230	1,100			
	40A	1 1/2	62	72	99	48	68	56	68.5	96	48	68	660	620	1,560	1,400			
	50A	2	75	87	116.5	57	79	69	83	113.5	57	79	970	910	2,260	2,030			

■チーズ RoHS



Type	M材質	S表面処理
SGPPT	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTPT	SCS13A	—

■キャップ RoHS



Type	M材質	S表面処理
SGPPC	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTPC	SCS13A	—

■プラグ RoHS



Type	M材質	S表面処理
SGPPP	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTPP	SCS13A	—

■丸ニップル RoHS



Type	M材質	S表面処理
SGPNP	SGP	溶融亜鉛メッキ
SUTNP	SUS304	—

■両長ニップル RoHS



Type	M材質	S表面処理
SGPNRP	SGP	溶融亜鉛メッキ
SUTNRP	SUS304	—

■六角ニップル RoHS



Type	M材質	S表面処理
SGPNR	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTNR	SCS13A	—
SUTNRS	SCS14A	—

型式	Type	No.	Rc (PT)	SGPPT			SUTPT			SGPPT			SUTPT		
				(D)	(L)	A	(D)	(L)	A	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~29コ	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~29コ	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~29コ
SGPPT SUTPT	6A	1/8	16	25.5	17	22	30	19	180	160	380	330			
	8A	1/4	20	29	19	22	30	19	180	160	280	250			
	10A	3/8	24	35.5	23	26	36	23	180	160	310	270			
	15A	1/2	28	42	27	30	42	27	120	100	330	290			
	20A	3/4	34	50	32	36	50	32	150	130	450	400			
	25A	1	43	59.5	38	44	60	38	230	210	710	630			
	32A	1 1/4	51	71.5	46	53	73	46	400	370	1,210	1,080			
	40A	1 1/2	57	76.5	48	60	78	48	500	470	1,220	1,090			
	50A	2	70	92	57	73	94	57	790	740	1,870	1,680			

型式	Type	No.	Rc (PT)	SGPPC		SUTPC		SGPPC		SUTPC	
				(D)	L	(D)	L	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~29コ	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~29コ
SGPPC SUTPC	6A	1/8	19	14	18	16	180	170	170	130	
	8A	1/4	23	15	22	18	180	160	130	120	
	10A	3/8	26	17	26	20	180	160	130	120	
	15A	1/2	31	20	30	21	170	150	190	180	
	20A	3/4	37	24	36	24	200	180	240	230	
	25A	1	45	28	44	28	250	230	3		