

ねじ込み継手

—黄銅タイプ—

CADデータフォルダ名: 52_Pipes_Fitting_Valves

52 管・継手
ホース・バルブ

| | | | |
|------------------------|--|-------|-------|
| ■ソケット RoHS | | Type | 材質 |
| | | SJSFS | C3604 |
| ■メス・オスソケット RoHS | | Type | 材質 |
| | | SJSXS | C3604 |
| ■ニップル RoHS | | Type | 材質 |
| | | SJSRN | C3604 |
| ■キャップ RoHS | | Type | 材質 |
| | | SJSCP | C3604 |
| ■メス・オスエルボ RoHS | | Type | 材質 |
| | | SJSXL | C3771 |
| ■エルボ RoHS | | Type | 材質 |
| | | SJSFL | C3771 |
| ■オスエルボ RoHS | | Type | 材質 |
| | | SJSML | C3771 |
| ■チーズ RoHS | | Type | 材質 |
| | | SJSFT | C3771 |

| 型式 | | Rc (PT) | L | L1 | B | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
|-------|-----|---------|----|------|----|-------|---------|
| Type | No. | | | | | 1~9コ | 10~19コ |
| SJSFS | 6A | 1/8 | 21 | 10.5 | 14 | 460 | 320 |
| | 8A | 1/4 | 28 | 14 | 17 | 550 | 380 |
| | 10A | 3/8 | 32 | 16 | 21 | 680 | 470 |
| | 15A | 1/2 | 40 | 20 | 26 | 890 | 620 |

| 型式 | | Rc (PT) | R (PT) | L | d | B | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
|-------|-----|---------|--------|----|----|----|-------|---------|
| Type | No. | T1 | T2 | | | | 1~9コ | 10~19コ |
| SJSXS | 6A | 1/8 | 1/8 | 20 | 5 | 14 | 420 | 270 |
| | 8A | 1/4 | 1/4 | 24 | 8 | 17 | 470 | 320 |
| | 10A | 3/8 | 3/8 | 28 | 11 | 21 | 580 | 400 |
| | 15A | 1/2 | 1/2 | 33 | 15 | 26 | 690 | 510 |

| 型式 | | R (PT) | L | B | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
|-------|-----|--------|----|----|-------|---------|
| Type | No. | | | | 1~9コ | 10~19コ |
| SJSRN | 6A | 1/8 | 22 | 12 | 490 | 340 |
| | 8A | 1/4 | 28 | 14 | 490 | 340 |
| | 10A | 3/8 | 33 | 17 | 520 | 360 |
| | 15A | 1/2 | 38 | 22 | 660 | 460 |

| 型式 | | Rc (PT) | L | L1 | B | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
|-------|-----|---------|----|----|----|-------|---------|
| Type | No. | | | | | 1~9コ | 10~19コ |
| SJSCP | 6A | 1/8 | 9 | 7 | 12 | 380 | 220 |
| | 8A | 1/4 | 11 | 9 | 16 | 410 | 240 |
| | 10A | 3/8 | 14 | 12 | 19 | 480 | 320 |
| | 15A | 1/2 | 15 | 13 | 24 | 550 | 370 |

| 型式 | | R・Rc (PT) | L1 | L2 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
|-------|-----|-----------|----|----|-------|---------|
| Type | No. | | | | 1~9コ | 10~19コ |
| SJSXL | 6A | 1/8 | 19 | 22 | 680 | 540 |
| | 8A | 1/4 | 24 | 25 | 830 | 660 |
| | 10A | 3/8 | 28 | 29 | 1,170 | 930 |
| | 15A | 1/2 | 32 | 34 | 1,570 | 1,250 |

| 型式 | | Rc (PT) | L1 | L2 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
|-------|-----|---------|----|----|-------|---------|
| Type | No. | | | | 1~9コ | 10~19コ |
| SJSFL | 6A | 1/8 | 22 | 22 | 400 | 370 |
| | 8A | 1/4 | 25 | 25 | 520 | 470 |
| | 10A | 3/8 | 29 | 29 | 810 | 750 |
| | 15A | 1/2 | 34 | 34 | 1,140 | 1,000 |

| 型式 | | R (PT) | L1 | L2 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
|-------|-----|--------|----|----|-------|---------|
| Type | No. | | | | 1~9コ | 10~19コ |
| SJSML | 6A | 1/8 | 17 | 17 | 330 | 300 |
| | 8A | 1/4 | 22 | 22 | 400 | 370 |
| | 10A | 3/8 | 25 | 25 | 510 | 480 |
| | 15A | 1/2 | 29 | 29 | 810 | 750 |

| 型式 | | Rc (PT) | L | L1 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
|-------|-----|---------|----|----|-------|---------|
| Type | No. | | | | 1~9コ | 10~19コ |
| SJSFT | 6A | 1/8 | 44 | 22 | 450 | 400 |
| | 8A | 1/4 | 50 | 25 | 720 | 650 |
| | 10A | 3/8 | 58 | 29 | 1,200 | 1,100 |
| | 15A | 1/2 | 68 | 34 | 1,800 | 1,650 |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|-------|
| ■オスチーズ RoHS | | Type | 材質 |
| | | SJSMT | C3771 |
| ■メス・オスチーズ RoHS | | Type | 材質 |
| | | SJSXT | C3771 |
| ■プラグ RoHS | | Type | 材質 |
| | | SJSPG | C3604 |
| ■異径六角ソケット RoHS | | Type | 材質 |
| | | SJSFSD | C3604 |
| ■異径メス・オスソケット RoHS | | Type | 材質 |
| | | SJSXSD | C3604 |
| ■異径六角ニップル RoHS | | Type | 材質 |
| | | SJSRND | C3604 |
| ■プッシング RoHS | | Type | 材質 |
| | | SJSPB | C3604 |

| 型式 | | R (PT) | L | L1 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
|-------|-----|--------|----|----|-------|---------|
| Type | No. | | | | 1~9コ | 10~19コ |
| SJSMT | 6A | 1/8 | 34 | 17 | 500 | 470 |
| | 8A | 1/4 | 44 | 22 | 540 | 500 |
| | 10A | 3/8 | 50 | 25 | 720 | 700 |
| | 15A | 1/2 | 58 | 29 | 1,100 | 1,050 |

| 型式 | | R・Rc (PT) | L | L1 | L2 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
|-------|-----|-----------|-----|----|----|-------|---------|-------|
| Type | No. | T1 | T2 | | | 1~9コ | 10~19コ | |
| SJSXT | 6A | 1/8 | 1/8 | 44 | 22 | 19 | 540 | 500 |
| | 8A | 1/4 | 1/4 | 50 | 25 | 24 | 720 | 680 |
| | 10A | 3/8 | 3/8 | 58 | 29 | 28 | 1,210 | 1,160 |
| | 15A | 1/2 | 1/2 | 68 | 34 | 32 | 1,900 | 1,800 |

| 型式 | | R (PT) | L | B | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
|-------|-----|--------|----|----|-------|---------|
| Type | No. | | | | 1~9コ | 10~19コ |
| SJSPG | 6A | 1/8 | 14 | 12 | 250 | 220 |
| | 8A | 1/4 | 18 | 16 | 400 | 380 |
| | 10A | 3/8 | 21 | 19 | 490 | 450 |
| | 15A | 1/2 | 25 | 21 | 600 | 550 |

| 型式 | | Rc (PT) | L | B | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
|--------|-----|---------|-----|----|-------|---------|-------|
| Type | No. | T1 | T2 | | 1~9コ | 10~19コ | |
| SJSFSD | 12 | 1/8 | 1/4 | 26 | 17 | 420 | 380 |
| | 13 | 1/8 | 3/8 | 28 | 21 | 550 | 500 |
| | 23 | 1/4 | 3/8 | 30 | 21 | 550 | 500 |
| | 24 | 1/4 | 1/2 | 36 | 26 | 850 | 780 |
| | 34 | 3/8 | 1/2 | 38 | 26 | 850 | 780 |
| | 46 | 3/8 | 3/4 | 44 | 32 | 1,660 | 1,500 |

| 型式 | | R (PT) | Rc (PT) | L | B | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
|--------|-----|--------|---------|----|----|-------|---------|
| Type | No. | T1 | T2 | | | 1~9コ | 10~19コ |
| SJSXSD | 12 | 1/8 | 1/4 | 22 | 17 | 380 | 350 |
| | 21 | 1/4 | 1/8 | 22 | 14 | 380 | 350 |
| | 23 | 1/4 | 3/8 | 26 | 21 | 520 | 500 |
| | 32 | 3/8 | 1/4 | 26 | 17 | 520 | 500 |
| | 34 | 3/8 | 1/2 | 31 | 26 | 520 | 500 |
| | 43 | 1/2 | 3/8 | 30 | 22 | 520 | 500 |

| 型式 | | R (PT) | L | B | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
|--------|-----|--------|-----|----|-------|---------|-----|
| Type | No. | T1 | T2 | | 1~9コ | 10~19コ | |
| SJSRND | 12 | 1/8 | 1/4 | 26 | 14 | 250 | 230 |
| | 13 | 1/8 | 3/8 | 29 | 17 | 300 | 270 |
| | 23 | 1/4 | 3/8 | 31 | 17 | 350 | 320 |
| | 24 | 1/4 | 1/2 | 34 | 22 | 440 | 400 |
| | 34 | 3/8 | 1/2 | 36 | 22 | 500 | 450 |
| | 46 | 3/8 | 3/4 | 41 | 27 | 880 | 800 |

| 型式 | | Rc (PT) | R (PT) | L | B | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
|-------|-----|---------|--------|----|----|-------|---------|
| Type | No. | T1 | T2 | | | 1~9コ | 10~19コ |
| SJSPB | 12 | 1/8 | 1/4 | 16 | 17 | 260 | 240 |
| | 13 | 1/8 | 3/8 | 19 | 19 | 280 | 260 |
| | 23 | 1/4 | 3/8 | 19 | 19 | 280 | 260 |
| | 24 | 1/4 | 1/2 | 21 | 24 | 310 | 280 |
| | 34 | 3/8 | 1/2 | 21 | 24 | 310 | 280 |
| | 46 | 3/8 | 3/4 | 25 | 30 | 550 | 500 |

継手仕様 使用温度範囲 -50~150°C (但し凍結なきこと) 最高使用圧力 6.9MPa

Order 注文例 型式 SJSMT6A Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.89

◎表示数量を超えは、お見積り ◎ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付け致します。