

塩ビ管・塩ビ継手

-TS継手・HI継手-



CADデータフォルダ名: 52_Pipes_Fitting_Valves

継手接合部の寸法は、P1200の概要の寸法表をご参照ください。各材質の仕様・用途は、P1200の概要をご参照ください。

塩ビ管 RoHS

Type	種類	材質	規格	色
PVCT	TS継手	硬質ポリ塩化ビニル	JIS K 6742	灰色
PVCH	HI継手	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル		灰青色

パイプ外径に多少の擦り傷や小さい傷がある場合があります。

型式	No.	L 指定1mm単位	外径		厚さ		内径 (参考値)	¥基準単価						
			D	D公差	t	t公差		PVCT						
PVCT PVCH	13	50~1500	18	±0.2	2.5	±0.2	13	150~200	201~400	401~600	601~800	801~1000	1001~1250	1251~1500
	16		22	±0.2	3	±0.3	16	350	420	490	600	800	1,100	1,500
	20		26	±0.2	3	±0.3	20	400	500	600	700	900	1,200	1,600
	25		32	±0.2	3.5	±0.3	25	450	550	700	800	1,000	1,300	1,700
	30		38	±0.3	3.5	±0.3	31	500	600	800	900	1,100	1,400	1,800

L寸の公差は、50~1000までは+1~3、1001~1500までは+2~5となります。

*PVCHは、上記価格に+100円した金額になります。

Order 注文例

型式 - L
PVCT20 - 1000

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

数量	1~9	10~14	15~19	20~29
値引率	基準単価	5%	10%	18%

表示数量超えはお見積り

Delivery 出荷日

3 日目発送

ストック A 300円/1本

P.90

同一サイズ3本以上は一律810円

ソケット RoHS

Type	種類	材質
PVCTS	TS継手	硬質ポリ塩化ビニル
PVCHS	HI継手	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式	No.	Z	L	規格	¥パラチャージ	¥基準単価	
						PVCTS	PVCHS
PVCTS PVCHS	13	5	57	JIS K 6743	+150円/コ	24	37
	16	7	67			28	40
	20	7	77			32	45
	25	7	87			55	65
	30	7	95			70	85

バルブ用ソケット RoHS

Type	種類	材質
PVCTSB	TS継手	硬質ポリ塩化ビニル
PVCHSB	HI継手	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式	No.	R (PT)	d	B	L	規格	¥パラチャージ	¥基準単価	
								PVCTSB	PVCHSB
PVCTSB PVCHSB	13	1/2	13	24	50	JIS K 6743	+150円/コ	30	55
	16	1/2	13	29	57			33	60
	20	3/4	18	33	64			35	65
	25	1	23	40	71			40	100
	30	1 1/4	31	46	80			80	120

異径ソケット RoHS

Type	種類	材質
PVCTSD	TS継手	硬質ポリ塩化ビニル
PVCHSD	HI継手	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式	No.	Z	L	規格	¥パラチャージ	¥基準単価	
						PVCTSD	PVCHSD
PVCTSD PVCHSD	1613	5	61	JIS K 6743	+150円/コ	30	45
	2016	6	71			32	50
	2516	15	85			45	90
	2520	9	84			45	90
	3025	9	93			70	130

チーズ RoHS

Type	種類	材質
PVCTT	TS継手	硬質ポリ塩化ビニル
PVCHT	HI継手	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式	No.	Z1	Z2	H	I	規格	¥パラチャージ	¥基準単価	
								PVCTT	PVCHT
PVCTT PVCHT	13	10	10	36	36	JIS K 6743	+150円/コ	29	45
	16	13	13	43	43			45	70
	20	15	15	50	50			75	100
	25	18	18	58	58			100	150
	30	21	21	65	65			150	220

異径チーズ RoHS

TS継手
PVCTTD

材質 硬質ポリ塩化ビニル

型式	No.	Z1	Z2	H	I	規格	¥パラチャージ	¥基準単価	
								1~19コ	20~49コ
PVCTTD	1613	11	12	41	38	JIS K 6743	+150円/コ		65
	2016	13	15	48	45			85	
	2516	13	18	53	48			120	
	2520	15	18	55	53			120	
	3025	18	21	62	61			170	

90°エルボ RoHS

Type	種類	材質
PVCTE	TS継手	硬質ポリ塩化ビニル
PVCHE	HI継手	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式	No.	Z	H	規格	¥パラチャージ	¥基準単価	
						PVCTE	PVCHE
PVCTE PVCHE	13	10	36	JIS K 6743	+150円/コ	24	37
	16	13	43			28	40
	20	15	50			44	55
	25	18	58			65	85
	30	21	65			90	110

45°エルボ RoHS

HI継手
PVCHHE

材質 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式	No.	Z	H	規格	¥パラチャージ	¥基準単価	
						1~19コ	20~49コ
PVCHHE	13	7	33	JIS K 6743	+150円/コ		60
	20	9	44			120	
	25	11	51			130	

キャップ RoHS

Type	種類	材質
PVCTC	TS継手	硬質ポリ塩化ビニル
PVCHC	HI継手	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式	No.	L	規格	¥パラチャージ	¥基準単価	
					PVCTC	PVCHC
PVCTC PVCHC	13	29	JIS K 6743	+150円/コ	30	40
	16	33.5			34	45
	20	38.5			38	49
	25	44			45	65
	30	48			60	70

伸縮継手 RoHS

TS継手
PVCTY

材質 硬質ポリ塩化ビニル

型式	No.	D	t	L	B	W	規格	¥基準単価	
								1~9コ	10~49コ
PVCTY	13	26	3	68	25	38	JIS K 6743	380	
	16	34	5.5	110	29	42	—	610	
	20	35	3.5	78	29	50	JIS K 6743	640	
	25	43	4	89	29	56	JIS K 6743	770	
	30	48	4	98	33.5	63		1,150	

PVCTY16は、ナット部が丸型になります。
熱による塩ビ管の伸縮を吸収するための継手です。

バルブ RoHS

TS継手
PVCTB

材質 硬質ポリ塩化ビニル

型式	No.	D	ds	H	L	L1	規格	¥基準単価	¥スライド単価
								1~9コ	10~29コ
PVCTB	16	50	22	78	109	77	JIS K 6743	1,520	1,200
	20	59	26	89.5	125	97		1,820	1,500
	25	68	32	101	142	97		2,210	1,800
	30	80	38	119	158	129		3,040	2,600

接着剤 RoHS

PVCTBN (硬質ポリ塩化ビニル用) PVCHBN (耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル用)

型式	No.	容量 (g)	¥基準単価
			1~19コ
PVCTBN	100	100	255
	500	500	650

型式	No.	容量 (g)	¥基準単価
			1~19コ
PVCHBN	100	100	500
	500	500	700

Order 注文例

型式 PVCHSB20 PVCHBN100

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 P.89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

部 1~19コのご注文は、基準単価+パラチャージを申し受けます。
[計算例] PVCHS20を2コご注文の場合 (基準単価45円+パラチャージ150円)×2=390円
表示数量超えはお見積り