

エア用カプラー -プラグ-

-スタンダードタイプ-

CADデータフォルダ名: 54_Fitting_and_Nozzles

■プラグ・ソケットの組合せについては、P.1320をご覧ください。

一おねじタイプ

Type	材質	S表面処理
MCPM	鋼鉄	クロムメッキ
MCPMS	SUS303	-

RoHS

型式	ねじ径 T	L	二面幅 H	質量 (g)		MCPM		MCPMS		
				1~29コ	30~49	1~9コ	10~29			
Type No.				MCPM	MCPMS					
MCPM	20	R 1/4	41	14	25	27	150	140	650	610
MCPMS	30	R 3/8	42	19	43	40	150	140	650	610
	40	R 1/2	46	22	59	62	250	240	1,050	990

一ホース取付用タイプ

Type	材質	S表面処理
MCPH	鋼鉄	クロムメッキ
MCPHS	SUS303	-

RoHS

型式	適応ホース内径 (mm)	L	A	T	質量 (g)		MCPH		MCPHS	
					1~29コ	30~49	1~9コ	10~29		
Type No.					MCPH	MCPHS				
MCPH	6.5	6.5	54	27	7.2	24	150	140	-	-
MCPHS	8	8	57	30	9	28	150	140	650	610

一ワンタッチ継手付タイプ

Type	材質	S表面処理
MCPC	黄銅	クロムメッキ
MCPCS	SUS303	-

RoHS

型式	No.	L	T	内径 B	質量 (g)		MCPC		MCPCS	
					1~9コ	10~29	1~9コ	10~29		
Type No.										
MCPC	8	41.0(46.5)	16.5(12.5)	6.5(7.5)	30(40)	720	680	3,480	3,130	-
MCPCS	10	45.0(50)	19.5(15)	7.5	43(50)	850	800	4,030	3,650	-

●MCPCについて、チューブと組合せてご使用の場合は、チューブ外径と同じNo.をご使用ください。
●MCPCSは()内数値となります。

一めねじタイプ (ロータリー型)

Type	材質	S表面処理
MCPRF	鋼鉄	ニッケルメッキ

RoHS

型式	No.	ねじ径 F	L	H	質量 (g)		¥基準単価		¥スライド単価	
					1~4コ	5~19	1~4コ	5~19		
Type No.										
MCPRF	20	G 1/4	51.3	33.3	57	720	720	680	680	680

●ロータリー機能付で360°首振り回転できます。

一めねじタイプ

Type	材質	S表面処理
MCPF	鋼鉄	クロムメッキ
MCPFS	SUS303	-

RoHS

型式	ねじ径 T	L	二面幅 H	質量 (g)		MCPF		MCPFS		
				1~29コ	30~49	1~29コ	30~49			
Type No.				MCPF	MCPFS					
MCPF	20	Rc 1/4	36	17	28	30	150	140	650	610
MCPFS	30	Rc 3/8	37	21	39	41	150	140	650	610
	40	Rc 1/2	38	29	70	69	250	220	1,050	990

一ナット締込タイプ

Type	材質	S表面処理
MCPCN	鋼鉄	クロムメッキ

RoHS

型式	No.	L	A	B	H	質量 (g)		¥基準単価		¥スライド単価	
						1~29コ	30~49	1~29コ	30~49		
Type No.											
MCPCN	8	43	17	4.5	17	30	280	260	260	260	260
	10	43	17	5.3	17	42	290	270	270	270	270
	12	45	19	7.5	19	50	290	270	270	270	270

●MCPCNについて、チューブと組合せてご使用の場合は、チューブ外径と同じNo.をご使用ください。

一おねじタイプ (ロータリー型)

Type	材質	S表面処理
MCPRM	鋼鉄	ニッケルメッキ

RoHS

型式	No.	ねじ径 T	L	H	質量 (g)		¥基準単価		¥スライド単価	
					1~4コ	5~19	1~4コ	5~19		
Type No.										
MCPRM	20	R 1/4	52.1	34.1	52	720	720	680	680	680
	30	R 3/8	50.8	32.8	73	720	720	680	680	680

●ロータリー機能付で360°首振り回転できます。

仕様

Type	プラグ
使用流体	空気/水 (SUSタイプ)
使用温度範囲	-20~80℃
最高使用圧力	1.5MPa
耐圧力	2.0MPa
シール材質	ニトリルゴム
バルブ構造	片路開閉型



Order 注文例

型式

MCPC8

●表示数量超えはお見積り



Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷

●ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付け致します。

●ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付け致します。

エア用カプラー -ソケット-

-スタンダードタイプ-

CADデータフォルダ名: 54_Fitting_and_Nozzles

■プラグ・ソケットの組合せについては、P.1320をご覧ください。

一おねじタイプ

Type	材質	S表面処理
MCSM	鋼鉄	クロムメッキ
MCSMS	SUS303	-

RoHS

*MCSMSはφ25.4です

型式	No.	ねじ径 T	L	二面幅 H	内径 B	質量 (g)		MCSM		MCSMS		MCHSM	
						1~29コ	30~49	1~9コ	10~29	1~9コ	10~29		
Type No.						MCSM	MCSMS						
MCSM	20	R 1/4	55.5	19	7	101	96	—	480	440	2,360	2,240	—
MCSMS	30	R 3/8	56.5	19	8	108	105	—	480	440	2,360	2,240	—
	40	R 1/2	59.5	23	9	131	120	—	690	630	2,880	2,730	—
MCHSM	20	R 1/4	60	19	7.5	—	—	89	—	—	—	550	520
	30	R 3/8	60.5	19	10	—	—	91	—	—	—	550	520
	40	R 1/2	56	24	13	—	—	102	—	—	—	780	740

一ホース取付用タイプ

Type	材質	S表面処理
MCSH	鋼鉄	クロムメッキ
MCSHS	SUS303	-

RoHS

*MCSHSはφ25.4です

型式	No.	適応ホース内径 (mm)	L	A	T	内径 B	質量 (g)		MCSH		MCSHS		MCHSH	
							1~29コ	30~49	1~4コ	5~19	1~29コ	30~49		
Type No.														
MCSH	6.5	6.5	69.5	27	7.2	4.5	99	99	—	510	470	—	—	—
MCSHS	8	8	72.5	30	9	5	103	100	—	490	470	2,360	2,240	—
MCHSH	6.3	6.3	77	27	7.2	4.5	—	—	86	—	—	—	550	520
	9.5	9.5	79	32	11.3	7.5	—	—	92	—	—	—	550	520
	12.7	12.7	79.5	32	15	10	—	—	104	—	—	—	780	690

一ワンタッチ継手付タイプ

Type	材質	S表面処理
MCSC	黄銅	クロムメッキ
MCSCS	SUS303	-

RoHS

型式	No.	L	C	T	質量 (g)		MCSC		MCSCS	
					1~4コ	5~19	1~4コ	5~19		
Type No.										
MCSC	8	52.5(58)	14.0(18.5)	13(12.5)	97(102)	1,650	1,560	5,280	4,820	—
MCSCS	10	56.0(62)	17.5(22)	15.4(14.5)	107(115)	1,830	1,730	5,810	5,330	—

●MCSCSは()内寸法になります。

一おねじタイプ (ロック機構付)

Type	材質	S表面処理
MCSTM	鋼鉄	ニッケルメッキ

RoHS

型式	No.	ねじ径 T	(L)	H	d	質量 (g)		¥基準単価		¥スライド単価	
						1~4コ	5~19	1~4コ	5~19		
Type No.											
MCSTM	20	R 1/4	60	19	7.5	89	720	680	680	680	680
	30	R 3/8	60.5	19	10	91	720	680	680	680	680
	40	R 1/2	56	24	13	102	960	910	910	910	910

仕様

Type	ソケット	ソケット+大流量タイプ
使用流体	空気/水 (SUSタイプ)	空気
使用温度範囲	-20~80℃	-20~60℃
最高使用圧力	1.5MPa	1.5MPa
耐圧力	2.0MPa	2.0MPa
シール材質	ニトリルゴム	
バルブ構造	片路開閉型 (ソケットにのみバルブ構造有)	



Order 注文例

型式

MCSCS10

●表示数量超えはお見積り



Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷

●ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付け致します。