

SNAP PINS SPLIT PINS SCALE TAPES
スナップピン/割りピン/スケールテープ



● CADデータフォルダ名: 36_Misc

■ **スナップピン** RoHS

RNPN **JNPN** **JNSPN** (ステンレス)

Type	材質	表面処理
RNPN	SWRH6	三価クロメート
JNPN	SWRH6	三価クロメート
JNSPN	SUS304	-

型式		d (線径)	L	L1	L2	R	h	D1 (適用軸径)	D2 (軸穴径)	パラチャージ	基準単価	スライド単価
RNPN	No.											
	6	1.2	25.2	9.7	3.9	3	1.4	6	1.5	+110円/コ	53	13
	8	1.6	33.8	13.1	5.3	4	2.1	8	1.9	+90円/コ	70	17
	10	1.8	40.2	15.7	6	5	3	10	2.2	+70円/コ	88	22
12	2	46	17.5	6	6	4	12	2.4	+60円/コ	99	24	

型式		d (線径)	d1	L	L1	L2	R	h	S	D1 (適用軸径)	D2 (軸穴径)	パラチャージ	基準単価	スライド単価
JNPN	No.													
	4	1	3	16.3	6	1.5	2	1	0.5	4	1.2	+130円/コ	30	7
	5	1.2	3.6	17.9	6.5		2.5	1.5		5	1.5	+125円/コ	36	9
	6	1.6	4.8	21.2	7.8		3	1.8	0.6	6	1.5	+120円/コ	38	9
JNSPN	No.													
	8	1.6	4.8	27.7	10.4		4	2.4	0.8	8	1.9	+80円/コ	44	11
	10	1.8	5.4	32.6	12.2		5	3.2		10	2.2	+60円/コ	50	12
	12	2	6	35.8	13.2		6	4.2		12	2.2	+50円/コ	60	15

■ **割りピン** RoHS

NPN **NSPN** (ステンレス)

Type	No.	L	d	a (約)	b	c	パラチャージ	基準単価	スライド単価
NPN	0.8	8 10 12	0.7	1.6	2.4	1.4	1~4コ	32	9
	1	10 12 15	0.9	3	1.8		5~199コ	32	9
	1.2	10 12 15	1	3	2		+130円/コ	32	9
	1.6	10 12 15	1.4	3.2	2.8		+110円/コ	35	10
	2	12 15	1.8	4	3.6			35	10
NSPN	2.5	15 20	2.3	5	4.6			35	10
	3.2	20	2.9	6.4	5.8		+80円/コ	43	12
	4	20 25	3.7	8	7.4		+120円/コ	43	12
	5	35	4.6	10	9.2		+110円/コ	53	15
								53	15

Order 注文例: 型式 - L
RNP6
NSPN3.2 - 20

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P89
 Price 価格 部品 1~4コのご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。
 [計算例] RNP10 を2コご注文の場合 (基準単価88円+パラチャージ70円)×2本=316円

■ **スケールテープ** RoHS

TMEL (ゼロ点左端) **TMELF** (ゼロ点左端) **TMER** (ゼロ点右端) **TMERF** (ゼロ点右端)

TMEPL (ゼロ点左端) **TMEPR** (ゼロ点右端) **TMEPN** (数字無し)

素材構成: 保護フィルム 0.06mm, PETフィルム 0.10mm, アルミ箔 0.05mm, 粘着層(アクリル) 0.03mm, 剥離紙 0.08mm

ゼロ点位置 (メモリ)	型式	L	厚さ	目盛単位	基準単価
左端(0~1000)	TMEL	1000	0.18	1mm単位	2,280
右端(0~1000)	TMER	1000			
左端(0~100)	TMEPL	1000			
右端(0~100)	TMEPR	1000			
左端(0~1000, 1000~2000)	TMEPN	2000			
右端(0~1000, 1000~2000)	TMEPF	2000			

● **TMER・TMEL・TMEPL・TMEPR・TMEPN**
 Order 注文例: 型式
TMEPL - 2000
 Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P89
 Price 価格 部品 1~4コのご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。
 [計算例] TMEPL1000 を2コご注文の場合 (基準単価1140円+パラチャージ70円)×2本=2540円

● **TMERF・TMELF**
 Order 注文例: 型式
TMERF - 2000
 Delivery 出荷日 3 日目発送

ANGLE SCALES WATER LEVEL MEASURING INSTRUMENTS
角度スケール/水準器

● CADデータフォルダ名: 36_Misc

*機械・装置等の角度調整の目安としてご利用ください。

■ **角度スケール** RoHS

プレートタイプ **MEAA** (180度タイプ) **MEAB** (90度タイプ)

MEAA: 180度タイプ, MEAB: 90度タイプ

目盛方向: L (左側0位置), R (右側0位置), C (中央0位置)

Type	目盛方向	D	V	H	X	Y	基準単価
MEAA	C (中央0位置)	40	20	3	13.5	11.5	850
	L (左側0位置)	60	30		20	17	980
	R (右側0位置)	100	50		36	26	1,280
		140	80		48	40	1,450

Type	目盛方向	D	V	H	X1	Y1	X2	Y2	基準単価
MEAB	L (左側0位置)	20	10	3	12	5	5	12	780
	R (右側0位置)	30	15		17	7	7	17	840
	C (中央0位置)	50	25		29	12	12	29	1,000
		70	40		43	18	18	43	1,190

Order 注文例: 型式 - V - H
MEABC50 - 25 - 3
 Delivery 出荷日 3 日目発送
 Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89
 数量 1~9 10~14 15~19 20~49 50~99
 値引率 基準単価 5% 10% 18% (表示数量超過はお見積り)

Order 注文例: 型式 - V - H
MEABC50 - 25 - 3
 Delivery 出荷日 3 日目発送
 Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89
 数量 1~9 10~14 15~19 20~49 50~99
 値引率 基準単価 5% 10% 18% (表示数量超過はお見積り)

■ **角度スケール** RoHS

両面テープタイプ **MEAN**

MEAN: 両面テープタイプ

目盛方向: L (左側0位置), R (右側0位置), C (中央0位置)

Type	目盛方向	D	V	選択	基準単価
MEAN	L (左側0位置)	40	10 12 16 20		490
	C (中央0位置)	60	16 20 25 30		680
	R (右側0位置)	100	30 35 40 50		810
		140	40 50 60 80		1,130

Order 注文例: 型式 - V
MEANC60 - 25
 Delivery 出荷日 3 日目発送
 Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89
 数量 1~9 10~14 15~19 20~49 50~100
 値引率 基準単価 5% 10% 18% (表示数量超過はお見積り)

Alteration 追加加工 型式 - V] - (HC) 3 日目発送

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
取付穴加工	HC	穴加工目印部の穴加工します。 MEAN...φ3.5×2ヶ所の穴加工をします。 裏面に接着テープがついています。 (取付寸法一覽)	200
穴加工		D X Y	
		40 13.5 11.5	
		60 20 17	
		100 36 26	
		140 51 36	

■ **水準器** RoHS

SMTP (取り付けタイプ) **SMH** (はめ込みタイプ)

SMTP: 取り付けタイプ, SMH: はめ込みタイプ

目盛方向: L (左側0位置), R (右側0位置), C (中央0位置)

Type	D	A	B	h	h2	取付穴(N)	感度	基準単価
SMTP	28	16	22	10.5	3.5	2	38'12" (R-180)	2,060
	32	20	27	12.0	4.0	3	38'12" (R-180)	2,140

Type	D	A	h	h2	感度	基準単価
SMH	20	16.7	11	9.5	38'12" (R-180)	880

Order 注文例: 型式
SMTP28
 Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P89
 Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89
 数量 1~9 10~14 15~19 20~49 50~99
 値引率 基準単価 5% 10% 18% (表示数量超過はお見積り)

■ **水準器** RoHS

SMTP (取り付けタイプ) **SMH** (はめ込みタイプ)

SMTP: 取り付けタイプ, SMH: はめ込みタイプ

目盛方向: L (左側0位置), R (右側0位置), C (中央0位置)

Type	D	A	h	h2	感度	基準単価
SMTP	28	16	22	10.5	3.5	2,060
SMTP	32	20	27	12.0	4.0	2,140

Type	D	A	h	h2	感度	基準単価
SMH	20	16.7	11	9.5	38'12" (R-180)	880

Order 注文例: 型式
SMTP28
 Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P89
 Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89
 数量 1~9 10~14 15~19 20~49 50~99
 値引率 基準単価 5% 10% 18% (表示数量超過はお見積り)

36 小物部 ネット