

類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>

RoHS

ロッド		材質
外径選択タイプ	外径フリータイプ	
RDOF	—	SUS303
RDOS	FRDOS	SUS304
RDOH	—	SUS316
RDOA	—	A2017
RDOK	—	A5056
RD52A	—	A5052
RDOG	—	C3604-LCD (カドミウム低減黄銅)
RDOT	—	純チタン2種

φ(✓)

■C寸法

以上	以下	C
D3	D16	0.5
D17	D80	1.0

■L寸公差

以上	以下	公差
10	30	±0.2
31	120	±0.3
121	400	±0.5
401	1000	±0.8

*RDOGタイプはカドミウム低減黄銅に変更になりました。
*RDOGRタイプは規格廃止のため、RDOGタイプにてお見積・ご注文ください。

■ロッド(外径選択タイプ)

型式 Type	D	L	
		指定1mm単位	
RDOF RDOS RDOH RDOA RDOK RD52A (D5~12・15~20) RDOG RDOT (D3~6)	3	10~250	
	4	10~250	
	5	10~250	
	6	10~250	
	8	10~500	
	10	10~500	
	12	10~750	
	13	10~750	
	15	10~750	
	16	10~900	
18	10~900		
20	20~1000		
25	20~1000		
30	20~1000		
50	30~1000		
60	30~1000		
80	30~200		

■ロッド(外径フリータイプ)

型式	D		L	
	指定1mm単位		指定1mm単位	
FRDOS	6~10	10~500		
	11~15	10~750		
	16~17	10~900		
	18~30	20~1000		

■外径公差

型式	RDOF RDOS	FRDOS RDOH RDOT	RDOA	RDOK RD52A RDOG
3	0	0	±0.1	±0.1
4	0	0	±0.1	±0.1
5	0	0	±0.1	±0.1
6	0	0	±0.1	±0.1
8	0	0	±0.1	±0.1
10	0	0	±0.1	±0.1
12	0	0	±0.1	±0.1
13	-0.1	-0.1	±0.1	±0.1
15	0	0	±0.3	±0.1
16	0	0	±0.3	±0.1
18	0	0	±0.3	±0.1
20	0	0	±0.4	±0.1
25	0	0	±0.4	±0.1
30	0	0	±0.4	±0.1
50	0	0	—	—
60	0	0	—	—
80	-0.2	—	—	—

Order 注文例

■ロッド(外径選択タイプ)
型式 — L
RDOA15 — 700

■ロッド(外径フリータイプ)
型式 — D — L
FRDOS — D11 — L113

Delivery 出荷日

- 下記以外
- 3 日目発送
- ストーク A 300円/1本 **P90**
- 同一サイズ3本以上は一律810円
- RDOT・FRDOS
- 5 日目発送
- ストーク B 300円/1本 **P90**
- 同一サイズ3本以上は一律810円

Alteration 追加加工

型式 — L — (MC・WMC)
RDOF20 — 535 — MC8

Alterations	片端タップ追加加工	両端タップ追加加工
	MC	WMC
Code	MC	WMC
Spec.	片端にタップを追加加工します。 [指定方法] MC8 ①6≤D≤30 ②L≤M×2の場合、タップ貫通になります。	両端にタップを追加加工します。 [指定方法] WMC12 ①6≤D≤30 ②L≤M×4の場合、タップ貫通になります。
Spec.	D MC(選択範囲) 6・7 3 8・9 3・4 10・11 3・4・5 12~14 3・4・5・6 15~19 3・4・5・6・8 20~24 3・4・5・6・8・10・12 25~30 3・4・5・6・8・10・12・16	D WMC(選択範囲) 6・7 3 8・9 3・4 10・11 3・4・5 12~14 3・4・5・6 15~19 3・4・5・6・8 20~24 3・4・5・6・8・10・12 25~30 3・4・5・6・8・10・12・16
¥/1Code	200 (RDOTのみ600)	400 (RDOTのみ1,200)



数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

数量	1~19	20~34	35~49	50~99
値引率	基準単価	5%	10%	18%

表示数量超えはお見積り

■ロッド(外径選択タイプ)

型式 Type	D	¥基準単価						
		最短L~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000	
RDOF (SUS303)	3	160	210	260	—	—	—	
	4	160	210	260	—	—	—	
	5	160	220	280	—	—	—	
	6	300	410	570	1,080	—	—	
	8	300	410	570	1,080	—	—	
	10	300	410	570	1,080	—	—	
	12	440	660	900	1,320	1,860	—	
	13	440	660	900	1,320	1,860	—	
	15	440	660	900	1,320	1,860	—	
	16	570	790	1,170	1,690	2,000	3,260	
	18	610	790	1,240	1,770	2,090	3,350	
	20	650	800	1,310	1,860	2,140	3,400	
	25	700	1,020	1,440	2,650	2,990	4,240	
	30	830	1,200	1,880	3,230	3,270	5,360	
	50	1,380	2,780	4,870	6,670	9,340	11,070	
	60	1,670	3,340	5,280	6,950	9,740	12,000	
80	2,780	4,230	—	—	—	—		
RDOS (SUS304)	3	170	230	280	—	—	—	
	4	170	230	280	—	—	—	
	5	170	230	280	—	—	—	
	6	320	440	610	1,150	—	—	
	8	320	440	610	1,150	—	—	
	10	320	440	610	1,150	—	—	
	12	470	690	950	1,400	1,960	—	
	13	470	690	950	1,400	1,960	—	
	15	470	690	950	1,400	1,960	—	
	16	610	830	1,230	1,780	2,120	3,440	
	18	650	840	1,320	1,870	2,200	3,530	
	20	680	850	1,380	1,960	2,260	3,580	
	25	750	1,070	1,520	2,790	3,150	4,470	
	30	880	1,270	1,990	3,410	3,450	5,650	
	50	1,550	2,890	5,000	6,950	10,000	11,340	
	60	2,000	3,500	5,560	7,230	11,000	12,270	
80	3,340	4,780	—	—	—	—		
RDOH (SUS316)	3	280	450	760	—	—	—	
	4	280	450	760	—	—	—	
	5	280	450	760	—	—	—	
	6	340	550	970	1,390	—	—	
	8	340	550	970	1,390	—	—	
	10	340	550	970	1,390	—	—	
	12	480	830	1,530	2,220	2,920	—	
	13	480	830	1,530	2,220	2,920	—	
	15	480	830	1,530	2,220	2,920	—	
	16	510	880	1,590	2,310	3,030	3,740	
	18	510	880	1,590	2,310	3,030	3,740	
	20	610	1,100	2,060	3,020	3,980	4,940	
	25	770	1,420	2,690	3,970	5,240	6,510	
	30	1,180	2,240	4,330	6,430	8,520	10,620	
	RDOA (A2017)	3	150	180	230	—	—	—
		4	150	180	230	—	—	—
5		150	180	230	—	—	—	
6		170	210	290	370	—	—	
8		170	210	290	370	—	—	
10		170	220	290	370	—	—	
12		210	300	480	660	840	—	
13		210	300	480	660	840	—	
15		220	300	480	660	840	—	
16		250	380	630	890	1,140	1,390	
18	290	490	850	1,210	1,580	1,940		
20	300	500	880	1,250	1,620	1,990		
25	390	690	1,260	1,820	2,390	2,950		
30	510	920	1,700	2,490	3,280	4,070		

◎CADデータフォルダ名: 37_Rods (CADデータはS45Cと共通です)

◎各D寸における最大L寸法は左ページの規格表をご確認ください。

型式 Type	D	¥基準単価						
		最短L~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000	
RDOK (A5056)	3	150	200	260	—	—	—	
	4	150	200	260	—	—	—	
	5	150	200	260	—	—	—	
	6	160	210	280	370	—	—	
	8	160	210	280	370	—	—	
	10	160	220	280	370	—	—	
	12	200	290	460	640	800	—	
	13	200	290	460	640	800	—	
	15	210	290	460	640	800	—	
	16	240	370	610	860	1,100	1,340	
RD52A (A5052)	3	170	210	310	420	—	—	
	6	170	220	310	420	—	—	
	10	170	220	310	420	—	—	
	12	210	300	530	750	970	—	
	15	220	300	530	750	970	—	
	16	250	380	630	890	1,140	1,770	
	18	290	490	850	1,240	1,620	2,110	
	20	300	500	880	1,250	1,630	2,540	
	RDOG (C3604-LCD)	3	180	380	440	—	—	—
		4	180	380	440	—	—	—
5		180	380	440	—	—	—	
6		190	380	460	540	—	—	
8		400	440	580	720	—	—	
10		500	590	810	980	—	—	
12		530	690	1,000	1,260	1,560	—	
13		560	740	1,060	1,410	1,760	—	
15		660	910	1,330	1,800	2,200	—	
16		770	1,080	1,750	2,350	3,010	3,660	
RDOT (純チタン2種)	3	280	510	670	—	—	—	
	4	440	840	1,020	—	—	—	
	5	550	1,020	2,200	—	—	—	
	6	760	1,350	3,130	3,970	—	—	

■ロッド(外径フリータイプ)

型式	D	¥基準単価					
		指定1mm単位	最短L~100	101~200	201~400	401~600	601~800
FRDOS (SUS304)	6~10	400	580	980	1,280	—	—
	11~15	560	850	1,340	1,950	2,790	—
	16~19	720	1,200	1,930	2,490	3,170	4,260
	20~24	990	1,420	2,550	3,700	4,830	6,110
	25~27	1,130	1,710	3,270	4,770	5,970	7,830
	28~30	1,340	1,850	3,560	4,980	6,400	8,100

37 ハット・樹脂・ロッド・アロイ