

樹脂ロッド外径仕上

—標準タイプ・外径フリータイプ—



CADデータフォルダ名: 37_Rods

■エンジニアリングプラスチック14種類を外径仕上でラインナップ致しました。さらに外径を1mm単位でご選いただけます。

標準タイプ	外径フリータイプ	材質	グレード	色
RDJJ	FRDJJ	ポリアセタール	スタンダード	白
RDJK	—		スタンダード	黒
RDJM	FRDJM	MCナイロン	スタンダード	青
RDJW	—		スタンダード	アイボリー
RDJG	—		導電性CDR2	黒
RDJT	—		導電性CDR6	黒
RDJB	—	ペークライト	紙系	茶
RDJN	—		布系	うす茶
RDJF	—	ふっ素樹脂	スタンダード	白
RDJP	—	PEEK	スタンダード	灰
RDJS	—	PPS	スタンダード	茶
RDJX	—	ABS	スタンダード	ベージュ
RDJE	—	エポキシガラス	スタンダード	緑
RDJU	—	超高分子量ポリエチレン	スタンダード	乳白色

☑特性値 ☞ P899・900参照
 ☑大径タイプ(D60~200)はP300をご覧ください。
 ☑L寸法公差精級は追加加工LKCをご利用ください。

標準タイプ		L	
Type	D	指定1mm単位	
RDJJ (ポリアセタール・スタンダード・白)	3	10~250	
RDJK (ポリアセタール・スタンダード・黒)	4		
RDJM (MCナイロン・スタンダード・青)	5		
RDJW (MCナイロン・スタンダード・アイボリー)	6		
RDJG (MCナイロン・導電性CDR2)	8	10~500	
RDJT (MCナイロン・導電性CDR6)	10		
RDJB (ペークライト・紙系)	12		
RDJN (ペークライト・布系)	13	10~750	
RDJF (ふっ素樹脂・スタンダード)	15		
RDJP (PEEK・スタンダード)	16	10~800	
RDJE (エポキシガラス・スタンダード)	18		
RDJU (超高分子量ポリエチレン・スタンダード)	20		
RDJS (PPS・スタンダード)	25	20~800	
RDJX (ABS・スタンダード)	30		
RDJJ (ポリアセタール・スタンダード・白)	40		
RDJM (MCナイロン・スタンダード・青)	40		
RDJF (ふっ素樹脂・スタンダード)	50		

外径フリータイプ		D		L	
Type	D	指定1mm単位		指定1mm単位	
FRDJJ (ポリアセタール・白)	6~10	10~500			
FRDJM (MCナイロン・スタンダード・青)	11~15	10~750			
	16~18	10~800			
	19~30	20~800			

Order 注文例

■標準タイプ
型式 — L
RDJJ15 — 500

■外径フリータイプ
型式 — D — L
FRDJJ — D14 — L530

Delivery 出荷日

1 日発送 | ストック T | 600円/1本 | ☞ P90

☑1日目の受付けは17時までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

大口出荷日 +2 日日出荷 数量 21~100

☑ストック対応なし

■外径フリータイプ
3 日発送 | ストック A | 300円/1本 | ☞ P90

☑同一サイズ3本以上は一律810円

☑RDJS(PPS)は、光や熱(直射日光・蛍光灯・水銀灯・高温雰囲気)に長時間さらされると、表面に酸化膜が生成され、茶色く変色することがありますが、機械的特性・物性の変化はほとんど発生しません。

☑D60~D200はP300をご覧ください。

Alteration 追加加工

型式 — L — (LKC・MC・WMC・MH・WMH) | 追加加工した場合のL寸公差はL寸400mmまで±0.3、800mmまで±0.8になります。

RDJJ20 — 535 — MC8

☑RDJB・RDJN・RDJF・RDJEは追加加工不可

☑ストック適用不可

Alterations	L寸法公差変更	片端タップ追加加工	両端タップ追加加工	ネジインサート入り片端タップ追加加工	ネジインサート入り両端タップ追加加工
	LKC	MC	WMC	MH	WMH
Code	LKC	MC	WMC	MH	WMH
Spec.	L寸法公差を下記の通りに変更 10~400mm ±0.3 401~800mm ±0.8 [指定方法] LKC ☑8≤D≤30	片端にタップを追加します。 [指定方法] MC10 ☑8≤D≤50 L≤WMC×2の場合、タップ貫通になります。	両端にタップを追加します。 [指定方法] WMC12 ☑8≤D≤50 L≤WMC×4の場合、タップ貫通になります。	片端にタップを追加します。(ネジインサート入り) [指定方法] MH12 ☑8≤D≤50 L≤MH×2の場合、タップ貫通になります。	両端にタップを追加します。(ネジインサート入り) [指定方法] WMH10 ☑8≤D≤50 L≤WMH×4の場合、タップ貫通になります。
	¥/1Code	180	200	400	400

Price 価格

■数量スライド価格 (☑1円未満切り捨て) P89

数量	1~10	11~15	16~20	21~100
値引率	基準単価	5%	10%	15%
出荷日	通常			+2日

☑表示数量超過はお見積り

外径フリータイプ

数量	1~19	20~34	35~49	50~100
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常			

☑表示数量超過はお見積り

■標準タイプ ☑各D寸における最大L寸法は左ページの規格表をご確認ください。

型式	D	¥基準単価				
		最短L~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800
RDJJ	3	80	110	170	—	—
RDJJ	4	80	110	170	—	—
RDJJ	5	80	110	170	—	—
RDJJ	6	90	130	180	260	—
RDJJ	8	110	150	260	340	—
RDJJ	10	120	220	380	520	—
RDJJ	12	170	320	540	720	910
RDJJ	13	220	400	680	920	1,150
RDJJ	15	250	430	750	990	1,240
RDJJ	16	300	560	930	1,240	1,560
RDJJ	18	380	680	1,180	1,570	1,980
RDJJ	20	410	750	1,280	1,710	2,140
RDJJ	25	610	1,100	1,880	2,500	3,140
RDJJ	30	850	1,500	2,570	3,430	4,300
RDJJ	40	1,570	2,760	4,700	6,260	7,830
RDJJ	50	2,280	3,990	6,770	9,040	11,170
RDJM	3	260	460	780	—	—
RDJM	4	260	460	780	—	—
RDJM	5	260	460	780	—	—
RDJM	6	290	520	880	1,180	—
RDJM	8	410	720	1,250	1,660	—
RDJM	10	410	750	1,280	1,710	—
RDJM	12	520	920	1,570	2,110	2,650
RDJM	13	720	1,260	2,170	2,900	3,640
RDJM	15	980	1,730	2,980	3,980	4,910
RDJM	16	1,320	2,310	3,980	5,240	6,560
RDJM	18	1,380	2,430	4,170	5,490	6,890
RDJM	20	1,450	2,540	4,370	5,770	7,210
RDJM	25	1,880	3,310	5,600	7,470	9,350
RDJM	30	2,650	4,630	7,870	10,380	12,980
RDJM	40	3,230	5,610	9,520	12,690	15,870
RDJM	50	3,380	5,860	9,950	13,270	16,590
RDJG	3	430	690	1,220	—	—
RDJG	4	430	690	1,220	—	—
RDJG	5	430	690	1,220	—	—
RDJG	6	610	1,040	1,570	2,090	—
RDJG	8	780	1,330	2,290	3,060	—
RDJG	10	820	1,360	2,320	3,100	—
RDJG	12	1,150	2,030	3,470	4,630	5,740
RDJG	13	1,570	2,770	4,710	6,290	7,870
RDJG	15	1,980	3,470	5,900	7,870	9,730
RDJG	16	2,650	4,880	8,380	11,170	13,960
RDJG	18	2,860	5,000	8,580	11,440	14,310
RDJG	20	2,920	5,130	8,790	11,720	14,660
RDJG	25	4,190	7,330	12,570	16,760	20,950
RDJG	30	5,580	9,770	16,760	22,340	27,930
RDJN	3	340	610	1,040	—	—
RDJN	4	340	610	1,040	—	—
RDJN	5	340	610	1,040	—	—
RDJN	6	410	720	1,250	1,660	—
RDJN	8	520	920	1,570	2,090	—
RDJN	10	560	980	1,680	2,240	—
RDJN	12	650	1,150	1,980	2,650	3,310
RDJN	13	820	1,450	2,470	3,310	4,140
RDJN	15	980	1,730	2,980	3,980	4,910
RDJN	16	1,490	2,610	4,470	5,900	7,370
RDJN	18	1,520	2,660	4,560	6,030	7,540
RDJN	20	1,540	2,730	4,660	6,150	7,700
RDJN	25	2,170	3,810	6,480	8,650	10,710
RDJN	30	3,100	5,390	9,240	12,200	15,260

型式	D	¥基準単価				
		最短L~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800
RDJB	3	110	180	320	—	—
RDJB	4	110	180	320	—	—
RDJB	5	110	180	320	—	—
RDJB	6	130	200	340	440	—
RDJB	8	150	240	390	530	—
RDJB	10	170	300	540	720	—
RDJB	12	220	400	680	920	1,150
RDJB	13	270	490	830	1,120	1,380
RDJB	15	350	610	1,070	1,410	1,760
RDJB	16	380	680	1,180	1,570	1,980
RDJB	18	500	910	1,520	2,050	2,560
RDJB	20	570	990	1,710	2,280	2,840
RDJB	25	850	1,500	2,560	3,420	4,270
RDJB	30	1,240	2,190	4,710	4,980	6,230
RDJN	3	180	310	530	—	—
RDJN	4	180	310	530	—	—
RDJN	5	180	310	530	—	—
RDJN	6	200	340	590	780	—
RDJN	8	260	430	740	980	—
RDJN	10	320	560	950	1,260	—
RDJN	12	450	800	1,380	1,840	2,310
RDJN	13	570	990	1,710	2,280	2,840
RDJN	15	750	1,320	2,260	3,030	3,770
RDJN	16	760	1,340	2,320	3,100	3,870
RDJN	18	1,080	1,900	3,230	4,310	5,330
RDJN	20	1,240	2,190	3,770	4,980	6,230
RDJN	25	1,760	3,080	5,240	6,980	8,720
RDJN	30	2,360	4,150	7,030	9,380	11,600
RDJF	3	240	430	720	—	—
RDJF	4	240	430	720	—	—
RDJF	5	240	430	720	—	—
RDJF	6	320	590	980	1,310	—
RDJF	8	410	720	1,250	1,660	—
RDJF	10	470	830	1,430	1,900	—
RDJF	12	580	1,030	1,780	2,380	2,980
RDJF	13	680	1,220	2,080	2,770	3,470
RDJF	15	920	1,610	2,770	3,700	4,630
RDJF	16	1,050	1,840	3,170	4,230	5,240
RDJF	18	1,380	2,430	4,170	5,490	6,890
RDJF	20	1,650	2,890	4,910	6,560	8,200
RDJF	25	2,560	4,500	7,820	10,060	12,580
RDJF	30	3,640	6,310	10,710	14,280	17,850
RDJF	40	6,920	11,990	20,560	27,410	34,270
RDJF	50	10,460	18,310	31,380	41,850	52,320
RDJP	3	890	1,530	2,500	—	—
RDJP	4	890	1,530	2,500	—	—
RDJP	5	890	1,530	2,500	—	—
RDJP	6	890	1,530	2,500	3,390	—
RDJP	8	1,370	2,420	4,120	5,490	—
RDJP	10	1,760	3,060	5,160	6,830	—
RDJP	12	2,760	4,850	8,200	10,820	13,530
RDJP	13	4,170	7,290	12,320	16,380	20,440
RDJP	15	4,170	7,290	12,320	16,380	20,440
RDJP	16	4,170	7,290	12,320	16,380	20,440
RDJP	18	5,770	10,070	17,130	22,850	28,560
RDJP	20	6,380	11,120	18,940	25,250	31,570
RDJP	25	7,990	13,870	23,740	31,650	39,570
RDJP	30	12,410	21,720	37,260	49,680	62,100

■外径フリータイプ

型式	D	¥基準単価				
		最短L~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800
FRDJJ	6~10	150	290	490	650	—
FRDJJ	11~15	320	550	950	1,260	1,580
FRDJJ	16~19	490	870	1,490	1,990	2,510
FRDJJ	20~24	530	950	1,620	2,170	2,710
FRDJJ	25~27	780	1,390	2,380	3,170	3,970
FRDJJ	28~30	1,070	1,890	3,250	4,340	5,440