

■多種多様のフェルト生地(シール有り・無し)を10mm単位指定で提供します。クッション・液体塗布・研磨材に最適です。

■フェルトシート RoHS

シール無	シール付	材質	密度 (g/cm³)	色	耐熱温度
FELP	FELPA	ポリエステルフェルト	0.2 (5.5mm±0.18)	白	0~120℃
FELPET	FELPETA	ポリエステルフェルト(バインダー入り)	0.32	グレー	0~80℃
FELH	FELHA	ポリアミドフェルト	0.2 (1mm±0.27)	白	-50~250℃
FELWL	FELWLA	羊毛フェルト(レーヨン・PET含む)	0.25	アイボリー	-10~60℃
FELW	FELWA	羊毛フェルト	0.6		

◆シールの厚さは0.06~0.10mmです。

●A・Bの寸法公差
20~200 ±2 210~400 ±4 410~1000 ±6

○A ≥ B

型式	T 選択	指定10mm単位	
		A	B
FELP FELPA	1 3 5.5	20~1000	20~950
FELPET FELPETA	5		
FELH FELHA	1 4 6	20~500	20~500
FELWL FELWLA	2 5 10		
FELW FELWA			

Order 注文例

型式 - A - B
FELP3 - 500 - 350

Delivery 出荷日 3 日目発送

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

数量	1~4	5~19	20~50
値引率	基準単価	5%	15%

この製品の単価は、表中に表示されている基準単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切捨て)

型式 - A - B のとき (基準単価) × (素材係数) = 標準タイプ単価
FELPA3 - 600 - 600 のとき 1,880 × 1.3 = 2,444 → 2,440円

型式	A (指定10mm単位)	¥基準単価 B(指定10mm単位)				
		20~200	210~400	410~600	610~800	810~950
シール無 FELP (×1.3) (素材係数)	20~200	560	-	-	-	-
	210~400	630	800	-	-	-
	410~600	730	930	1,160	-	-
	610~800	800	1,100	1,400	1,450	-
	810~1000	860	1,230	1,600	1,680	1,910
シール付 FELPA (×1.3) (素材係数)	20~200	700	-	-	-	-
	210~400	860	1,260	-	-	-
	410~600	1,060	1,630	1,880	-	-
	610~800	1,260	1,710	2,340	2,600	-
	810~1000	1,430	2,000	2,800	3,120	3,600
5.5	20~200	730	-	-	-	-
	210~400	930	1,360	-	-	-
	410~600	1,160	1,540	2,080	-	-
	610~800	1,360	1,910	2,620	2,950	-
	810~1000	1,560	2,250	2,750	3,550	4,070

型式	A (指定10mm単位)	¥基準単価 B(指定10mm単位)				
		20~100	110~200	210~300	310~400	410~500
シール無 FELWL (×1.1) (素材係数)	20~100	620	-	-	-	-
	110~200	800	920	-	-	-
	210~300	780	1,100	1,490	-	-
	310~400	920	1,360	1,690	1,870	-
	410~500	960	1,600	1,770	2,270	2,750
シール付 FELWLA (×1.1) (素材係数)	20~100	720	-	-	-	-
	110~200	980	1,630	-	-	-
	210~300	1,300	1,800	2,570	-	-
	310~400	1,630	2,310	4,660	6,060	-
	410~500	1,540	2,810	5,700	6,760	8,300
10	20~100	1,000	-	-	-	-
	110~200	1,650	2,340	-	-	-
	210~300	1,820	4,720	6,860	-	-
	310~400	2,340	6,140	8,160	10,720	-
	410~500	2,840	6,850	10,050	10,400	11,220

型式	A (指定10mm単位)	¥基準単価 B(指定10mm単位)				
		20~100	110~200	210~300	310~400	410~500
シール無 FELPET (×1.2) (素材係数)	20~100	520	-	-	-	-
	110~200	580	740	-	-	-
	210~300	660	880	1,100	-	-
	310~400	740	1,020	1,320	1,600	-
	410~500	800	1,160	1,540	1,880	2,240
シール付 FELPETA (×1.2) (素材係数)	20~100	860	-	-	-	-
	110~200	920	1,000	-	-	-
	210~300	960	1,120	1,260	-	-
	310~400	1,000	1,200	1,420	1,620	-
	410~500	1,060	1,300	1,560	1,800	2,040
シール無 FELH (×1.1) (素材係数)	20~100	1,000	-	-	-	-
	110~200	1,180	1,560	-	-	-
	210~300	1,380	1,940	2,500	-	-
	310~400	1,560	2,090	2,760	3,410	-
	410~500	1,740	2,410	3,250	4,070	4,890
シール付 FELHA (×1.1) (素材係数)	20~100	1,120	-	-	-	-
	110~200	1,420	2,020	-	-	-
	210~300	1,720	2,640	3,540	-	-
	310~400	1,830	2,920	4,010	5,090	-
	410~500	2,090	3,450	4,810	6,140	7,450

型式	A (指定10mm単位)	¥基準単価 B(指定10mm単位)				
		20~100	110~200	210~300	310~400	410~500
シール無 FELW (×1.1) (素材係数)	20~100	1,060	-	-	-	-
	110~200	1,360	1,940	-	-	-
	210~300	1,640	2,340	3,140	-	-
	310~400	1,940	2,870	3,100	3,940	-
	410~500	2,030	3,360	3,720	4,770	5,800
シール付 FELWLA (×1.1) (素材係数)	20~100	1,520	-	-	-	-
	110~200	2,070	3,430	-	-	-
	210~300	2,760	3,780	5,400	-	-
	310~400	3,430	4,870	6,120	7,960	-
	410~500	3,240	5,910	7,480	9,770	12,000
10	20~100	2,100	-	-	-	-
	110~200	3,490	4,920	-	-	-
	210~300	3,840	6,200	9,010	-	-
	310~400	4,920	8,060	11,780	15,480	-
	410~500	5,970	9,900	14,520	19,110	23,570

■給油シートや気密パッキンとして使用されているフェルトをワッシャ・クッション形状に加工して提供します。

■フェルトクッション RoHS

タイプ	シール無	シール付	材質	密度 (g/cm³)	色	耐熱温度
ワッシャ	WFEP	WFEPA	ポリエステルフェルト	0.2	白	0~120℃
	WFEH	WFEHA	ポリアミドフェルト			-50~250℃
クッション	BFEL	BFELA	ポリエステルフェルト	下記参照		-10~60℃

◆シールの耐熱温度は0~80℃となります。

L	密度 (g/cm³)
10	0.12
20	0.08
30	0.07

■ワッシャタイプ

型式	D	V 選択	T 選択	¥基準単価			
				WFEP	WFEPA	WFEH	WFEHA
シール無 WFEP WFEH	8	0 3	3 (WFEP)	300	350	320	370
	10	0 4		310	360	330	380
	12	0 4 6		320	370	340	390
シール付 WFEPA WFEHA (×1.1)	15	0 4 6 8	4 (WFEH)	330	380	350	400
	20	0 6 8 10 12		340	390	360	410
	25	0 6 8 10 12 16 20		350	400	370	420
() 素材係数	30	0 6 8 10 12 16 20		360	410	380	430

*T寸はポリエステルフェルトが3mm、ポリアミドフェルトが4mmになります。

■クッションタイプ (寸法はフェルト母材の長さである為あくまで目安です。)

型式	D	L 選択	V	¥基準単価		
				L10	L20	L30
シール無 BFEL	20	10 20 30	0	180	220	300
			10	260	300	380
シール付 BFELA (×1.1)	30	10 20 30	0	200	300	340
			10	280	380	420

() 素材係数

◆本製品、特にL寸20, 30は、お届けするまでに型くずれをおこす可能性があります。

フェルトの特性

- 耐熱性に優れています。(アルカリ溶液には侵されます)
- 吸油性に優れています。毛管現象で油を吸い上げる性質があります。容積の約80%の油を保持可能です。
- 油分保持に優れています。容積の約80%の油を保持可能です。
- 研磨作用に優れています。異物をフェルトの組織内に吸収するため表面が清浄され、研磨作用が高まります。

Order 注文例

型式 - V - T
WFEP10 - 4 - 3

型式 - L - V
BFEL20 - 10 - 10

Delivery 出荷日 3 日目発送

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

数量	1~4	5~19	20~50
値引率	基準単価	5%	10%

◆表示数量超えはお見積り

■各材質の特長

材質	材質詳細	用途例
ポリエステルフェルト(シート)	ポリエステル100%のフェルト 密度が0.18~0.2と柔らかいのが特長。汎用品。	吸油・吸水・クッション材など汎用的に使用可能
ポリエステルフェルト(バインダー入り)	PETとPETバインダー(接合材)比率9:1 バインダーで繊維間がつながっているため形状が安定しています。	強い衝撃が加わる箇所の傷防止・クッション材
ポリアミドフェルト	ポリアミド100%のフェルト 耐熱・難燃性に優れています。UL規格試験V-0相当。	耐熱難燃クッション材
羊毛フェルト(レーヨン・PET)	羊毛60%レーヨン・PET40%のフェルト JIS-R25W2の規格品。油水分の保持に優れています。	クッション材・液体塗布(給油)・スプレー
羊毛フェルト	羊毛100%のフェルト 相手を傷つけにくい素材です。	パフ研磨用
ポリエステルフェルト(クッションタイプ)	L寸法により密度が異なります。	ワークへの油塗布

*上記用途例は参考であり、使用を保証するものではありません。