



隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。メートル単位での規格を追加いたしました。

■丸ひも・角ひも

丸ひも	角ひも	材質	硬度	色
RBWN	RBKWN	ニトリルゴム(NBR)	ショアA66	黒
RBWS	RBKWS	シリコンゴム(SI)	ショアA50	乳白色
RBWF	—	ふっ素ゴム(FPM)	ショアA69	黒
RBWCS	RBKWCS	クロロプレンゴムスポンジ	アスカーC20	黒
RBWSS	RBKWSS	シリコンゴムスポンジ	アスカーC25	オレンジ
RBWFS	—	ふっ素ゴムスポンジ	アスカーC35	黒

■精度基準  
L寸法公差

L	公差
200以下	±1.5
201~400	±2.0
401以上	±3.5

丸ひも			角ひも			丸ひも(スポンジタイプ)			角ひも(スポンジタイプ)		
型式	指定1mm単位	L選択	型式	指定1mm単位	L選択	型式	指定1mm単位	L選択	型式	指定1mm単位	L選択
Type	D	L	Type	A	L	Type	D	L	Type	A	L
RBWN (ニトリル)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15	20~999	RBKWN (ニトリル)	5, 6, 8, 10, 12, 15	20~999	RBWCS (クロロプレンスポンジ)	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15	1	RBKWCS (クロロプレンスポンジ)	5, 6, 8, 10, 12, 15	1
RBWS (シリコン)			RBKWS (シリコン)			RBWSS (シリコンスポンジ)			RBKWSS (シリコンスポンジ)		
RBWF (ふっ素)						RBWFS (ふっ素スポンジ)					

Order 注文例: 型式 RBWN2 L 250

Delivery 出荷日: 3 日目発送

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.89

数量	1~4	5~19	20~50
値引率	—	10%	15%

◎表示数量超過はお見積り

この製品の単価は、表中に表示されている基準単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切捨て)

(例) 型式 RBWS2 L 250 のとき 440 × 1.5 = 660円

■丸ひも

型式	D寸公差	¥基準単価									
		L									
		指定1mm単位					選択(メートル)				
Type	D	20~100	101~200	201~300	301~600	601~800	801~999	1M	3M	5M	10M
RBWN (×1.0) ニトリル	±0.35	170	310	440	510	790	880	800	1,200	2,400	4,000
RBWS (×1.5) シリコン	±0.5	260	370	500	580	890	990	880	1,320	2,640	4,400
RBWF (×3.0) ふっ素	±0.5	250	390	520	610	950	1,030	970	1,450	2,910	4,850
D2~4: (×3.0)	±0.5	300	400	550	650	980	1,100	1,020	1,530	3,060	5,100
D5~8: (×5.0)	±0.5	310	500	680	800	1,220	1,400	1,200	2,010	4,020	6,700
D9~15: (×7.0)	±0.8	310	530	780	860	1,430	1,530	1,430	2,340	4,680	7,800
( )素材係数	±1.0	310	580	800	900	1,520	1,650	1,550	2,500	5,010	8,350
	±1.0	330	620	850	950	1,600	1,750	1,650	2,650	5,310	8,850
	±1.0	380	690	950	1,140	1,700	1,850	1,750	2,910	5,850	9,750
	±1.0	470	800	1,040	1,240	1,800	2,000	1,900	3,350	6,150	11,230

◎RBWFの素材係数はD寸法によって異なります。

■角ひも

型式	A寸公差	¥基準単価									
		L									
		指定1mm単位					選択(メートル)				
Type	A	20~100	101~200	201~300	301~600	601~800	801~999	1M	3M	5M	10M
RBKWN (×1.0) ニトリル	±0.5	380	600	860	990	1,340	1,640	1,460	2,190	4,380	7,300
RBKWS (×1.5) シリコン	±0.8	410	590	850	1,100	1,860	2,280	2,040	3,060	6,120	10,200
( )素材係数	±1.0	560	770	1,080	1,100	1,890	2,310	2,060	3,090	6,180	10,300
	±1.0	590	740	1,090	1,100	1,890	2,310	2,060	3,090	6,180	10,300
	±1.0	790	1,000	1,490	1,600	2,680	3,200	2,860	4,290	8,580	14,300
	±1.0	1,020	1,140	1,500	1,800	3,060	3,730	3,340	5,010	10,020	16,700

■丸ひも(スポンジタイプ)

型式	D寸公差	¥基準単価			
		L選択(メートル)			
		1M	3M	5M	10M
丸ひも	±1.0	770	1,150	2,300	3,830
RBWCS (×1.0) クロロプレンスポンジ	±1.0	840	1,250	2,500	4,170
	±1.0	890	1,270	2,630	4,350
	±1.0	960	1,430	2,860	4,760
	±1.0	1,230	1,840	3,680	6,120
	±1.0	1,420	2,120	4,240	7,060
	±1.0	1,510	2,260	4,520	7,530
	±1.0	1,590	2,390	4,770	7,950
	±2.0	1,830	2,750	5,490	9,140
	±2.0	1,800	2,700	5,600	9,400

◎ふっ素スポンジはD=5, 6, 8, 10のみから選べます。

◎価格表統合によりふっ素スポンジの価格変更しました。

■角ひも(スポンジタイプ)・丸ひも(スポンジタイプ)ふっ素ゴムスポンジ

型式	A寸公差	¥基準単価			
		L選択(メートル)			
		1M	3M	5M	10M
RBKWCS (×1.0) クロロプレンスポンジ	±1.0	1,120	1,820	3,940	6,760
RBKWSS (×1.5) シリコンスポンジ	±1.0	1,610	2,560	5,420	9,220
	±1.0	1,630	2,590	5,470	9,310
	±2.0	2,310	3,610	7,510	12,710
	±2.0	2,710	4,220	8,730	14,750

■丸ひも(スポンジタイプ)

型式	D寸公差	¥基準単価			
		L選択(メートル)			
		1M	3M	5M	10M
丸ひも	±1.0	3,150	5,500	10,050	16,500
RBWFS	±1.0	4,500	7,800	10,000	20,000
	±1.0	4,500	10,250	18,750	32,500
	±2.0	7,150	15,450	23,750	46,500

■気密性向上、ねじれ防止を目的に開閉部の戸あたりパッキンとして使用できます。

■甲丸ひも・甲山ひも

甲丸	甲山	材質	硬度	色
KMHN	KYHN	ニトリルゴム(NBR)	ショアA70	黒
KMHS	KYHS	シリコンゴム(SI)		赤褐色
KMHF	KYHF	ふっ素ゴム(FPM)	アスカーC20	黒
KMHNS	—	クロロプレンゴムスポンジ	アスカーC25	黒
KMHSS	—	シリコンゴムスポンジ	アスカーC25	オレンジ

■精度基準  
L寸法公差

L	公差
200以下	±1.5
201~400	±2.0
401以上	±3.5

■甲丸

型式	指定1mm単位	L選択
Type	A	L
KMHN (ニトリル)	8, 10, 12, 15, 16	1, 3, 5, 10

■甲山

型式	指定1mm単位	L選択
Type	A	L
KYHN (ニトリル)	8, 10, 12, 16, 20	1, 3, 5, 10

■甲丸(スポンジタイプ)

型式	指定1mm単位	L選択
Type	A	L
KMHNS (クロロプレンスポンジ)	10, 15, 15A, 20	1, 3, 5, 10

■甲丸

型式	A寸公差	B	H	R	¥基準単価									
					L									
					指定1mm単位					選択(メートル)				
Type	A	20~100	101~200	201~300	301~600	601~800	801~999	1M	3M	5M	10M			
KMHN (×1.0) ニトリル	±0.2	4	8	4	560	770	1,080	1,370	1,860	2,280	2,180	6,540	10,900	19,620
KMHS (×1.5) シリコン	±0.2	5	10	5	690	720	1,090	1,370	1,890	2,310	2,290	6,870	11,450	20,610
KMHF (ふっ素)	±0.2	6	12	6	890	1,000	1,490	1,850	2,680	3,200	2,990	8,970	14,950	26,910
( )素材係数	±0.2	7.5	15	7.5	1,000	1,140	1,500	2,120	3,060	3,730	3,790	11,370	18,950	32,590
	±0.2	8	16	8	1,100	1,180	1,600	2,220	3,090	3,740	3,690	10,600	17,600	32,690

◎ふっ素ゴムKMHFの素材係数はA=8, 10, 12の場合(×4.0)、A=15, 16の場合(×5.0)です。

■甲山

型式	A寸公差	B	H	R	¥基準単価									
					L									
					指定1mm単位					選択(メートル)				
Type	A	20~100	101~200	201~300	301~600	601~800	801~999	1M	3M	5M	10M			
KYHN (×1.0) ニトリル	±0.2	4	8	2.8	560	770	1,080	1,370	1,860	2,280	2,100	6,300	10,500	18,900
KYHS (×1.5) シリコン	±0.2	5	10	2.8	590	740	1,090	1,370	1,890	2,310	2,200	6,600	11,000	19,800
KYHF (ふっ素)	±0.2	6	12	3	790	1,000	1,490	1,800	2,680	3,200	2,880	8,100	14,850	24,980
( )素材係数	±0.2	8	16	4	1,020	1,140	1,500	1,990	3,060	3,730	3,400	9,800	16,530	31,520
	±0.2	10	20	5	1,100	1,180	1,540	2,710	3,600	4,490	4,700	13,600	23,000	45,000

◎ふっ素ゴムKYHFの素材係数はA=8, 10, 12の場合(×4.0)、A=16, 20の場合(×5.0)です。

■甲丸スポンジ

型式	A寸公差	B	H	R	¥基準単価			
					L選択(メートル)			
					1M	3M	5M	10M
KMHNS (×1.0) クロロプレンスポンジ	±1.0	5	10	5	1,630	2,590	4,980	7,310
KMHSS (×1.5) シリコンスポンジ	±1.0	2.5	10	7.5	2,710	3,980	6,980	9,800
( )素材係数	±1.0	7.5	15	7.5	2,710	4,220	7,730	11,450
	±1.0	10	20	10	3,000	4,500	7,790	13,500

Order 注文例: 型式 KMHN8 L 250

Delivery 出荷日: 3 日目発送

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.89

数量	1~4	5~19	20~50
値引率	—	10%	15%

◎この製品の単価は、表中に表示されている基準単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切捨て)

(例) 型式 KMHN8 L 250 のとき 560 × 1.5 = 840円

◎表示数量超過はお見積り

39 ウレタン・ゴム スポンジ・フェルト