

メラミン樹脂両面貼付合板/積層合板

RoHS

MPBD (メラミン樹脂) PBD (積層合板)
MPBH (メラミン樹脂) PBH (積層合板)

メラミン樹脂 (厚さ0.5mm)

積層合板

積層合板

メラミン樹脂 耐熱温度 -20°C~100°C

Type	材質
MPBD	積層合板(ポプラ)
MPBH	両面メラミン樹脂
PBD	積層合板(ポプラ)
PBH	積層合板(ポプラ)

MPBD PBD **MPBDA PBDA** **MPBDB PBDB** **MPBDC PBDC**

MPBH PBH **MPBHA PBHA** **MPBHB PBHB** **MPBHC PBHC**

① 切り欠きの角の形状は左図のようになります。

型式		A	B	色	R U	E G K S X Y F J	
Type	T 選択	指定1mm単位	指定1mm単位		選択	15~60 指定1mm単位 指定1mm単位	
MPBD	10 15 20	200~1200	200~1000	S (グレー)	0	-	
MPBDA					10	-	
MPBDB					20	-	
MPBDC					30	G K S	F J
MPBH					-	E S X Y	-
MPBHA					0	E S	-
MPBHB					10	E G S	F J
MPBHC					20	E G K S	F J
PBD	12 16 20	200~1200	200~1000	-	0	-	
PBDA					10	-	
PBDB					20	G S	F J
PBDC					30	G K S	F J
PBH					-	E S X Y	-
PBHA					0	E S	-
PBHB					10	E G S	F J
PBHC					20	E G K S	F J

Order 注文例 型式 - A - B - 色 - R - U - E・G・K・S・X・Y・F・J

MPBHB20 - 800 - 600 - S - R20 - E30 - G30 - S30 - F60
PBD12 - 320 - 250

Price 価格 ■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P:89

数量	1~9	10~29	②表示数量超過はお見積り
値引率	標準単価	5%	

③加工付タイプは、板本体価格に切り欠き加工料金を加えた金額になります。

型式	A 選択	¥標準単価				
		200~400	401~600	601~800	801~1000	
(板本体)	10	200~400	3,220	3,750	3,970	4,660
		401~600	3,750	3,970	4,660	5,830
		601~800	3,970	4,660	7,000	7,100
		801~1000	4,660	5,830	7,100	8,920
		1001~1200	4,800	7,100	7,240	9,370
MPBD MPBDA MPBDB MPBDC MPBH MPBHA MPBHB MPBHC	15	200~400	3,520	3,910	4,320	5,460
		401~600	3,910	4,590	5,460	7,040
		601~800	4,320	5,460	8,630	8,720
		801~1000	5,460	7,040	8,720	11,210
		1001~1200	5,530	8,720	8,850	11,740
(メラミン樹脂貼付合板)	20	200~400	3,640	4,040	4,540	5,810
		401~600	4,040	4,840	5,810	7,570
		601~800	4,540	5,810	8,810	8,890
	801~1000	5,810	7,570	8,890	12,210	
	1001~1200	5,950	8,890	9,020	12,740	

型式	A 選択	¥標準単価				
		200~400	401~600	601~800	801~1000	
(板本体)	12	200~400	2,750	3,050	3,260	3,750
		401~600	3,050	3,350	3,750	4,340
		601~800	3,260	3,750	4,940	5,050
		801~1000	3,750	4,340	5,050	6,230
		1001~1200	3,830	5,050	5,130	6,340
PBD PBDA PBDB PBDC PBH PBHA PBHB PBHC	16	200~400	2,880	3,240	3,510	4,150
		401~600	3,240	3,640	4,150	4,940
		601~800	3,510	4,150	5,730	5,830
		801~1000	4,150	4,940	5,830	7,420
		1001~1200	4,230	5,830	5,910	7,510
(積層合板)	20	200~400	3,020	3,450	3,780	4,540
		401~600	3,450	3,940	4,540	5,530
		601~800	3,780	4,540	6,530	6,620
	801~1000	4,540	5,530	6,620	8,610	
	1001~1200	4,620	6,620	6,700	8,700	

■ 切り欠き加工料金

対象となる記号	¥標準単価/左右2カ所
(切り欠き) E G K Y	500
(コーナー) U R	

(例) 型式 - A - B - 色 - R - E・G・S・F

MPBHB10 - 800 - 600 - S - R20 - E30-G30-S30-F60

板本体 4,660円 E・Gの数 2×500=1,000円
Rの数 1×500=500円 合計 6,160円

Delivery 出荷日

■ 右記以外 ■ (M)PBDB・(M)PBHB・(M)PBDC・(M)PBHC

3 日目発送 5 日目発送

■ ストック A 800円/1本 ■ P.90


④ 同一サイズ3本以上は一律2,160円

Alteration 追加加工 型式 - A - B - 色 - (CC・MTE・MTF...etc.)

MPBD10 - 250 - 200 - S - CC15

Alterations Code	4ヶ所コーナーカット CC	辺面取り MTE・MTF・MTG・MTH
Spec.	<p>4ヶ所のコーナーをカットすることができます。 5≤CC≤50 1mm単位指定 指定方法 CC25 ⑤MPBD・PBDに適用</p>	<p>任意の辺を面取りします。 0.5~1R 指定方法 MTE-MTG ⑥切り欠き部は面取りされません。</p>
¥/1Code	430	200/1 辺

■ 耐荷重のめやす
Bの長さ2辺で支持



種類	プレートサイズ			荷重めやす	
	T	A	B	N	kgf
メラミン樹脂両面貼付合板	10	900	300	127	13
			600	275	28
			750	333	34
	1200	300	59	6	
		600	118	12	
		300	363	37	
積層合板	15	900	600	745	76
			750	922	94
			300	157	16
	1200	600	304	31	
		750	392	40	
		300	598	61	
20	900	600	1216	124	
		750	1471	150	
		300	245	25	
1200	600	510	52		
	750	647	66		