

RoHS

Type	材質	グレード	色	全光線透過率	使用雰囲気温度
ACSH	アクリル	スタンダード	透明	93%	-30~80°C
PCTSH	ポリカーボネート		透明	90%	-30~100°C
PYSH	PET		透明	87%	-15~55°C
PASH	ポリアセタール		白色	-	-45~95°C
UPSH	超高分子量ポリエチレン		乳白色	-	-100~80°C

特性 P.895・899

標準タイプ

穴加工付タイプ

2穴-2H 4穴-4H 6穴-6H

2-ボルト呼び径選択 N(通し穴) 4-ボルト呼び径選択 N(通し穴) 6-ボルト呼び径選択 N(通し穴)

穴加工詳細

N(通し穴)

ボルト呼び径 d

3	4	5	6	8	10
3.5	4.5	5.5	6.5	9	11

標準タイプ

型式	指定1mm単位		T 選択		
	A	B	ACSH PCTSH PYSH PASH	PYSH	UPSH
ACSH PCTSH PYSH PASH UPSH	20~300	20~300	0.5 1.0 1.5 2.0	0.5 1.5	1.0 2.0

Tの寸法公差

T	ACSH PYSH	PCTSH PASH	UPSH
0.5	±0.1	-	-
1.0	±0.12	-0.2~+0.5	-
1.5	-	-	-
2.0	±0.2	-0.2~+0.5	-

穴加工付タイプ

型式	穴数	指定1mm単位		T 選択			指定0.5mm単位		ボルト呼び径選択
		A	B	ACSH PCTSH PASH	PYSH	UPSH	F	G	N(通し穴)
ACSH PCTSH PYSH PASH UPSH	2H 4H 6H	20~300	20~300	0.5 1.0 1.5 2.0	0.5 1.5	1.0 2.0	6~291.5 (2H・4H)	4.5~295.5 (2H)	3 4 5 6 8 10
							6~145.5 (6H)	6~291.5 (4H・6H)	

- PYSHのT1.0・2.0のご注文はP903のPYAをご利用ください。
- F寸の指定範囲 2H・4H選択時：d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5、6H選択時：d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2が必要です。
- G寸の指定範囲 2H選択時：d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5、4H・6H選択時：d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5が必要です。
- PASH・UPSHは製法上ノリが生じます。

Order 注文例

標準タイプ

型式 - A - B - T

ACSH - 150 - 118 - 1.0

穴加工付タイプ

型式 - A - B - T - F - G - ボルト呼び径

ACSH2H - 50 - 25 - 1.5 - F34 - G10 - N4

Delivery 出荷日

標準タイプ

1 日目発送 ストック T 800円/1枚 P90

●1日目の受付は17時までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

大口 +2 日目出荷 数量 21~50

●ストック対応なし

穴加工付タイプ

5 日目発送 ストック B 500円/1枚 P90

●同一サイズ3枚以上は一律1,350円

Alteration 追加加工

型式 - A - B - T - F - G - ボルト呼び径 - (XC・YC)

ACSH4H - 200 - 180 - 0.5 - F100 - G140 - N4 - XC30

Alterations

穴位置を左端面より指定 穴位置を下端面より指定

Code

XC YC

Spec.

XC=指定0.5mm単位
●(2H・4Hタイプ)
d/2+2.5≤XC≤A-F-d/2-2.5
●(6Hタイプ)
d/2+2.5≤XC≤A-2F-d/2-2.5

YC=指定0.5mm単位
●(2Hタイプは適用不可)
d/2+2.5≤YC≤B-G-d/2-2.5

¥/1Code

400 400

Price 価格

●穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工費を加えた金額になります。

(例) 型式 - A - B - T - F - G - ボルト呼び径 のとき (標準タイプ単価) + (穴加工費) = 穴加工タイプ単価

ACSH2H - 100 - 80 - 0.5 - F65 - G55 - N4 のとき 400 + 300 = 700 円

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.89

数量	穴加工付タイプ			
	1~10	11~20	21~50	51以上
標準タイプ	通常	5%	10%	10%
出荷日	通常	通常	通常	通常

●穴加工費

穴加工付 Type	穴加工費 N(通し穴)
2H	300円
4H	600円
6H	900円

標準タイプ単価

型式	T	A	¥基準単価					
			B					
			20~50	51~100	101~150	151~200	201~250	251~300
ACSH	0.5	20~50	240	-	-	-	-	-
		51~100	350	400	-	-	-	-
		101~150	400	550	920	-	-	-
		151~200	500	840	1,180	1,520	-	-
		201~250	840	1,180	1,520	2,030	2,370	-
		251~300	1,180	1,520	2,030	2,370	2,640	2,890
	1.0	20~50	200	-	-	-	-	-
		51~100	280	290	-	-	-	-
		101~150	290	460	740	-	-	-
		151~200	420	680	930	1,180	-	-
		201~250	680	930	1,180	1,610	1,870	-
		251~300	930	1,180	1,610	1,870	2,120	2,370
1.5	20~50	150	-	-	-	-	-	
	51~100	160	190	-	-	-	-	
	101~150	190	270	370	-	-	-	
	151~200	270	370	460	550	-	-	
	201~250	370	460	550	580	640	-	
	251~300	460	550	580	640	700	740	
2.0	20~50	180	-	-	-	-	-	
	51~100	210	240	-	-	-	-	
	101~150	240	330	440	-	-	-	
	151~200	330	440	550	670	-	-	
	201~250	440	550	670	720	780	-	
	251~300	550	670	720	780	920	1,080	
PCTSH	0.5	20~50	190	-	-	-	-	-
		51~100	280	330	-	-	-	-
		101~150	330	480	610	-	-	-
		151~200	480	610	740	990	-	-
		201~250	610	740	990	1,120	1,330	-
		251~300	740	990	1,120	1,330	1,520	1,720
	1.0	20~50	140	-	-	-	-	-
		51~100	210	290	-	-	-	-
		101~150	290	430	550	-	-	-
		151~200	430	550	700	920	-	-
		201~250	550	700	920	1,110	1,290	-
		251~300	700	920	1,110	1,290	1,480	1,660
1.5	20~50	220	-	-	-	-	-	
	51~100	300	360	-	-	-	-	
	101~150	360	500	640	-	-	-	
	151~200	500	640	870	1,080	-	-	
	201~250	640	870	1,080	1,200	1,390	-	
	251~300	870	1,080	1,200	1,390	1,570	1,760	
UPSH	1.0	20~50	240	-	-	-	-	-
		51~100	320	400	-	-	-	-
		101~150	400	550	740	-	-	-
		151~200	550	740	960	1,200	-	-
		201~250	740	960	1,200	1,350	1,480	-
		251~300	960	1,200	1,350	1,480	1,660	1,860
	2.0	20~50	250	-	-	-	-	-
		51~100	430	540	-	-	-	-
		101~150	600	740	890	-	-	-
		151~200	760	960	1,140	1,340	-	-
		201~250	960	1,270	1,520	1,780	2,180	2,540
		251~300	1,270	1,520	1,780	2,180	2,540	2,900

46 透明樹脂プレート