

ピン用ホールドプレート

コアピンホールドネジ / 位置決めボルト



RoHS **CPHP**

材質 S45C
表面処理 四酸化鉄皮膜 (Fe3O4)

ピンツバ径 (参考値)	適用ボルトサイズ	a	d1	d2	E	T	型式		¥基準単価 1~9本
							Type	D	
φ 5以下	M4	12	5	8	5.5	8	CPHP	20	240
		16						25	320
φ 9以下	M6	20	7	11	7	11.5	CPHP	30	380
		24						34	400
φ 20以下		30						40	460

Order 注文例 型式 **CPHP30**

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.47
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~9	10~19	20~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

Example 使用例

センターピン
エジェクタスリーブ

RoHS **APP**

材質 S45C

ピンツバ径 (参考値)	使用ボルトサイズ	W	L	P	C	型式		¥基準単価 1~9本
						Type	No.	
φ 9以下	M5	13	28	19	2	APP	6	620
							10	660
φ 13以下	M5	16	32	23	3	APP	16	720
							20	950
φ 19以下		22	38	29	5			
φ 23以下		26	42	33	6			

Order 注文例 型式 **APP10**

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.47
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~9	10~19	20~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

Example 使用例

APPはランナーロックピン用受け板としても使用できます。

コアピンホールドネジ **RoHS** **MSWPN** (細目タイプ)

材質 S45C
硬度 34~43HRC
表面処理 四酸化鉄皮膜 (Fe3O4)
ネジ部 JIS B 0205の2級

M×Pitch (細目)	D	B	l1	l2 max.	l3	L-ll3	型式		¥基準単価 1~99本	
							Type	M		
M12×1.5	10	6	4	11	12	3	MSWPN (細目タイプ)	12	15	90
M16×1.5	14	8						16	15	100
M20×1.5	15	10	5	9	10	5	MSWPN (細目タイプ)	20	15	120
M24×1.5	21	12						24	20	140
M30×1.5	25	14	11	17	18	7		30	25	220

Order 注文例 型式 **MSWPN24 - 20**

Price 価格 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~99	100~199	200~299	300~500	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.47
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

位置決めボルト **RoHS** **MSWG** (並目タイプ) **MSWGP** (細目タイプ)

材質 SCM435
硬度 33~38HRC
ネジ部 JIS B0205 6g (2級)

H	T	B	l	e	R	M×Pitch	型式		¥パラチャージ		¥基準単価		¥スライド単価	
							Type	M	L	1~4本	5~9本	10~14本		15~19本
5.5	2	1.5	2	1.0	0.2	M 3×0.5 (並目)	MSWG (並目タイプ)	3	4	6	+80円/本	+60円/本	150	135
7	2.5	2				M 4×0.7 (並目)		4	5.5	7.5				
8.5	3	2.5	3	1.5	0.3	M 5×0.8 (並目)	MSWG (並目タイプ)	5	6	8	+80円/本	+60円/本	180	165
10	3.5	3				M 6×1.0 (並目)		6	6.5	8.5				
13	4	5	4	2.0	0.5	M 8×1.25 (並目)	MSWG (並目タイプ)	8	9	11	+80円/本	+60円/本	200	185
16						M 10×1.5 (並目)		10						
18	5	8	5	2.0	0.5	M 12×1.75 (並目)	MSWG (並目タイプ)	12	13	15	+80円/本	+60円/本	400	385
22						M 16×2.0 (並目)		16						
24	6	12	5	2.0	0.5	M 18×2.5 (並目)	MSWG (並目タイプ)	18	19	21	+80円/本	+60円/本	440	425
26						M 20×2.5 (並目)		20						
18	4	6	4	2.0	0.5	M 12×1.5 (細目)	MSWGP (細目タイプ)	12	8	9	+80円/本	+60円/本	220	205
22	5	8	5			M 16×1.5 (細目)		16	9	11				
24	6	12	5	2.0	0.5	M 18×1.5 (細目)	MSWGP (細目タイプ)	18	10	13	+80円/本	+60円/本	410	395
26						M 20×1.5 (細目)		20	10	15				

Order 注文例 型式 **MSWG6 - 8.5**

Delivery 出荷日 3 日目発送 **Price 価格** ストック A 500円/1本 P.48
同一サイズ3本以上は一律1,350円

Example 使用例 寸法の精度が高いため、深さ精度が必要な場合に有効です。図のように、センターピンを自動調整させる止めプラグとして使用できます。

部1~9本のご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。

表示数量超えは価格・出荷日お見積り P.47

部 (計算例)MSWG3-4を2本ご注文の場合 (基準単価150円+パラチャージ80円)×2本=460円

Example 使用例

センターピン
エジェクタスリーブ