




ハイス鋼
SKH51
ツバ厚4mm

EXTRA PRECISION STRAIGHT EJECTOR PINS

超精級ストレートエジェクタピン

—軸径指定・全長固定タイプ/全長指定タイプ/軸径・全長指定タイプ—



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

型式	ツバ厚	L寸公差	P寸公差	先端面 面粗度
EPV-G (軸径指定・全長固定タイプ)	4mm(T4)	$\begin{matrix} +5 \\ +0.1 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0 \\ -0.002 \end{matrix}$	—
EPV-L (全長指定タイプ)		$\begin{matrix} +0.01 \\ 0 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0 \\ -0.002 \end{matrix}$	
EPVB (軸径・全長指定タイプ)		$\begin{matrix} +0.01 \\ 0 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0 \\ -0.002 \end{matrix}$	

軸径精度保証範囲 (詳細 P.1507)

P	x1 max.
0.3~0.799	10
0.8~5	30

材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲 (詳細 P.1509)
総焼き入れ品です。
(ツバ部焼きなまし処理なし)

超精級エジェクタピンは、精度を維持するためにツバ部付近の焼きなまし処理は施していません。精級エジェクタガイドピン&プシュを使用する等、摺動をサポートしエジェクタピンのツバ部に負担がかかりにくい構造を採用してください。

■軸径指定・全長固定タイプ

H	T	型式		L	P
		Type	No.		
2	4	EPV-G	0.4	60	0.300~0.399
			0.5	60	0.400~0.499
			0.6	60 100	0.500~0.599
			0.7	60 100	0.600~0.699
			0.8	60 100 150	0.700~0.799
3	4	EPV-G	0.9	60 100 150	0.800~0.899
			1	60 100 150	0.900~0.999
			1.5	60 100 150	1.000~1.499
			2	60 100 150	1.500~1.999
			2.5	60 100 150	2.000~2.499
4	4	EPV-G	3	60 100 150	2.500~2.999
			3.5	60 100 150	3.000~3.499
			4	60 100 150	3.500~3.999
			4.5	60 100 150	4.000~4.499
			5	60 100 150	4.500~4.999

◎P<0.4のH寸は2となります。

■軸径・全長指定タイプ

H	T	型式		L	P
		Type	No.		
2	4	EPVB	0.4	20.00~ 60.00	0.300~0.399
			0.5	20.00~ 60.00	0.400~0.499
			0.6	30.00~100.00	0.500~0.599
			0.7	30.00~100.00	0.600~0.699
			0.8	30.00~100.00	0.700~0.799
3	4	EPVB	0.9	30.00~100.00	0.800~0.899
			1	30.00~100.00	0.900~0.999
			1.5	50.00~150.00	1.000~1.499
			2	50.00~150.00	1.500~1.999
			2.5	50.00~150.00	2.000~2.499
4	4	EPVB	3	50.00~150.00	2.500~2.999
			3.5	50.00~150.00	3.000~3.499
			4	50.00~150.00	3.500~3.999
			4.5	50.00~150.00	4.000~4.499
			5	50.00~150.00	4.500~4.999

◎P<0.4のH寸は2となります。

■全長指定タイプ

H	T	型式		L	P
		Type	P		
2	4	EPV-L	*0.3	20.00~ 60.00	
			*0.4	20.00~ 60.00	
			0.5	30.00~100.00	
			0.6	30.00~100.00	
			0.7	30.00~100.00	
3	4	EPV-L	0.8	30.00~100.00	
			0.9	30.00~100.00	
			1	30.00~100.00	
			1.5	50.00~150.00	
			2	50.00~150.00	
4	4	EPV-L	2.5	50.00~150.00	
			3	50.00~150.00	
			3.5	50.00~150.00	
			4	50.00~150.00	
			4.5	50.00~150.00	
8	4	EPV-L	5	50.00~150.00	

◎*P寸0.3、0.4のH寸は2となります。



型式 - L - P
EPV-G 2 - 150 - P1.725
EPV-L 2 - 150.00



3 日目発送
在庫T 1,000円/1本
在庫A 300円/1本 P.48
◎同一サイズ3本以上は一律810円 (在庫Tは除く)



型式 - L - P - (KC・WKC...etc.)
EPV-L 2 - 150.00 - KC1.5

◎NHC・NHN・TMCはストック不可

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	VKC	精密1面ツバカット P/2≦VKC<H/2	100
	VWC	精密2面ツバカット P/2≦VWC<H/2	200
	KC	1面ツバカット P/2≦KC<H/2	60
	WKC	2面ツバカット P/2≦WKC<H/2	120
	KAC	寸法違いツバカット P/2≦KAC<H/2	180
	KBC	KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2	180
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2≦RKC<H/2	120
	DKC	3面ツバカット P/2≦DKC<H/2	180
	SKC	4面ツバカット P/2≦SKC<H/2	240
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2≦KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360	180
	KTC	3面ツバカット 120°振分け P/2≦KTC<H/2	240



■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	20%	価格・出荷日お見積り

■軸径指定・全長固定タイプ

型式	No.	¥基準単価 1~4本		
		L60	L100	L150
EPV-G	0.4	1,940	—	—
	0.5	1,640	1,640	—
	0.6	1,370	1,370	—
	0.7	1,370	1,370	—
	0.8	1,070	1,070	—
	0.9	1,030	1,030	1,500
	1	1,030	1,030	1,130
	1.5	970	970	1,030
	2	—	970	1,030
	2.5	—	1,030	1,150
	3	—	1,030	1,150
	3.5	—	1,070	1,200
	4	—	1,130	1,300
	4.5	—	1,300	1,350

■全長指定タイプ

型式	P	¥基準単価 1~4本	
		L20.00~100.00	L100.01~150.00
EPV-L	0.3	930	—
	0.4	910	—
	0.5	720	—
	0.6	630	—
	0.7	630	—
	0.8	490	750
	0.9	470	680
	1	470	510
	1.5	440	470
	2	440	470
	2.5	470	520
	3	470	520
	3.5	490	550
	4	510	590
	4.5	590	620

■軸径・全長指定タイプ

型式	No.	¥基準単価 1~4本	
		L20.00~100.00	L100.01~150.00
EPVB	0.4	2,610	—
	0.5	2,020	—
	0.6	1,730	—
	0.7	1,730	—
	0.8	1,730	—
	0.9	1,700	1,830
	1	1,700	1,780
	1.5	1,640	1,700
	2	1,700	1,750
	2.5	1,700	1,750
	3	1,710	1,790
	3.5	1,810	1,930
	4	1,810	1,930
	4.5	1,880	1,990

ストレート
エジェクタピン
ハイス鋼
SKH51

