

ダイス鋼
SKD61
+
窒化処理

STRAIGHT EJECTOR PINS


ストレートエジェクタピン

一定尺タイプ

バック販売のご案内
同一サイズまとめ買いで断然お得です。
(但し右記の該当サイズに限ります。)

該当サイズ	型式	P	L	バック数量
EPN	EPN	1.5	100	50本
		1.5	150	50本
		1.5	200	100本

ご注文方法・出荷日・価格は
P.123をご覧ください



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

軸径精度保証範囲 (詳細 P.1507)
T4 → x1 max.30
JIS → x1 max.35

材質 SKD61+窒化処理
硬度 表面: 900HV~
母材: 40~45HRC
母材硬度保証範囲 (詳細 P.1509)
窒化表面硬度保証範囲 (詳細 P.1509)

型式	ツバ厚	T公差
EPN	4mm (T4)	0 -0.02
EPJ	6・8mm (JIS)	0 -0.05

P寸公差		L寸公差		
L	P	1~13	15~20	25
L ≤ 500		-0.01 -0.02	-0.01 -0.03	-0.01 -0.04
L ≥ 600		-0.01 -0.03	-0.01 -0.03	-0.01 -0.05

ツバ厚4mm		ツバ厚JIS		Type	型式	P	L 選択							
H	T	H	T				ツバ厚4mm	ツバ厚JIS						
3	4	8	6	EPN	1	1.1	1.2	1.3	1.4	100	150			
					1.5	100	150	200						
					1.6	100	150	200						
					2	100	150	200	250	300	350	400		
					2.1	100	150	200	250	300				
					2.5	100	150	200	250	300	350	400		
					2.6	100	150	200	250	300				
					3	100	150	200	250	300	350	400	450	500
					3.1	100	150	200	250	300	350	400		
					3.5	100	150	200	250	300	350	400	450	500
					3.6	100	150	200	250	300	350	400		
					4	100	150	200	250	300	350	400	(500)	
4	8	9	6	EPN	* (4.1) * (4.2) * (4.3) * (4.4)	200	300	400						
					4.5	100	150	200	250	300	350	400	(500)	
					* (4.6) * (4.7) * (4.8) * (4.9)	200	300	400						
					5	100	150	200	250	300	350	400	500	(600)
					* (5.1) * (5.2) * (5.3) * (5.4)	200	300	400						
					* (5.6) * (5.7) * (5.8) * (5.9)	200	300	400						
					6	100	150	200	250	300	350	400	500	(600) (700)
					* (6.1) * (6.2) * (6.3) * (6.4)	200	300	400						
					6.5	100	150	200	250	300	350	400	500	(600) (700)
					7	100	150	200	250	300	350	400	500	(600) (700) (800) (900) (1000)
					8	100	150	200	250	300	350	400	* (450)	500 (600) (700) (800) (900) (1000)
					10	100	150	200	250	300	350	400	* (450)	500 (600) (700) (800) (900) (1000)
12	100	150	200	250	300	350	400	* (450)	500 (600) (700) (800) (900) (1000)					
13	100	150	200	250	300	350	400	500						
15	100	150	200	250	300	350	400	* (450)	500 (600) (700) (800) (900) (1000)					
16	100	150	200	250	300	350	400	500	(600) (700) (800) (900) (1000)					
20	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000			
25	200	300	400	500	600	700	800	900	1000					

P寸の () サイズは、EPNのみの規格となります。
L寸の () サイズは、EPJのみの規格となります。
EPNのP寸、EPJのL寸に * マーク表示がある場合、3日目発送となります。

Order 注文例
型式 - L
EPN 3 - 100

Delivery 出荷日
L100~500
在庫品 翌日出荷 P.47
ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

L600~1000 EPN(P寸*マークあり) EPJ(L寸*マークあり)
3 日目発送
ストックT 600円/1本
ストックA 300円/1本 P.48
同一サイズ3本以上は一律810円(ストックTは除く)

Alterations 追加加工
型式 - L - (KC・WKC...etc.)
EPN 16 - 500 - NC
3 日目発送
ストックT 600円/1本
ストックA 300円/1本 P.48
NHC・NHN・MCはストック不可
同一サイズ3本以上は一律810円(ストックTは除く)

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	KC	1面ツバカット P/2 ≤ KC < H/2	60
	WKC	2面ツバカット P/2 ≤ WKC < H/2	120
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2 ≤ KAC < H/2 KBC = 指定0.1mm単位のみ KAC < KBC < H/2	180
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2 ≤ RKC < H/2	120
	DKC	3面ツバカット P/2 ≤ DKC < H/2	180
	SKC	4面ツバカット P/2 ≤ SKC < H/2	240
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2 ≤ KGC < H/2 AG = 指定1° 単位 0 < AG < 360	180
	KTC	3面ツバカット 120° 振分け P/2 ≤ KTC < H/2	240

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	HC	HC = 指定0.1mm単位 P+1 ≤ HC < H, P ≥ 1.5	200
	TC	TC = 指定0.1mm単位 T/2 ≤ TC < T, P ≥ 1.5 L寸法は(T-TC)分短くなります。	200
	NC	ノック穴加工 H ≥ 4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	NCW	ノック穴+スプリングピン 打込加工 H ≥ 4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	NCS	ノック穴+ノックピン 打込加工 H ≥ 4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58 SKC・MC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58 SKC・MC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	MC	ツバ裏抜きタップ加工 EPJのP ≥ 8に適用 他追加加工との併用不可	300

Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47
数量 1~49 50~100 表示数量超えは
値引率 基準単価 5% 価格・出荷日お見積り

Type	型式	¥基準単価 1~49本														
		P	L100	L150	L200	L250	L300	L350	L400	L450	L500	L600	L700	L800	L900	L1000
EPN	1	1.1	200	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1.2	1.3	180	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1.5	140	160	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1.6	1.7	1.8	1.9	140	160	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	130	150	170	190	270	350	390	—	—	—	—	—	—	—	—
	2.1	2.2	2.3	2.4	130	140	190	230	460	—	—	—	—	—	—	—
	2.5	130	140	160	180	210	350	370	—	—	—	—	—	—	—	—
	2.6	2.7	2.8	2.9	130	140	200	230	460	—	—	—	—	—	—	—
	3	130	140	150	170	210	290	330	390	500	—	—	—	—	—	—
	3.1	3.2	3.3	3.4	190	230	240	360	480	520	570	—	—	—	—	—
	3.5	130	140	160	180	210	290	340	410	570	—	—	—	—	—	—
	3.6	3.7	3.8	3.9	190	230	240	360	480	520	570	—	—	—	—	—
	4	130	140	160	180	210	290	340	—	460	—	—	—	—	—	—
	4.1	4.2	4.3	4.4	—	—	250	—	480	—	570	—	—	—	—	—
	4.5	140	160	190	210	220	310	350	—	490	—	—	—	—	—	—
	4.6	4.7	4.8	4.9	—	—	260	—	520	—	620	—	—	—	—	—
	5	140	160	190	210	220	250	310	—	480	690	—	—	—	—	—
	5.1	5.2	5.3	5.4	—	—	300	—	570	—	670	—	—	—	—	—
	5.5	180	200	220	260	280	330	370	—	540	—	—	—	—	—	—
	5.6	5.7	5.8	5.9	—	—	300	—	620	—	710	—	—	—	—	—
	6	180	200	220	260	280	330	370	—	540	810	990	—	—	—	—
6.1	6.2	6.3	6.4	—	—	360	—	620	—	710	—	—	—	—	—	
6.5	200	240	280	340	380	440	460	—	630	930	1,120	—	—	—	—	
7	200	240	280	340	380	440	460	—	630	930	1,120	1,370	2,300	2,970	—	
8	210	260	300	360	400	460	510	610	690	1,020	1,180	1,650	2,620	3,200	—	
10	320	360	410	450	500	560	660	690	800	1,190	1,340	1,960	2,950	3,700	—	
12	370	410	490	570	640	720	800	870	960	1,420	1,550	2,320	3,040	3,750	—	
13	540	580	650	750	860	1,000	1,120	—	1,210	—	—	—	—	—	—	
15	420	460	540	630	710	800	890	980	1,070	1,830	2,090	3,090	4,190	5,140	—	
16	560	600	660	770	870	1,040	1,170	—	1,460	2,040	2,320	3,420	4,660	5,710	—	
20	—	1,140	1,240	1,270	1,420	—	1,690	—	2,950	3,480	3,950	5,840	7,900	9,570	—	
25	—	—	2,570	—	3,330	—	4,180	—	5,140	6,150	7,160	8,190	9,210	10,230	—	

ストレートエジェクタピン
ダイス鋼SKD61+窒化処理