


ダイス鋼
SKD61
+
窒化処理

STRAIGHT EJECTOR PINS

ストレートエジェクタピン

—軸径指定・全長固定タイプ—

軸径指定・全長固定タイプ



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

軸径精度保証範囲(詳細 P.1507)

ツバ厚	L	x1 max.
T4	100~300	30
JIS	100~300	35
T4・JIS	350	210

材質 SKD61+窒化処理
硬度 表面: 900HV~
母材: 40~45HRC
母材硬度保証範囲(詳細 P.1509)
窒化表面硬度保証範囲(詳細 P.1509)

型式	ツバ厚	T公差
EPNG	4mm (T4)	0 -0.02
EPJG	6・8mm (JIS)	0 -0.05

P寸公差	
P≤12.00	P>12.00
-0.01 -0.02	-0.01 -0.03

ツバ厚4mm		ツバ厚JIS		型式		L 選択	P 指定0.01mm単位	
H	T	H	T	Type	No.			
3				EPNG	-	1.5	100 150 200	1.00~ 1.49
4						2	100 150 200 250 300 350	1.50~ 1.99
5				EPJG	6	2.5	100 150 200 250 300 350	2.00~ 2.49
6						3	100 150 200 250 300 350	2.50~ 2.99
7		8				3.5	100 150 200 250 300 350	3.00~ 3.49
8		9				4	100 150 200 250 300 350	3.50~ 3.99
9		10				4.5	100 150 200 250 300 350	4.00~ 4.49
10		11				5	100 150 200 250 300 350	4.50~ 4.99
11		13				5.5	100 150 200 250 300 350	5.00~ 5.49
15		15				6	100 150 200 250 300 350	5.50~ 5.99
17		17				6.5	100 150 200 250 300 350	6.00~ 6.49
20		20				7	100 150 200 250 300 350	6.50~ 6.99
21		21		8	100 150 200 250 300 350	7.00~ 7.99		
		25		10	100 150 200 250 300 350	8.00~ 9.99		
		30		12	100 150 200 250 300 350	10.00~11.99		
				15	100 150 200 250 300 350	12.00~14.99		
				16	100 150 200 250 300 350	15.00~15.99		
				20	150 200 250 300	16.00~19.99		
				25	200 300	20.00~24.99		

④ P寸加工後に窒化処理を行うため、ツバ部にも窒化処理がかかる場合があります。
④ ツバ厚JISタイプのNo.4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmタイプ [EPNG] でご注文ください。

Order 注文例 **型式** - **L** - **P**
EPJG 6 - 200 - P5.61

Delivery 出荷日 **5** 日目発送

在庫 B 500円/1本 P.48

④ 同一サイズ3本以上は一律1,350円

Alterations 追加加工 型式 - L - P - (KC・WKC...etc.)
EPJG 4.5 - 200 - P4.23 - WKC2.115

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KC	1面ツバカット P/2≤KC<H/2	60
	WKC	2面ツバカット P/2≤WKC<H/2	120
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2≤KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2	180
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2≤RKC<H/2	120
	DKC	3面ツバカット P/2≤DKC<H/2	180
	SKC	4面ツバカット P/2≤SKC<H/2	240
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2≤KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360	180
	KTC	3面ツバカット 120°振分け P/2≤KTC<H/2	240

追加加工詳細 P.57

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	HC	HC=指定0.1mm単位 P+1≤HC<H, P≥1.5	200
	TC	TC=指定0.1mm単位 T/2≤TC<T, P≥1.5 L寸法は(T-TC)分短くなります。 T-TC≤Lmax.-L	200
	NC	ノック穴加工 H≥4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	NCW	ノック穴+スプリングピン 打込加工 H≥4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	NCS	ノック穴+ノックピン 打込加工 H≥4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58 SKC・MC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58 SKC・MC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	MC	ツバ裏抜きタップ加工 EPJGの P≥8.00に適用 他追加加工との併用不可	300

Price 価格

数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	20%	価格・出荷日お見積り

型式	Type	No.	¥基準単価 1~4本					
			L100	L150	L200	L250	L300	L350
EPNG		1.5	420	460	520	-	-	-
		2	400	420	460	500	690	950
		2.5	400	420	460	500	560	840
		3	400	420	440	480	520	760
		3.5	420	440	480	500	540	760
EPNG		4	420	440	480	500	540	760
		4.5	440	480	520	540	570	710
		5	480	500	540	560	610	670
		5.5	520	540	610	690	740	840
		6	520	540	610	690	740	840
		6.5	570	670	760	880	970	1,060
		7	570	670	760	880	970	1,060
		8	590	710	800	890	1,010	1,120
		10	840	890	1,010	1,080	1,210	1,330
		12	1,060	1,140	1,290	1,460	1,570	1,740
EPJG		15	1,230	1,230	1,400	1,550	1,720	1,910
		16	1,650	1,720	1,860	2,060	2,330	2,650
		20	-	2,670	2,990	3,060	3,400	-
		25	-	-	4,130	-	4,800	-

ストレート
エジェクタピン

ダイス鋼
SKD61
+
窒化処理