



ダイス鋼
SKD61
ツバ厚4mm

STRAIGHT EJECTOR PINS

ストレートエジェクタピン

—全長指定タイプ／軸径・全長指定タイプ—



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

$H = 0.03$
 $R \leq 0.5 (P \leq 1.99 \dots R \leq 0.3)$
 $T = 4 \text{ } ^{-0.02}_0 (L > 300 \dots T \text{ } ^{-0.05}_0)$
 $L \text{ } ^{+0.02}_0 (L > 200 \dots L \text{ } ^{+0.05}_0)$

全長指定タイプ・軸径・全長指定タイプ
 T4...x1 max.30

型式	ツバ厚	P公差
EPDS-L (全長指定タイプ)	4mm (T4)	0
EPDBS (軸径・全長指定タイプ)		-0.005
EPD-L (全長指定タイプ)		-0.01
EPDB (軸径・全長指定タイプ)		-0.02

L	x1 max.
40.00 ~ 150.00	30
150.01 ~ 200.00	60
200.01 ~ 250.00	110
250.01 ~ 300.00	160
300.01 ~ 350.00	210
350.01 ~ 400.00	260
400.01 ~ 450.00	310
450.01 ~ 500.00	360

材質 SKD61
 硬度 50~55HRC
 母材硬度保証範囲 (詳細 P.1509)

■全長指定タイプ

H	T	型式		L 指定0.01mm単位	
		Type	P		
3	4	EPDS-L (P ^{-0.005})	1.5	40.00~200.00	
4			2	40.00~250.00	
5			2.5	40.00~250.00	
6			3	40.00~300.00	
7			3.5	40.00~300.00	
8			4	40.00~300.00	
9			4.5	40.00~300.00	
10			5	40.00~300.00	
11			5.5	40.00~300.00	
14			6	40.00~500.00	
15			6.5	40.00~500.00	
17			7	40.00~500.00	
18			8	40.00~500.00	
			EPD-L (P ^{-0.01})	8	40.00~500.00
				9	40.00~500.00
				10	40.00~500.00
				12	40.00~500.00
				13	40.00~500.00

■軸径・全長指定タイプ

H	T	型式		指定0.01mm単位		
		Type	No.	L	P	
3	4	EPDBS (P ^{-0.005})	1.5	40.00~200.00	1.00~ 1.49	
4			2	40.00~250.00	1.50~ 1.99	
5			2.5	40.00~250.00	2.00~ 2.49	
6			3	40.00~300.00	2.50~ 2.99	
7			3.5	40.00~300.00	3.00~ 3.49	
8			4	40.00~300.00	3.50~ 3.99	
9			4.5	40.00~300.00	4.00~ 4.49	
10			5	40.00~300.00	4.50~ 4.99	
11			5.5	40.00~300.00	5.00~ 5.49	
15			6	40.00~500.00	5.50~ 5.99	
17			6.5	40.00~500.00	6.00~ 6.49	
18			7	40.00~500.00	6.50~ 6.99	
				EPDB (P ^{-0.01})	8	40.00~500.00
			10		40.00~500.00	8.00~ 9.99
			12		40.00~500.00	10.00~11.99
			13		40.00~500.00	12.00~12.99

L>150.00の場合は、軸径精度保証範囲をご確認の上、ご注文ください。(詳細 P.1507)

型式 - L - P
 EPDS-L2.5 - 80.00
 EPDB 12 - 350.00 - P11.00

全長指定タイプ
 3 日目発送
 ストックA 300円/1本 P.48
 同一サイズ3本以上は一律810円

軸径・全長指定タイプ
 3 日目発送
 ストックA 500円/1本 P.48
 同一サイズ3本以上は一律1,350円

Alterations 追加加工
 型式 - L - P - (KC・WKC...etc.)
 EPDB 12 - 350.00 - P11.00 - HC15

NHC・NHNはストック不可

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	KC	1面ツバカット P/2 ≤ KC < H/2	60
	WKC	2面ツバカット P/2 ≤ WKC < H/2	120
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2 ≤ KAC < H/2 KBC = 指定0.1mm単位のみ KAC < KBC < H/2	180
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2 ≤ RKC < H/2	120
	DKC	3面ツバカット P/2 ≤ DKC < H/2	180
	SKC	4面ツバカット P/2 ≤ SKC < H/2	240
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2 ≤ KGC < H/2 AG = 指定1°単位 0 < AG < 360	180
	KTC	3面ツバカット 120° 振分け P/2 ≤ KTC < H/2	240

追加加工詳細 P.57

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	HC	HC = 指定0.1mm単位 P + 1 ≤ HC < H EPDBS・EPDB...P ≥ 1.5	200
	HCC	HCC = 指定0.1mm単位 P + 1 ≤ HCC < H - 0.3 EPDBS・EPDB...P ≥ 1.5	400
	TC	TC = 指定0.1mm単位 2.0 ≤ TC < 4 (寸法は指定寸法通り) EPDBS・EPDB...P ≥ 1.5 4 - TC ≤ Lmax. - L	200
	NC	ノック穴加工 H ≥ 4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	NCW	ノック穴+スプリングピン打込加工 H ≥ 4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58 SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58 SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100

Price 価格
 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量を超えは
値引率	基準単価	5%	10%	20%	価格・出荷日お見積り

■全長指定タイプ

型式	P	¥基準単価 1~4本					
		L40.00	L100.01	L150.01	L200.01	L300.01	L400.01
EPDS-L EPD-L	1.5	200	210	250	-	-	-
	2	200	200	200	250	-	-
	2.5	200	200	200	250	-	-
	3	200	210	220	270	-	-
	3.5	270	270	280	340	-	-
	4	270	280	290	350	-	-
	4.5	280	290	310	360	-	-
	5	290	310	330	410	540	670
	5.5	330	360	370	460	670	800
	6	340	360	380	460	670	830
	6.5	380	400	420	630	900	1,070
	7	380	400	420	630	900	1,070
	8	420	440	460	670	1,010	1,240
9	500	520	550	690	1,050	1,310	
10	520	540	570	710	1,100	1,410	
12	670	690	700	1,080	1,430	1,650	
13	790	790	790	1,180	1,470	1,790	

■軸径・全長指定タイプ

型式	No.	¥基準単価 1~4本									
		L40.00	L100.01	L150.01	L200.01	L250.01	L300.01	L350.01	L400.01	L450.01	L500.01
EPDBS EPDB	1.5	660	710	760	-	-	-	-	-	-	-
	2	630	640	660	690	-	-	-	-	-	-
	2.5	630	640	660	690	-	-	-	-	-	-
	3	630	650	670	690	820	-	-	-	-	-
	3.5	740	760	790	820	940	-	-	-	-	-
	4	750	770	800	830	950	-	-	-	-	-
	4.5	760	790	820	840	960	-	-	-	-	-
	5	840	870	900	930	1,040	-	-	-	-	-
	5.5	880	930	960	980	1,180	-	-	-	-	-
	6	880	930	960	980	1,180	1,290	1,370	1,440	1,540	-
	6.5	920	1,020	1,070	1,240	1,480	1,610	1,700	1,780	1,890	-
	7	920	1,020	1,070	1,240	1,480	1,610	1,700	1,780	1,890	-
	8	990	1,040	1,100	1,290	1,560	1,710	1,830	1,960	2,100	-
10	1,170	1,210	1,270	1,320	1,610	1,800	1,960	2,120	2,270	-	
12	1,350	1,410	1,530	1,800	2,190	2,420	2,650	2,820	2,980	-	
13	1,500	1,580	1,700	1,820	2,260	2,590	2,800	2,990	3,190	-	