


プリハードン  
ダイス鋼  
SKD61  
ツバ厚JIS

STRAIGHT EJECTOR PINS

# ストレートエジェクタピン

一定尺タイプ/全長指定タイプ/軸径指定・全長固定タイプ/軸径・全長指定タイプ



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

型式	ツバ厚	L公差	先端面 面粗度
EPAJ (定尺タイプ)	4・6・8mm (JIS)	+5 +0.1	—
EPAJG (軸径指定・全長固定タイプ)		+0.05* 0	
EPAJ-L (全長指定タイプ)			
EPAJB (軸径・全長指定タイプ)			

軸径精度保証範囲(詳細 P.1507)  
x1 max. = 35

材質 SKD61(プリハードン)  
硬度 40~45HRC  
母材硬度保証範囲(詳細 P.1509)

EPAJ-L L>500...L+0.5

■定尺タイプ

H	T	型式		L 選択
		Type	P	
4	4	EPAJ	2	100 200
5			2.5	
6			3	
7			3.5	
8	6	4	100 200 300	
9		4.5		
10		5		
11	8	6	100 200 300 500 800 1000	
13		7		
15		8		
17		10		
17	12	200 300 500 800 1000		

■軸径指定・全長固定タイプ

H	T	型式		L 選択	P 指定0.01mm単位
		Type	No.		
4	4	EPAJG	2	100 200	1.50~ 1.99
5			2.5	2.00~ 2.49	
6			3	2.50~ 2.99	
7			3.5	3.00~ 3.49	
8	6	4	100 200 300	3.50~ 3.99	
9		4.5	4.00~ 4.49		
10		5	4.50~ 4.99		
11	8	6	100 200 300	5.00~ 5.99	
13		7		6.00~ 6.99	
15		8		7.00~ 7.99	
17		10		8.00~ 9.99	
17	12	200 300	10.00~11.99		

■全長指定タイプ

H	T	型式		L 指定0.01mm単位
		Type	P	
4	4	EPAJ-L	2	40.00~ 200.00
5			2.5	
6			3	
7			3.5	
8	6	4	40.00~ 300.00	
9		4.5		
10		5		
11	8	6	40.00~1000.00	
13		7		
15		8		
17		10		
17	12	200 300 500 800 1000		

■軸径・全長指定タイプ

H	T	型式		指定0.01mm単位	
		Type	No.	L	P
4	4	EPAJB	2	40.00~200.00	1.50~ 1.99
5			2.5	2.00~ 2.49	
6			3	2.50~ 2.99	
7			3.5	3.00~ 3.49	
8	6	4	40.00~300.00	3.50~ 3.99	
9		4.5	4.00~ 4.49		
10		5	4.50~ 4.99		
11	8	6	40.00~1000.00	5.00~ 5.99	
13		7		6.00~ 6.99	
15		8		7.00~ 7.99	
17		10		8.00~ 9.99	
17	12	200 300 500 800 1000	10.00~11.99		

Order 注文例

型式 - L - P

(定尺タイプ) EPAJ 3 - 100

(全長指定タイプ) EPAJ-L3 - 150.35

(軸径指定・全長固定タイプ) EPAJG 4 - 100 - P3.99

(軸径・全長指定タイプ) EPAJB 4 - 180.05 - P3.99

Delivery 出荷日

• EPAJ・EPAJ-L

3 日目発送

ストックT 600円/1本  
ストックA 300円/1本

P.48

• EPAJG・EPAJB

3 日目発送

ストックT 1,000円/1本  
ストックA 500円/1本

P.48

☉ 同一サイズ3本以上は一律810円(ストックは除く)

☉ 同一サイズ3本以上は一律1,350円(ストックは除く)

Alterations 追加加工

型式 - L - P - (KC・WKC...etc.)

EPAJB 5 - 125.61 - P4.97 - RKC2.485

☉ NHC・NHN・MCはストーク不可

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	KC	1面ツバカット P/2≤KC<H/2	60
	WKC	2面ツバカット P/2≤WKC<H/2	120
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2≤KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2	180
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2≤RKC<H/2	120
	DKC	3面ツバカット P/2≤DKC<H/2	180
	SKC	4面ツバカット P/2≤SKC<H/2	240
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2≤KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360	180
	KTC	3面ツバカット 120°振分け P/2≤KTC<H/2	240

ツバカット加工の指定単位について

(1) ツバカット加工を軸径に合わせて指定する時  
指定単位 EPAJ・EPAJ-L 0.05mm単位可

(2) ツバカット加工を自由に指定する時  
指定単位 0.1mm

Price 価格

● EPAJ

数量	1~49	50~100	表示数量を超えは 価格・出荷日お見積り
値引率	基準単価	5%	

☉ 1円未満切り捨て P.47

■定尺タイプ

Type	¥基準単価 1~49本						
P	L	EPAJ					
		L100	L200	L300	L500	L800	L1000
2	120	130	—	—	—	—	
2.5	120	130	—	—	—	—	
3	130	150	190	—	—	—	
3.5	190	210	250	—	—	—	
4	200	210	260	—	—	—	
4.5	210	230	270	—	—	—	
5	210	250	280	—	—	—	
6	230	270	310	570	1,080	2,080	
7	250	280	340	650	1,420	2,300	
8	270	300	360	710	1,720	2,750	
10	350	400	460	830	2,030	3,260	
12	—	520	610	1,000	2,420	3,900	

■全長指定タイプ

Type	¥基準単価 1~4本						
P	L	EPAJ-L					
		L40.00 ~100.00	L100.01 ~200.00	L200.01 ~300.00	L300.01 ~500.00	L500.01 ~800.00	L800.01 ~1000.00
2	200	200	—	—	—	—	
2.5	200	200	—	—	—	—	
3	200	220	270	—	—	—	
3.5	270	280	340	—	—	—	
4	270	290	350	—	—	—	
4.5	280	310	360	—	—	—	
5	290	330	410	—	—	—	
6	340	380	460	970	1,600	2,720	
7	380	420	630	1,050	1,940	2,930	
8	420	460	670	1,110	2,230	3,370	
10	520	570	710	1,220	2,530	3,870	
12	670	700	1,080	1,530	3,050	4,630	

追加加工詳細 P.57

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	HC	HC=指定0.1mm単位 ☉ P+1≤HC<H	200
	TC	TC=指定0.1mm単位 ☉ T/2≤TC<T EPAJ・EPAJG...L寸法は(T-TC)分短くなります EPAJ-L,EPAJB...T-TC≤Lmax.-L (L寸法は指定寸法通り)	200
	NC	ノック穴加工 ☉ H≥4に適用 ☒ NHC・NHN以外の併用不可	200
	NCW	ノック穴+スプリングピン打込加工 ☉ H≥4に適用 ☒ NHC・NHN以外の併用不可	200
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58 ☒ SKC・MC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58 ☒ SKC・MC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	MC	ツバ裏抜きタップ加工 ☉ P≥8.00に適用 ☒ 他追加加工との併用不可	300

● EPAJ-L

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量を超えは 価格・出荷日お見積り
値引率	基準単価	5%	10%	20%	

☉ 1円未満切り捨て P.47

■軸径指定・全長固定タイプ

Type	¥基準単価 1~4本			
No.	L	EPAJG		
		L100	L200	L300
2	390	390	—	
2.5	390	390	—	
3	390	420	520	
3.5	520	540	590	
4	520	560	670	
4.5	540	590	690	
5	560	630	780	
6	650	720	880	
7	720	800	1,200	
8	800	880	1,270	
10	990	1,080	1,350	
12	—	1,330	1,960	

■軸径・全長指定タイプ

Type	¥基準単価 1~4本					
No.	L	EPAJB				
		L40.00 ~100.00	L100.01 ~150.00	L150.01 ~200.00	L200.01 ~250.00	L250.01 ~300.00
2	660	710	730	—	—	
2.5	670	720	740	—	—	
3	690	730	760	910	1,050	
3.5	740	790	810	960	1,110	
4	740	790	810	960	1,110	
4.5	760	820	840	1,040	1,200	
5	760	830	850	1,050	1,210	
6	790	850	880	1,150	1,280	
7	880	960	990	1,340	1,490	
8	980	1,020	1,060	1,430	1,590	
10	1,030	1,100	1,180	1,610	1,790	
12	1,270	1,320	1,410	1,870	1,960	