


ハイス鋼
SKH51

STRAIGHT EJECTOR PINS WITH TIP PROCESS

先端加工ストレートエジェクタピン

—軸径・全長指定タイプ—



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

先端形状は P.97~100より選択

形状加工位置決めのために、標準 0° の位置にツバカット加工が施されます。

型式	ツバ厚	T公差
EPHB□A	4mm (T4)	0 -0.005
EPHJB□A	6・8mm (JIS)	
EPHBE□A	4mm (T4)	-0.01 -0.02
EPHJBE□A	6・8mm (JIS)	

軸径精度保証範囲 (詳細 P.1507)		
ツバ厚(T)	L	x1 max.
T4	50.00~200.00	30
JIS		35
T4	200.01~250.00	110
JIS	250.01~300.00	160
JIS	300.01~350.00	210

材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲 (詳細 P.1509)

ツバ厚4mm				ツバ厚JIS				型式				指定0.01mm単位			
H	T	H	T	Type		先端形状	No.	L	P						
				ツバ厚4mm	ツバ厚JIS										
4				EPHB (P _{-0.005})	EPHJB (P _{-0.005})	1A 11A 21A 31A	2	50.00~250.00	1.50~ 1.99						
5			2A 12A 22A 32A			2.5									
6			3A 13A 23A			3	50.00~300.00	2.50~ 2.99							
7			4A 14A 24A			3.5									
8	8		5A 15A 25A			4									
9	9	6	6A 16A 26A			4.5									
10	10		7A 17A 27A			5									
11	11		8A 18A 28A			5.5	50.00~350.00	4.00~ 4.49							
15	15	8	9A 19A 29A			6									
17	17		10A 20A 30A			6.5									
						7									
						8									
				10											
				12											

① 先端形状1A~32Aは P.97~100より選択してください。
② ツバ厚JISタイプのNo.4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmタイプ [EPHB□A] (P_{-0.005})、[EPHBE□A] (P_{-0.02}) でご注文ください。

Order 注文例

型式: L - P - A・V・E・J・W・R・SR・F・G・K・Qの順

Type 先端形状 No. L P A・V・E・J・W・R・SR・F・G・K・Qの順

EPHJB 2A 10 - 200.00 - P9.80 - V5.0 - G70

Delivery 出荷日

3 日目発送

ストック A 500円/1本

P.48

① 同一サイズ3本以上は一律1,350円

Alterations 追加加工

型式: L - P - A・V・E・J・W・R・SR・F・G・K・Q (AKC・AWC...etc.)

EPHJB3A 6 - 100.00 - P5.70 - R10 - TC5

3 日目発送

ストック A 500円/1本

P.48

NHC・NHNはストック不可

① 同一サイズ3本以上は一律1,350円

追加加工詳細 P.57

Alterations	Code	Spec.	¥/Code	Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	AKC	AKC=指定1°単位 0<AKC<360 AKCOは指定不要	200		KAC KBC	寸法違いツバカット P/2≦KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2 他ツバカット加工との併用不可	300
	AWC	AWC=指定1°単位 0≦AWC<360	300		HC	HC=指定0.1mm単位 P+1≦HC<H	200
	ARC	ARC=指定1°単位 0≦ARC<360	300		HCC	HCC=指定0.1mm単位 P+1≦HCC<H-0.3	400
	ADC	ADC=指定1°単位 0≦ADC<360	400		TC	TC=指定0.1mm単位 T/2≦TC<T (L,F寸法は指定寸法通り) T-TC≦Lmax.-L	200
	KGA	KGA=指定1°単位 0<KGA<360	300		NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58 ストック適用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	KGB	KGB=指定1°単位 0<KGB<360	300		NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58 ストック適用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
					NKC	ツバカット無し 先端形状 6A・9A・11A・12A・13A・30Aに適用 HC・HCC・TC・NHC・NHNのみ併用可	0

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量超えは
値引率	標準単価	5%	10%	20%	価格・出荷日お見積り

型式	¥標準単価 1~4本																					
	1A・16A			2A・3A・4A・17A			5A			6A・11A・12A			7A・8A・15A・31A・32A			9A			10A・14A			
Type	No.	L50.00	L150.01	L250.01	L50.00	L150.01	L250.01	L50.00	L150.01	L250.01	L50.00	L150.01	L250.01	L50.00	L150.01	L250.01	L50.00	L150.01	L250.01	L50.00	L150.01	L250.01
EPHB	2	1,440	1,460	—	1,590	1,610	—	1,870	1,890	—	1,590	1,610	—	2,080	2,100	—	1,590	1,610	—	2,080	2,100	—
EPHBE	2.5	1,440	1,460	1,680	1,590	1,610	1,890	1,870	1,890	2,260	1,590	1,610	1,630	2,080	2,100	2,480	1,590	1,610	1,630	2,080	2,100	2,510
	3	1,290	1,310	1,520	1,330	1,350	1,690	1,640	1,660	2,030	1,330	1,350	1,370	1,810	1,830	2,200	1,330	1,350	1,370	1,810	1,830	2,200
	3.5	1,350	1,370	1,640	1,360	1,370	1,810	1,700	1,720	2,150	1,360	1,380	1,400	1,870	1,890	2,320	1,360	1,380	1,400	1,870	1,890	2,320
	4	1,350	1,380	1,710	1,370	1,410	1,880	1,720	1,740	2,210	1,370	1,410	1,440	1,890	1,910	2,380	1,380	1,410	1,440	1,890	1,910	2,380
	4.5	1,420	1,450	1,830	1,470	1,500	2,000	1,800	1,840	2,330	1,470	1,500	1,530	1,970	2,010	2,500	1,470	1,500	1,530	1,970	2,010	2,500
	5	1,420	1,450	1,830	1,470	1,500	2,000	1,800	1,840	2,330	1,470	1,500	1,530	1,970	2,010	2,500	1,470	1,500	1,530	1,970	2,010	2,500
	5.5	1,460	1,490	1,890	1,580	1,610	2,060	1,840	1,880	2,390	1,580	1,610	1,640	2,010	2,050	2,560	1,580	1,610	1,640	2,010	2,050	2,560
	6	1,460	1,490	1,890	1,580	1,610	2,060	1,840	1,880	2,390	1,580	1,610	1,640	2,010	2,050	2,560	1,580	1,610	1,640	2,010	2,050	2,560
	6.5	1,560	1,600	2,020	1,640	1,680	2,190	1,960	2,010	2,520	1,640	1,680	1,720	2,130	2,180	2,680	1,640	1,680	1,720	2,130	2,180	2,680
	7	1,630	1,660	2,140	1,720	1,750	2,310	2,020	2,070	2,640	1,720	1,750	1,790	2,190	2,230	2,810	1,720	1,750	1,790	2,190	2,230	2,810
	8	1,710	1,750	2,250	1,900	1,940	2,420	2,110	2,180	2,750	1,900	1,940	1,980	2,280	2,340	2,920	1,900	1,940	1,980	2,280	2,340	2,920
	10	1,910	1,960	2,680	2,160	2,220	2,850	2,320	2,400	3,180	2,160	2,220	2,260	2,490	2,570	3,350	2,180	2,230	2,270	2,490	2,570	3,350
	12	2,200	2,250	3,230	2,440	2,490	3,400	2,600	2,670	3,720	2,440	2,490	2,530	2,770	2,850	3,890	2,610	2,660	2,700	2,770	2,850	3,890

型式	¥標準単価 1~4本																					
	13A			18A・21A			19A・22A			20A・23A・24A・25A			26A・29A・30A			27A			28A			
Type	No.	L50.00	L150.01	L250.01	L50.00	L150.01	L250.01	L50.00	L150.01	L250.01	L50.00	L150.01	L250.01	L50.00	L150.01	L250.01	L50.00	L150.01	L250.01	L50.00	L150.01	L250.01
EPHB	2	1,440	1,460	—	2,420	2,440	—	2,420	2,440	—	2,800	2,820	—	2,270	2,290	—	1,870	1,890	—	1,590	1,610	—
EPHBE	2.5	1,440	1,460	1,480	2,420	2,440	2,810	2,420	2,440	2,810	2,800	2,820	3,190	2,220	2,240	2,660	1,870	1,890	2,260	1,590	1,610	1,870
	3	1,290	1,310	1,330	2,260	2,280	2,650	2,260	2,280	2,650	2,640	2,660	3,030	1,950	1,970	2,320	1,640	1,660	2,030	1,330	1,350	1,670
	3.5	1,350	1,370	1,390	2,320	2,340	2,770	2,320	2,340	2,770	2,700	2,720	3,150	2,020	2,040	2,450	1,700	1,720	2,150	1,360	1,370	1,790
	4	1,350	1,380	1,410	2,340	2,360	2,840	2,340	2,360	2,840	2,720	2,730	3,210	2,040	2,070	2,530	1,720	1,740	2,210	1,370	1,410	1,860
	4.5	1,420	1,450	1,480	2,420	2,460	2,960	2,420	2,460	2,960	2,800	2,840	3,340	2,140	2,180	2,670	1,800	1,840	2,330	1,470	1,500	1,980
	5	1,420	1,450	1,480	2,420	2,460	2,960	2,420	2,460	2,960	2,800	2,840	3,340	2,140	2,180	2,670	1,800	1,840	2,330	1,470	1,500	1,980
	5.5	1,460	1,490	1,520	2,460	2,500	3,020	2,460	2,500	3,020	2,840	2,880	3,390	2,180	2,210	2,720	1,840	1,880	2,390	1,580	1,610	2,040
	6	1,460	1,490	1,520	2,460	2,500	3,020	2,460	2,500	3,020	2,840	2,880	3,390	2,180	2,210	2,720	1,840	1,880	2,390	1,580	1,610	2,040
	6.5	1,560	1,600	1,640	2,580	2,630	3,150	2,580	2,630	3,150	2,960	3,010	3,520	2,300	2,340	2,850	1,960	2,010	2,520	1,640	1,680	2,170
	7	1,630	1,660	1,700	2,640	2,690	3,270	2,640	2,690	3,270	3,020	3,060	3,650	2,350	2,400	2,980	2,020	2,070	2,640	1,720	1,750	2,280
	8	1,710	1,750	1,790	2,730	2,800	3,380	2,730	2,800	3,380	3,110	3,180	3,760	2,420	2,490	3,090	2,110	2,180	2,750	1,900	1,940	2,390
	10	1,910	1,960	2,170	2,950	3,030	3,810	2,950	3,030	3,810	3,330	3,400	4,190	2,610	2,700	3,480	2,320	2,400	3,180	2,160	2,220	2,820
	12	2,200	2,250	2,280	3,230	3,310	4,360	3,230	3,310	4,360	3,610	3,680	4,730	2,930	3,010	4,060	2,600	2,670	3,720	2,440	2,490	3,360