


ダイス鋼  
SKD61  
+  
窒化処理

STRAIGHT EJECTOR PINS WITH TIP PROCESS  
先端加工ストレートエジェクタピン

一軸径・全長指定タイプ



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

先端形状は P.97~100より選択

形状加工位置決めのために、標準0°の位置にツバカット加工が施されます。

型式	ツバ厚	T公差	P公差
EPNB A	4mm (T4)	0 -0.02	-0.01 -0.02
EPJB A	6・8mm (JIS)	0 -0.05	-

軸径精度保証範囲(詳細 P.1507)		
ツバ厚(T)	L	x1 max.
T4	50.00~300.00	30
JIS		35
T4	300.01~350.00	210
JIS		

材質 SKD61+窒化処理  
硬度 表面: 900HV~  
母材: 40~45HRC  
母材硬度保証範囲(詳細 P.1509)  
窒化表面硬度保証範囲(詳細 P.1509)

ツバ厚4mm				ツバ厚JIS				型式			指定0.01mm単位		
H	T	H	T	Type		先端形状	No.	L	P	L	P		
				ツバ厚4mm	ツバ厚JIS								
4	4	8	6	EPNB		1A 11A 21A 31A	2	50.00 ~ 250.00	1.50 ~ 1.99	50.00 ~ 300.00	2.50 ~ 2.99		
5						2A 12A 22A 32A	2.5				3.00 ~ 3.49		
6						3A 13A 23A	3				3.50 ~ 3.99		
7						4A 14A 24A	3.5	4.00 ~ 4.49					
8						5A 15A 25A	4	4.50 ~ 4.99					
						6A 16A 26A	4.5	5.00 ~ 5.49					
9						7A 17A 27A	5	5.50 ~ 5.99					
						8A 18A 28A	5.5	6.00 ~ 6.49					
10						9A 19A 29A	6	6.50 ~ 6.99					
						10A 20A 30A	6.5	7.00 ~ 7.99					
11						11	7	7.50 ~ 7.99					
15						15	8	8.00 ~ 9.99					
17						17	10	10.00 ~ 11.99					
							12	10.00 ~ 11.99					

先端形状加工により、形状部の表面硬度は母材硬度となります。P寸加工後に窒化処理を行うため、ツバ部にも窒化処理がかかる場合があります。  
先端形状1A~32Aは P.97~100より選択してください。  
ツバ厚JISタイプのNo.4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmタイプ [EPNB A] でご注文ください。

Order 注文例

型式 — L — P — A・V・E・J・W・R・SR・F・G・K・Qの順  
Type 先端形状 No. — L — P — A・V・E・J・W・R・SR・F・G・K・Qの順  
EPJB 2A 10 — 200.00 — P8.50 — V5.0 — G70

Delivery 出荷日

5 日発送

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code	Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	AKC	AKC=指定1°単位 0<AKC<360 AKCOは指定不要	200		KAC KBC	寸法違いツバカット P/2≤KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2 他ツバカット加工との併用不可	300
	AWC	AWC=指定1°単位 0≤AWC<360	300		HC	HC=指定0.1mm単位 P+1≤HC<H	200
	ARC	ARC=指定1°単位 0≤ARC<360	300		TC	TC=指定0.1mm単位 T/2≤TC<T (L,F寸法は指定寸法通り) T-TC≤Lmax.-L	200
	ADC	ADC=指定1°単位 0≤ADC<360	400		NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58	(1・2文字)50 (3文字)100
	KGA	KGA=指定1°単位 0<KGA<360	300		NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58	(1・2文字)50 (3文字)100
	KGB	KGB=指定1°単位 0<KGB<360	300		NKC	ツバカット無し 先端形状 6A・9A・11A・12A・13A・30Aに適用 HC・TC・NHC・NHNのみ併用可	0

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量超過は価格・出荷日お見積り
値引率		5%	10%	20%	

型式		¥標準単価 1~4本																											
Type	No.	1A・16A				2A・3A・4A・17A				5A				6A・11A・12A				7A・8A・15A・31A・32A				9A				10A・14A			
		L50.00	L150.01	L250.01	L350.00	L50.00	L150.01	L250.01	L350.00	L50.00	L150.01	L250.01	L350.00	L50.00	L150.01	L250.01	L350.00	L50.00	L150.01	L250.01	L350.00	L50.00	L150.01	L250.01	L350.00				
EPNB	2	1,720	1,770	—	1,940	1,990	—	2,140	2,200	—	1,670	1,690	—	2,330	2,420	—	1,950	1,980	—	2,560	2,680	—	2,560	2,680	—				
	2.5	1,730	1,780	—	1,950	2,010	—	2,150	2,210	—	1,670	1,690	—	2,340	2,430	—	1,950	1,980	—	2,580	2,690	—	2,580	2,690	—				
	3	1,680	1,720	1,900	1,820	1,860	2,030	1,930	1,980	2,150	1,390	1,420	1,450	2,120	2,210	2,340	1,710	1,730	1,760	2,410	2,530	2,630	2,410	2,530	2,630				
	3.5	1,750	1,780	1,970	1,900	1,940	2,110	2,020	2,080	2,240	1,420	1,460	1,500	2,210	2,320	2,430	1,730	1,770	1,810	2,450	2,560	2,670	2,450	2,560	2,670				

型式		¥標準単価 1~4本																											
Type	No.	13A				18A・21A				19A・22A				20A・23A・24A・25A				26A・29A・30A				27A				28A			
		L50.00	L150.01	L250.01	L350.00	L50.00	L150.01	L250.01	L350.00	L50.00	L150.01	L250.01	L350.00	L50.00	L150.01	L250.01	L350.00	L50.00	L150.01	L250.01	L350.00	L50.00	L150.01	L250.01	L350.00				
EPNB	2	1,250	1,280	—	3,310	3,370	—	3,310	3,370	—	3,830	3,890	—	2,560	2,680	—	2,140	2,200	—	1,940	1,990	—	1,940	1,990	—				
	2.5	1,250	1,280	—	3,320	3,380	—	3,320	3,380	—	3,840	3,900	—	2,580	2,690	—	2,150	2,210	—	1,950	2,010	—	1,950	2,010	—				
	3	1,210	1,240	1,260	3,110	3,180	3,330	3,110	3,180	3,330	3,630	3,700	3,850	2,410	2,530	2,630	1,930	1,980	2,150	1,820	1,860	2,030	1,820	1,860	2,030				
	3.5	1,210	1,240	1,260	3,080	3,150	3,310	3,080	3,150	3,310	3,600	3,670	3,830	2,400	2,510	2,620	2,020	2,080	2,240	1,900	1,940	2,110	1,900	1,940	2,110				