


ハイス鋼
SKH51
ツバ厚4mm

STRAIGHT EJECTOR PINS WITH ENGRAVING

刻印付ストレートエジェクタピン

—全長指定 / 軸径・全長指定・凸文字タイプ—



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

EPH□T
EPHB□T

EPHE□T
EPHBE□T

軸径精度保証範囲 (詳細 P.1507)
T4 → x1 max.30

材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲 (詳細 P.1509)

刻印加工位置決めのために、標準0°の位置にツバカット加工が施されます。

型式	ツバ厚	P公差
EPH□T EPHB□T	4mm (T4)	0 -0.005
EPHE□T EPHBE□T		-0.01 -0.02

1T (1文字) 2T (2文字)

エジェクタピン	成形品
逆文字 (凸文字)	正文字 (凹文字) 沈み文字

刻印幅 (a)	0.1×0~0.2×0
抜勾配 (c°)	25° ±2°
刻印高さ (B)	0.05 ±0.01

成形品の文字順序でご発注ください。

■全長指定タイプ

H	T	型式		L 指定0.01mm単位	刻印文字 (丸ゴシック体)
		Type	Character		
3	4	EPH (P _{-0.005})	1T	1.1 1.2 1.3 1.4	40.00~200.00
				1.5	40.00~250.00
				1.6	40.00~250.00
				1.7 1.8 1.9	40.00~200.00
				2	40.00~250.00
				2.1	40.00~250.00
				2.2 2.3 2.4	40.00~200.00
				2.5	40.00~250.00
				2.6	40.00~250.00
				2.7 2.8 2.9	40.00~200.00
4	EPHE (P _{-0.01})	2T (P _{≥2})	3	40.00~250.00	
			3.1	40.00~250.00	
			3.2 3.3 3.4	40.00~200.00	
			3.5 3.6	40.00~250.00	
			3.7 3.8 3.9	40.00~200.00	
			4	40.00~250.00	

■軸径・全長指定タイプ

H	T	型式		指定0.01mm単位		刻印文字 (丸ゴシック体)
		Type	Character	L	P	
3	4	EPHB (P _{-0.005})	1T	1.5	40.00~200.00	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
				2	1.50~1.99	A B C D E F G H I J
				2.5	2.00~2.49	K L M N O P Q R S T
				3	2.50~2.99	U V W X Y Z
4	EPHBE (P _{-0.01})	2T (P _{≥2})	3.5	40.00~250.00	3.00~3.49	
			4	3.50~4.99		

Alterations 追加加工

型式 - L - 刻印文字 (0~9, A~Z) - (AKC・AWC...etc.)

EPH1T 4 - 200.00 - A - AKC120

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	AKC	AKC=指定1°単位 0<AKC<360 AKCOは指定不要	200
	AWC	AWC=指定1°単位 0≤AWC<360	300
	ARC	ARC=指定1°単位 0≤ARC<360	300
	ADC	ADC=指定1°単位 0≤ADC<360	400
	KGA	KGA=指定1°単位 0<KGA<360	300
	KGB	KGB=指定1°単位 0<KGB<360	300
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2≤KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2 他ツバカット加工との併用不可	300

追加加工詳細 P.57

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	TC	TC=指定0.1mm単位 2.0≤TC<4, P≥1.5 (L寸法は指定寸法通り) 4-TC≤Lmax.-L	200
	HC	HC=指定0.1mm単位 P+1≤HC<H, P≥1.5	200
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 P+1≤HCC<H-0.3, P≥1.5	400
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58	(1・2文字) 50 (3文字) 100

■軸径 (P) と文字数の制限、文字寸法 (Q, W)

文字数	P		
	Q	W	
1T (1文字)	1.0~1.29	0.6	0.5
	1.3~1.49	0.6	0.5
	1.5~1.99	0.9	0.7
	2.0~2.49	1.3	0.8
	2.5~2.99	1.6	1.0
	3.0~3.49	1.9	1.2
2T (2文字)	3.5~3.99	2.3	1.4
	2.0~2.49	1.0	1.4
	2.5~2.99	1.2	1.7
	3.0~3.49	1.5	2.1
	3.5~3.99	1.7	2.4
	4	2	2.8

■文字フォント (丸ゴシック体)



■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量を超えは
値引率		5%	10%	20%	価格・出荷日お見積り

■全長指定タイプ

型式	Type	Character	¥基準単価 1~4本			
			1T (1文字)		2T (2文字)	
EPH□T EPHE□T	P	L	L40.00~150.00	L150.01~250.00	L40.00~50.00	L150.01~250.00
		1~1.4	4,240	4,450	-	-
		1.5~2	3,860	4,050	5,700	6,000
		2.1~2.5	3,960	4,160	5,800	6,100
		2.6~3	3,960	4,160	5,800	6,100
		3.1~3.5	3,960	4,160	5,800	6,100
3.6~4	3,960	4,160	5,800	6,100		

■軸径・全長指定タイプ

型式	Type	Character	¥基準単価 1~4本			
			1T (1文字)		2T (2文字)	
EPHB□T EPHBE□T	No.	L	L40.00~150.00	L150.01~250.00	L40.00~150.00	L150.01~250.00
		1.5	4,840	5,080	-	-
		2	4,460	4,680	-	-
		2.5	4,460	4,680	6,200	6,510
		3	4,460	4,680	6,250	6,560
		3.5	4,460	4,680	6,250	6,560
4	4,460	4,680	6,300	6,620		

Order 注文例

型式 - L - 刻印文字 (0~9, A~Z)

Type Character P - L -

EPH 1T 4 - 200.00 - A

Delivery 出荷日

5 日目発送