


ハイス鋼
SKH51

FREE FLANGE POSITION STRAIGHT EJECTOR PINS WITH TIP PROCESS

先端加工中ツバ付ストレートエジェクタピン

—全長指定タイプ／軸径・全長指定タイプ—



追加加工価格も数量スライド適用 ㊦ P.49

RoHS

先端形状は ㊦ P.185~188 より選択

軸径精度保証範囲 (詳細 ㊦ P.1507)

材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲 (詳細 ㊦ P.1509)
EPSh□A, EPShE□A, EPShB□A, EPShBE□Aは
総焼入れ品

型式	ツバ厚	P公差
EPSh□A (全長指定)	4mm (T4)	0
EPShB□A (軸径・全長指定)		-0.005
EPShE□A (全長指定)		-0.01
EPShBE□A (軸径・全長指定)		-0.02

① 形状加工位置決めのために標準0°の位置にツバカット加工が施されます。
② ツバカット位置は、(D/2+0.1)となります。
③ ツバカット基準面は径の太い方となります。
追加加工DCをご利用の際はご注意ください。

■全長指定タイプ

H	D	Type	型式		指定0.01mm単位		
			先端形状	P	L	S	
3	1.5	EPSh (P _{-0.005})	1A	1.5	50.00~150.00	5.00~40.00	
			2A	2			
			3A	2.5			
			4A	3			
4	2	EPShE (P _{-0.02})	5A	2.5	50.00~200.00	5.00~40.00	
			6A	3			
			7A	3.5			
			8A	4			
5	2.5	EPSh (P _{-0.005})	9A	3	50.00~250.00	5.00~50.00	
			10A	4			
			11A	4.5			
			12A	5			
6	3	EPShE (P _{-0.02})	13A	4	50.00~250.00	5.00~50.00	
			14A	4.5			
			15A	5			
			16A	5.5			
7	3.5	EPSh (P _{-0.005})	17A	5	50.00~250.00	5.00~50.00	
			18A	5.5			
			19A	6			
			20A	6.5			
8	4.5	EPShE (P _{-0.02})	21A	6	50.00~250.00	5.00~50.00	
			22A	6.5			
			23A	7			
			24A	7			

① 先端形状1A~32Aは ㊦ P.185~188より選択してください。

■軸径・全長指定タイプ

H	D	Type	型式		指定0.01mm単位		
			先端形状	No.	L	S	
4	2	EPShB (P _{-0.005})	1A	2	50.00~200.00	1.50~1.99	5.00~40.00
			2A	2.5			
			3A	3			
			4A	3.5			
5	2.5	EPShBE (P _{-0.02})	5A	3	50.00~250.00	2.00~2.49	5.00~40.00
			6A	3.5			
			7A	4			
			8A	4.5			
6	3	EPSh (P _{-0.005})	9A	4	50.00~250.00	2.50~2.99	5.00~40.00
			10A	4.5			
			11A	5			
			12A	5.5			
7	3.5	EPShE (P _{-0.02})	13A	5	50.00~250.00	3.00~3.49	5.00~40.00
			14A	5.5			
			15A	6			
			16A	6.5			
8	4.5	EPSh (P _{-0.005})	17A	6	50.00~250.00	3.50~3.99	5.00~40.00
			18A	6.5			
			19A	7			
			20A	7			
9	5.5	EPShE (P _{-0.02})	21A	7	50.00~250.00	4.00~4.49	5.00~40.00
			22A	7.5			
			23A	8			
			24A	8.5			
10	6.5	EPSh (P _{-0.005})	25A	8	50.00~250.00	4.50~4.99	5.00~40.00
			26A	8.5			
			27A	9			
			28A	9.5			
10	7	EPShE (P _{-0.02})	29A	9	50.00~250.00	5.00~5.49	5.00~40.00
			30A	9.5			
			31A	10			
			32A	10.5			

① 先端形状1A~32Aは ㊦ P.185~188より選択してください。

Order 注文例

型式 - L - P - S - A・V・E・J・W・R・SR・F・G・K・Qの順

Type 先端形状 PorNo. L P S A・V・E・J・W・R・SR・F・G・K・Qの順

EPSh 1A 5 - 60.00 - S10.00 - G60

EPShB 1A 5 - 117.32 - P4.75 - S26.30 - G60

Delivery 出荷日 5 日目発送

Alterations 追加加工

型式 - L - P - S - A・V・E・J・W・R・SR・F・G・K・Q - (AKC・AWC...etc.)

EPSh1A5 - 60.00 - S10.00 - G60 - TC3.0

EPShB1A5 - 117.32 - P4.75 - S26.30 - G60 - HC6

追加加工詳細 ㊦ P.178

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
AKC	AKC=指定1°単位 ① 0<AKC<360 ② AKC0は指定不要	400	
AWC	AWC=指定1°単位 ① 0≤AWC<360	600	
ARC	ARC=指定1°単位 ① 0≤ARC<360	600	
ADC	ADC=指定1°単位 ① 0≤ADC<360	800	
KGA	KGA=指定1°単位 ① 0<KGA<360	600	

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
KGB	KGB=指定1°単位 ① 0<KGB<360	600	
HC	HC=指定0.1mm単位 ① P+1≤HC<H	200	
TC	TC=指定0.1mm単位 ① 2.0≤TC≤10 and TC≤F-10 (L,S寸法は指定寸法通り)	500	
DC	DC=指定0.1mm単位 ① P-1≤DC<D and DC≥1.5 ② 軸径・全長指定タイプのみ適用 ③ HC・TCのみ併用可	200	
NKC	ツバカット無し ① 先端形状 6A・9A・11A・12A・13A・30Aに適用 ② HC・TCのみ併用可	0	

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) ㊦ P.47

数量	値引率	標準単価	5%	10%	20%
1~4					
5~12					
13~49					
50~100					

表示数量を超えは 価格・出荷日お見積り

■全長指定タイプ

型式	Type	P	¥基準単価 1~4本													
			1A・16A	2A・3A・4A・17A	5A	6A・11A・12A	7A・8A・15A・31A・32A	9A	10A・14A							
EPSh	EPSh	1.5	2,280	2,580	2,360	2,650	2,550	2,850	2,480	2,780	2,780	3,080	2,680	2,980	2,850	3,150
		2	2,280	2,580	2,360	2,650	2,550	2,850	2,480	2,780	2,780	3,080	2,680	2,980	2,850	3,150
		2.5	2,550	2,850	2,620	2,920	2,820	3,120	2,750	3,050	3,050	3,350	2,950	3,250	3,120	3,420
		3	2,740	3,040	2,810	3,110	3,010	3,310	2,940	3,240	3,240	3,540	3,140	3,440	3,310	3,600
		3.5	2,920	3,220	2,990	3,290	3,190	3,490	3,120	3,420	3,420	3,720	3,320	3,620	3,480	3,780
		4	2,920	3,220	2,990	3,290	3,190	3,490	3,120	3,420	3,420	3,720	3,320	3,620	3,480	3,780
		4.5	3,280	3,580	3,350	3,640	3,540	3,840	3,480	3,780	3,780	4,080	3,680	3,980	3,840	4,140
		5	3,280	3,580	3,350	3,640	3,540	3,840	3,480	3,780	3,780	4,080	3,680	3,980	3,840	4,140
		5.5	3,600	3,900	3,660	3,960	3,860	4,160	3,800	4,100	4,100	4,400	4,000	4,300	4,160	4,450
		6	3,600	3,900	3,660	3,960	3,860	4,160	3,800	4,100	4,100	4,400	4,000	4,300	4,160	4,450
6.5	4,200	4,500	4,260	4,550	4,450	4,750	4,400	4,700	4,700	5,000	4,600	4,900	4,750	5,050		
7	4,200	4,500	4,260	4,550	4,450	4,750	4,400	4,700	4,700	5,000	4,600	4,900	4,750	5,050		

■軸径・全長指定タイプ

型式	Type	P	¥基準単価 1~4本												
			13A	18A・21A	19A・22A	20A・23A・24A・25A	26A・29A・30A	27A	28A						
EPSh	EPSh	1.5	2,180	2,480	3,180	3,480	3,380	3,680	3,580	3,880	2,850	2,550	2,850	2,360	2,650
		2	2,180	2,480	3,180	3,480	3,380	3,680	3,580	3,880	2,850	2,550	2,850	2,360	2,650
		2.5	2,450	2,750	3,450	3,750	3,650	3,950	3,850	4,150	3,420	3,120	3,420	2,620	2,920
		3	2,640	2,940	3,640	3,940	3,840	4,140	4,040	4,340	3,600	3,300	3,600	2,810	3,110
		3.5	2,820	3,120	3,820	4,120	4,020	4,320	4,220	4,520	3,780	3,480	3,780	2,990	3,290
		4	2,820	3,120	3,820	4,120	4,020	4,320	4,220	4,520	3,780	3,480	3,780	2,990	3,290
		4.5	3,180	3,480	4,180	4,480	4,380	4,680	4,580	4,880	3,840	3,540	3,840	3,350	3,640
		5	3,180	3,480	4,180	4,480	4,380	4,680	4,580	4,880	3,840	3,540	3,840	3,350	3,640
		5.5	3,500	3,800	4,500	4,800	4,700	5,000	4,900	5,200	4,160	3,860	4,160	3,660	3,960
		6	3,500	3,800	4,500	4,800	4,700	5,000	4,900	5,200	4,160	3,860	4,160	3,660	3,960
6.5	4,100	4,400	5,100	5,400	5,300	5,600	5,500	5,800	4,750	4,450	4,750	4,260	4,550		
7	4,100	4,400	5,100	5,400	5,300	5,600	5,500	5,800	4,750	4,450	4,750	4,260	4,550		

■軸径・全長指定タイプ

型式	Type	No.	¥基準単価 1~4本													
			1A・16A	2A・3A・4A・17A	5A	6A・11A・12A	7A・8A・15A・31A・32A	9A	10A・14A							
EPShB	EPShB	2	2,680	2,980	2,750	3,050	2,950	3,250	2,880	3,180	3,180	3,480	3,080	3,380	3,250	3,540
		2.5	2,950	3,250	3,020	3,320	3,220	3,510	3,150	3,450	3,450	3,750	3,350	3,650	3,510	3,810
		3	3,140	3,440	3,210	3,510	3,410	3,700	3,340	3,640	3,640	3,940	3,540	3,840	3,700	4,000
		3.5	3,320	3,620	3,390	3,680	3,580	3,880	3,520	3,820	3,820	4,120	3,720	4,020	3,880	4,180
		4	3,320	3,620	3,390	3,680	3,580	3,880	3,520	3,820	3,820	4,120	3,720	4,020	3,880	4,180
		4.5	3,680	3,980	3,740	4,040	3,940	4,240	3,880	4,180	4,180	4,480	4,080	4,380	4,240	4,530
		5	3,680	3,980	3,740	4,040	3,940	4,240	3,880	4,180	4,180	4,480	4,080	4,380	4,240	4,530
		5.5	4,000	4,300	4,060	4,360	4,260	4,550	4,200	4,500	4,500	4,800	4,400	4,700	4,550	4,850
		6	4,000	4,300	4,060	4,360	4,260	4,550	4,200	4,500	4,500	4,800	4,400	4,700	4,550	4,850
		6.5	4,600	4,900	4,650	4,950	4,850	5,150	4,800	5,100	5,100	5,400	5,000	5,300	5,150	5,450
7	4,600	4,900	4,650	4,950	4,850	5,150	4,800	5,100	5,100	5,400	5,000	5,300	5,150	5,450		

■軸径・全長指定タイプ

型式	Type	No.	¥基準単価 1~4本												
			13A	18A・21A	19A・22A	20A・23A・24A・25A	26A・29A・30A	27A	28A						
EPShB	EPShB	2	2,580	2,880	3,580	3,880	3,780	4,080	3,980	4,280	3,250	2,950	3,250	2,750	3,050
		2.5	2,850	3,150	3,850	4,150	4,								