

ハイス鋼
SKH51

大型用
P・W_{-0.02}
フリー指定

RECTANGULAR EJECTOR PINS FOR LARGE MOLDS
大型用角エジェクタピン
—フリー指定タイプ—

追加加工価格も数量スライド適用 P.49

型式	ツバ厚	P・W公差
ERJX	8mm	$0_{-0.02}$

保持径(D)精度保証範囲(詳細 P.1507)
つなぎR(詳細 P.1508)

材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 P.1509)

Order 注文例

型式 - L - P - W - N
ERJX 15 - 505.00 - P10.00 - W5.00 - N170

Delivery 出荷日 5 日目発送

Alterations 追加加工

型式 - L - P - W - N - (AKC・AWC...etc.)
ERJX 15 - 505.00 - P10.00 - W5.00 - N170 - AKC 0

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	AKC	AKC=指定1°単位 0 ≤ AKC < 360 KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	200
	AWC	AWC=指定1°単位 0 ≤ AWC < 360 KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	300
	ARC	ARC=指定1°単位 0 ≤ ARC < 360 KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	300
	ADC	ADC=指定1°単位 0 ≤ ADC < 360 KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	400
	KGA	KGA=指定1°単位 0 < KGA < 360	300
	KGD	KGD=指定1°単位 0 < KGD < 360	300
	HC	HC=指定0.1mm単位 D+1 ≤ HC < H	200
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 D+1 ≤ HCC < H-0.3	400
	KSA	KSA=指定0.1mm単位 W/2+0.1 ≤ KSA ≤ D/2-0.1	600
	WSA	WSA=指定0.1mm単位 W/2+0.1 ≤ WSA ≤ D/2-0.1	1,200

追加加工詳細 P.199

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	TC	TC=指定0.1mm単位 4.0 ≤ TC < 8 (L, N寸法は指定寸法通り) 8-TC ≤ Lmax-L	200
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.200	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.200	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	CSW	上面2カ所C面逃がし 2-CSW R 上面2カ所にC面逃がし加工(先端除く)を施します。 指定方法 CSW1-E25 8 日目発送	400
	CSF	4カ所にC面逃がし 4-CSF R 4カ所にC面逃がし加工(先端除く)を施します。 指定方法 CSF0.5-E30 8 日目発送	800

CSW, CSFの選択範囲
W CSW, CSF
1.0 ≤ W < 1.5 0.3
W ≥ 1.5 0.5
1 1.5

CSW, CSF < W/2
E=指定1mm単位
5 ≤ E ≤ (L-N)-20

H	T	型式		指定0.01mm単位			K max.	N 指定1mm単位
		Type	D	L	P	W		
15	8	ERJX	10	100.00~500.00	5.00~9.80	1.00~	9.9	・D10~16 N ≥ 50 ・D20 N ≥ 55
17			12	100.00~600.00	6.00~11.80	1.00~	11.9	
18			13		6.00~12.80	1.00~	12.9	
20			15		8.00~14.80	1.50~	14.9	
21			16	8.00~15.80	1.50~	15.9	and N ≥ L/3 (L-N) ≥ 10	
25			20	10.00~19.80	1.50~	19.9		

P・W寸法はKmax.の範囲でご指示ください。 $K = \sqrt{P^2 + W^2}$ $P \geq W$

精度基準

先端角部の直角度	先端角部のコーナーR値
 W面を基準にして $(P_{max.} - P_{min.}) \leq 0.02$	 $R_{max.} \leq 0.03$ (バリ取りR) P・W寸法測定のため、先端角部のコーナーは軽くバリ取りをしております。(詳細 P.1519)

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

型式	Type	D	¥基準単価 1~4本				
			L100.00~150.00	L150.01~200.00	L200.01~250.00	L250.01~300.00	L300.01~350.00
ERJX	10		3,240	3,630	3,990	5,140	5,680
	12		4,000	4,410	4,740	5,280	5,810
	13		5,050	5,580	6,000	6,680	7,370
	15		5,950	6,440	6,720	8,120	8,930
	16		6,910	7,250	8,590	10,170	11,130
	20		8,280	8,700	10,620	12,550	13,890

型式	Type	D	¥基準単価 1~4本				
			L350.01~400.00	L400.01~450.00	L450.01~500.00	L500.01~550.00	L550.01~600.00
ERJX	10		7,700	8,800	9,990	-	-
	12		9,040	10,310	11,690	13,130	14,560
	13		9,950	11,360	12,870	14,450	16,020
	15		11,030	12,640	14,180	15,700	17,450
	16		12,050	13,850	15,440	17,110	19,060
	20		15,010	17,210	19,320	21,290	23,730

角エジェクタピン

ハイス鋼
SKH51

大型用
P・W_{-0.02}
フリー指定