

ハイス鋼
SKH51

R付
大型用
P・W_{-0.02}
フリー指定

RECTANGULAR EJECTOR PINS FOR LARGE MOLDS

大型用角R加工付エジェクタピン

-フリー指定タイプ-

追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

型式		ツバ厚	P・W公差
上面2カ所R	4カ所R	8mm	0 -0.02
ERJXWR	ERJXFR		

保持径(D)精度保証範囲(詳細 P.1507)
つなぎR(詳細 P.1508)

ERJXWR (上面2カ所R)
ERJXFR (4カ所R)

材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 P.1509)

Order 注文例: 型式 - L - P - W - R - N
ERJXWR 15 - 420.00 - P10.00 - W5.00 - R0.15 - N170

Alterations 追加加工: 型式 - L - P - W - R - N - (AKC・AWC...etc.)
ERJXWR 15 - 420.00 - P10.00 - W5.00 - R0.15 - N170 - AKC0

Delivery 出荷日: 8 日目発送

追加加工詳細 P.199

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	AKC	AKC=指定1°単位 0 ≤ AKC < 360 KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	200
	AWC	AWC=指定1°単位 0 ≤ AWC < 360 KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	300
	ARC	ARC=指定1°単位 0 ≤ ARC < 360 KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	300
	ADC	ADC=指定1°単位 0 ≤ ADC < 360 KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	400
	KGA	KGA=指定1°単位 0 < KGA < 360	300
	KGD	KGD=指定1°単位 0 < KGD < 360	300
	HC	HC=指定0.1mm単位 D+1 ≤ HC < H	200
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 D+1 ≤ HCC < H-0.3	400
	KSA	KSA=指定0.1mm単位 W/2+0.1 ≤ KSA ≤ D/2-0.1	600
	WSA	WSA=指定0.1mm単位 W/2+0.1 ≤ WSA ≤ D/2-0.1	1,200

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	TC	TC=指定0.1mm単位 4.0 ≤ TC < 8 (L, N寸法は指定寸法通り) 8 - TC ≤ Lmax. - L	200
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.200	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.200	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	CSW	上面2カ所にC面逃がし加工(先端除く)を施します。 指定方法 CSW1-E25	400
	CSF	4カ所にC面逃がし加工(先端除く)を施します。 指定方法 CSF0.5-E30	800

H	T	型式		指定0.01mm単位			R	K max.	N 指定1mm単位
		Type	D	L	P	W			
15	8	ERJXWR (上面2カ所R)	10	100.00~450.00	5.00~9.80	1.00~	0.1	9.9	D10~16 N ≥ 50 D20 N ≥ 55 and N ≥ L/3 (L-N) ≥ 10
17			12				0.15		
18			13				0.2		
20			15				0.3		
21			16				0.5		
25			20				0.7		

P・W寸法はKmax.の範囲でご指示ください。K = √(P²+W²) (R加工前寸法) P ≥ W

■精度基準

先端角部の直角度	先端角部のコーナーR値
 W面を基準にして (Pmax. - Pmin.) ≤ 0.02	 Rmax. ≤ 0.03 (バリ取りR) R加工範囲以外のコーナーR値 P・W寸法測定のため、先端角部のコーナーは軽くバリ取りをしております。(詳細 P.1519)

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

型式		¥基準単価 1~4本						
Type	D	L100.00 ~150.00	L150.01 ~200.00	L200.01 ~250.00	L250.01 ~300.00	L300.01 ~350.00	L350.01 ~400.00	L400.01 ~450.00
ERJXWR (上面2カ所R)	10	4,230	4,600	4,890	6,040	6,550	8,980	10,090
	12	4,900	5,310	5,640	6,180	6,710	10,300	11,580
	13	5,950	6,490	6,900	7,590	8,270	11,210	12,620
	15	6,860	7,340	7,630	9,020	9,830	12,300	13,900
	16	7,820	8,150	9,500	11,070	12,550	13,310	15,110
	20	9,180	9,600	11,520	13,460	16,030	16,270	18,470

型式		¥基準単価 1~4本						
Type	D	L100.00 ~150.00	L150.01 ~200.00	L200.01 ~250.00	L250.01 ~300.00	L300.01 ~350.00	L350.01 ~400.00	L400.01 ~450.00
ERJXFR (4カ所R)	10	5,130	5,500	5,790	6,940	7,450	10,250	11,350
	12	5,800	6,210	6,540	7,080	7,610	11,570	12,840
	13	6,860	7,390	7,610	8,490	9,170	12,480	13,880
	15	7,760	8,240	8,530	9,920	10,730	13,560	15,170
	16	8,720	9,050	10,400	11,980	13,460	14,580	16,370
	20	10,090	10,500	12,420	14,360	16,930	17,530	19,740

■Example 使用例

①割り子の場合
キャビコア
角R付Eピン
キャビコア

②ワイヤー貫通穴の場合
キャビコア
角R付Eピン