


# 精級テーパレス1段コアピン(抜き勾配無しコアピン)

一軸径(P)0.005mm指定タイプ

価格表 P.550



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

	<b>RoHS</b>	<b>材質</b> <b>硬度</b>	<b>型式</b>		
	SKD61 48~52HRC	CPZBS-	Type	Step	Shape
SKH51 58~60HRC	CPVBS-				

### Step (段形状) 下図B~Eより選択

#### B

#### C

#### D

#### E

### Shape (先端形状)

#### S (先端加工ナシ)

#### C (C面取り)

#### G (円錐加工)

#### T (テーパ加工)

#### R (R面取り)

#### B (球面加工)

H	型式				指定0.01mm単位		指定0.005mm単位		指定0.01mm単位		指定0.1mm単位		l max.
	Type	Step	Shape	No.	min.	max.	min.Pmax.	min.	max.	C	R		
3	CPZBS-	B	S	1	100.00	14.00	0.800~0.995	12.00	L-l min. Step 図中参照	P>A	Step Dのみ指定	Step Eのみ指定	l ≤ 12 × A and l ≤ 35
4				1.5			1.000~1.495						
5				2			1.500~1.995						
6				2.5			2.000~2.495						
7				3			2.500~2.995						
8				3.5			3.000~3.495						
9				4			3.500~3.995						
10				4.5			4.000~4.495						
11				5			4.500~4.995						
15				5.5			5.000~5.495						
18				6			5.500~5.995						
21				6.5			6.000~6.495						
25				7			6.500~6.995						
	CPVBS-	B	R	7	120.00	14.00	6.500~6.995	12.00	L-l min. Step 図中参照	P>A	Step Dのみ指定	Step Eのみ指定	l ≤ 12 × A and l ≤ 35
8				8			7.000~7.995						
9				10			8.000~9.995						
10				13			10.000~12.995						
11				16			13.000~15.995						
15				20			16.000~19.995						

Order 注文例

CPZBS-BS 4 - 45.55 - P3.980 - F40.00 - A3.50

CPVBS-CC 6 - 52.30 - P5.565 - F42.50 - A4.60 - G1.0

CPZBS-DG 6 - 48.62 - P4.775 - F37.55 - A4.00 - C0.2 - K30

CPVBS-ER 6.5 - 55.65 - P6.230 - F42.35 - A4.50 - R0.5 - Q0.5

Delivery 出荷日: 3 日目発送

Alterations 追加加工: 型式 - L - P - F(FC) - A(AAC) - C(CVC)・R - K・S・G・Q (KC・WKC...etc.)

Price 価格: P.48

追加加工詳細 P.535

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KC	1面ツバカット P/2 ≤ KC < H/2	100
	WKC	2面ツバカット P/2 ≤ WKC < H/2	200
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2 ≤ KAC < H/2 KBC = 指定0.1mm単位のみ KAC < KBC < H/2	300
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2 ≤ RKC < H/2	200
	DKC	3面ツバカット P/2 ≤ DKC < H/2	300
	SKC	4面ツバカット P/2 ≤ SKC < H/2	400
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2 ≤ KGC < H/2 0 < AG < 360 AG = 指定1°単位	300
	KTC	3面ツバカット 120° 振分け P/2 ≤ KTC < H/2	400
	HC	ツバ径変更 HC = 指定0.1mm単位 P ≤ HC < H ツバ径公差の関係でストレートになる ケースがあります。	200
	HCC	ツバ径変更(精密) HCC = 指定0.1mm単位 P + 0.5 ≤ HCC < H - 0.3	400

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	TC	ツバ厚変更 TC = 指定0.1mm単位 1.5 ≤ TC < 4 (L, F寸法は指定寸法通り) 4 - TC ≤ Lmax - L	200
	TRN	ツバ下の逃げ加工 (プレートの面取が不要)	100
	NHC	ツバ裏ナンバリング加工 指定範囲・指定方法は P.536 H ≤ 2に適用 SKC併用不可 ストーク適用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	AAC	A min.の加工限界を 拡大 AAC = 指定0.01mm 単位 l ≤ 10 × AAC	600
	RC	通常R ≤ 0.1をR ≤ 0.05に変更 指定方法 RC Step Dに適用	200
	CVC	C寸法を0.01mm単位で指定できます。 0.10 ≤ CVC ≤ 1.00 CVC = 指定0.01mm単位 Step Dに適用	400
	AC	標準Ks = 45°を角度指定可 AC = 指定1°単位 Step C・Dに適用 30 ≤ AC ≤ 60 CVC, RCとの併用不可 Step Dの場合: C ≤ 1.0A + 2(C × tanAC) < P	400
	FC	F寸法をFmin.より短くします。 またL寸法もLmin.より短くします。 FC ≥ 5mm Lmin. = 6.5mm迄指定可	No. ≤ 16 1,200 No. = 20 1,500
	GVC	ガスベント加工 GS・GB = 指定1mm単位 P ≥ 2.00に適用 2 ≤ GS ≤ 10 GS + 2 ≤ GB ≤ 30 Fmin. ≤ F - GB 指定範囲・指定方法は P.536	600

追加加工GVCの類似商品「ガス抜きコアピン」 P.555