

大径ストレートコアピン

追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

型式		材質	硬度	DorP の仕上げ
軸径(D)固定タイプ	軸径(P)指定タイプ			
GCMN	GCMBN	NAK80	37~43HRC	$\sqrt{0.5} \frac{L}{G}$
GCMK	GCMBK			
GCMX	GCMBX	STAVAXESR®	30~33HRC	$\sqrt{0.25} \frac{G}{L}$

A部詳細

■軸径(D)固定タイプ

H	型式		L 指定0.01mm単位	C 指定0.1mm単位	T
	Type	D			
15	GCMN GCMK (NAK80)	10	20.00~100.00	0~0.5	4
19		14			
21		16			
25		20			
30		24			
35	GCMX (STAVAXESR®)	30	20.00~100.00	0~0.5	6
45		40			
55		50			
65		60			

STAVAXESR®はウッデホルム株式会社の登録商標です。

■軸径(P)0.01mm指定タイプ

H	型式		指定0.01mm単位		C 指定0.1mm単位	T
	Type	No.	L	P		
15	GCMBN GCMBK (NAK80)	10	20.00~100.00	8.00~9.99	0~0.5	4
19		14		10.00~13.99		
21		16		14.00~15.99		
25		20		16.00~19.99		
30		24		20.00~23.99		
35	GCMBX (STAVAXESR®)	30	20.00~100.00	24.00~29.99	0~0.5	6
45		40		30.00~39.99		
55		50		40.00~49.99		
65		60		50.00~59.99		

STAVAXESR®はウッデホルム株式会社の登録商標です。

Order 注文例

型式	-	L	-	P	-	C	-	T
GCMN 16	-	35.00	-		-	C0.1	-	T8
GCMBK20	-	50.02	-	P17.01	-	C0.3	-	T4

Delivery 出荷日 **5** 日目発送


Alterations 追加加工

型式	-	L	-	P	-	C	-	T(TC)	-	(KC・WKC...etc.)
GCMBN14	-	60.30	-	P10.20	-	C0.2	-	TC5	-	KC - MC5

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KC	KC=(DorP)/2, KCとご指定ください。 ⊗ KCの寸法指定は不可	200
	WKC	WKC=DorP, WKCとご指定ください。 ⊗ WKCの寸法指定は不可	400
	SKC	SKC=DorP, SKCとご指定ください。 ⊗ SKCの寸法指定は不可	800
	HC	ツバ径変更 HC=指定0.1mm単位 ⊙ (DorP) ≤ HC < H	200
	TC	ツバ厚変更 TC=指定0.1mm単位, L寸法は指定通りとなります。 ⊙ 2.0 ≤ TC < 8 or TC=0 (注1) ⊙ T-TC ≤ Lmax-L	200
	MC	ツバ端面タップ加工 DorP タップM選択 8.00~9.99 4 10.00~13.99 5 14.00~15.99 6・8 16.00~19.99 6・8・10 20.00~60.00 8・10・12・16 ⊙ L ≤ M × 4 のとき、ねじ下穴が貫通する場合がありますのでご注意ください。	400
	NC	ツバ部ノック穴加工 ⊗ 他の追加加工との併用不可	200

(注1) TC0・DorP=HCの場合は、円柱状になります。

(例) GCMN14-45-C0.1-TC0



※ツバ下逃げはなくなります。

Price 価格

■数量スライド価格 (⊙1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~19	20~29	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日見振り

■軸径(D)固定タイプ

Type	¥基準単価 1~4本					
	GCMN		GCMK		GCMX	
D \ L	L20.00~65.00	L65.01~100.00	L20.00~65.00	L65.01~100.00	L20.00~65.00	L65.01~100.00
10	2,070	2,480	2,870	3,440	3,870	4,640
14	2,170	2,600	2,970	3,560	3,970	4,760
16	2,360	2,830	3,160	3,790	4,160	4,990
20	2,490	2,990	3,290	3,950	4,290	5,150
24	2,750	3,300	3,550	4,260	4,550	5,460
30	3,230	3,880	4,030	4,840	5,030	6,040
40	3,710	4,450	4,510	5,410	5,510	6,610
50	4,190	5,030	4,990	5,990	5,990	7,190
60	4,670	5,600	5,470	6,560	6,470	7,760

■軸径(P)指定タイプ

Type	¥基準単価 1~4本					
	GCMBN		GCMBK		GCMBX	
No. \ L	L20.00~65.00	L65.01~100.00	L20.00~65.00	L65.01~100.00	L20.00~65.00	L65.01~100.00
10	3,070	3,680	3,670	4,400	4,670	5,600
14	3,170	3,800	3,770	4,520	4,770	5,720
16	3,360	4,030	3,960	4,750	4,960	5,950
20	3,490	4,190	4,090	4,910	5,090	6,110
24	3,750	4,500	4,350	5,220	5,350	6,420
30	4,230	5,080	4,830	5,800	5,830	7,000
40	4,710	5,650	5,310	6,370	6,310	7,670
50	5,190	6,230	5,790	6,950	6,790	8,150
60	5,670	6,800	6,270	7,520	7,270	8,720